



PRODUKTKATALOG

Institutional Deutschland 2021

Inhaltsverzeichnis

Geschirrhigiene	3
Apex Produktlinie	4
Solid Produktlinie	5
Maschinenspülmittel - Flüssig	6
Pulver	9
Tabs	9
Serviceprodukte - Maschinenspülen	9
Manuelle Spülmittel	10
EcoTemp Mietkonzept	11
Küchenhygiene	15
KitchenPro Produktlinie	16
Allzweckreiniger	16
Desinfektion	17
Fußbodenreiniger	17
Edelstahlreiniger -pflege	18
Grillreiniger Fettlöser	18
Kalklöser	19
Schaumreiniger	19
Scheuermittel	20
Spezialprodukte	20
Handspülmittel siehe Kapitel Geschirrhigiene	20
Housekeeping	21
Oasis Pro Produktlinie	22
Penguin Produktlinie	22
Spezialprodukte	23
Wellness Spa	23
Gebäudereinigung	25
Allzweckreiniger	26
Schonreiniger	26
Glasreiniger	27
Sanitärreiniger	27
Wischpflege	29
Automatenreiniger	30
Grundreiniger	30
Selbstglanzdispersionen	31
Teppichpflege	32
Holz-Reinigung & Pflege	33
Desinfektionsreiniger	33
Spezialreiniger	33
Hygiene- und Desinfektionslösungen	35
Flächendesinfektion	36
Spill Kit	38
Hauseigene Wäscherei	39
Aquanomic Produktlinie	40
Wäschereinigung - Flüssig	40

Eltra Produktlinie	42
Taxat Produktlinie	42
Spezialprodukte	43
Personalhygiene	45
Händedesinfektion	46
Waschlotion und -schaum	47
Antimikrobielle Waschlotion und -schaum	47
Hautpflege	48
Hautschutz	48
Spendersysteme und Zubehör	48
Reinigungssysteme und -textilien	51
Reinigungswagen	52
Fahreimer	58
Wischsysteme und -bezüge	60
polifix® Reinigungstücher und Schwämme	63
Staubmop	64
Waschnetze	64
Fensterprogramm	64
Anwendungs- und Dosierhilfen	67
Anwendungshilfen Housekeeping	68
Anwendungshilfen Küche	68
Anwendungshilfen Wäscherei	68
Drucksprühflaschen	69
Dosierhilfen	69
Leerflaschen	70
Dosierflaschen Hochkonzentrat	70
Dosiergeräte	71
Dosiertechnik Apex	72
Dosiertechnik Solid	72
Dosiertechnik Reiniger	73
Reinigertechnologie für Mehrtankband Geschirrspülmaschinen	73
Zentraldosieranlagen ZDA	74
Online Spülmaschinen Management System	74
Schaum- und Sprühreinigungsgeräte	74
Dosiertechnik Küche Housekeeping	75
Dosiertechnik Wäscherei	77
Dosiertechnik Desinfektionsmittellösung	77
Dosier- und Befüllsystem	77



Geschirrhigiene

Inhaltsverzeichnis

- Apex Produktlinie
- Solid Produktlinie
- Maschinenspülmittel - Flüssig
- Pulver
- Tabs
- Serviceprodukte - Maschinenspülen
- Manuelle Spülmittel
- EcoTemp Mietkonzept

Bei jedem Reinigungsprozess sind vier Faktoren von entscheidender Bedeutung: Zeit, Temperatur, Chemie und Mechanik. Im Gegensatz zu einer Haushaltsmaschine benötigt eine gewerbliche Spülmaschine nur etwa zwei bis drei Minuten Zeit für die Geschirreinigung. Darum ist es entscheidend, dass die beteiligten Faktoren optimal aufeinander abgestimmt werden. Ecolab bietet Ihnen unter Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse neben den entsprechend aufeinander abgestimmten Reiniger-, Klarspüler- und Serviceprodukten auch die nötigen Dosiersysteme. Dadurch werden optimale Spülergebnisse erzielt und die Gefahr einer kostenintensiven Überdosierung oder einer hygienegefährdenden Unterdosierung verhindert.

Geschirrhigiene

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Apex Produktlinie		
Reiniger		
	Apex Power Maschinenspülmittel in Blockform mit Aktivchloranteil, farb- und formkodiert, maximale Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, besonders geeignet zur Entfernung von Tee- und Kaffeerückständen, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3,1 kg Block 9087370
	Apex Power NC Maschinenspülmittel in Blockform, ohne Aktivchlor, farb- und formkodiert, ideal zum Einsatz bei Weichwasser, hocheffizient selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, wirkt sehr gut schaumdämpfend, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3 kg Block 9087430
	Apex Power Xtra Maschinenspülmittel in Blockform, maximale Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, wirkt sehr gut schaumdämpfend, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau, besonders dekorschonend	4 x 3 kg Block 9089360
	Apex Power Xtreme Maschinenspülmittel mit Aktivsauerstoff in Blockform, hervorragende Reinigungsleistung bei niedriger Wasserhärte, sehr gut schaumdämpfend, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3 kg Block 9089420
	Apex Ultra Maschinenspülmittel in Blockform mit Aktivchloranteil, farb- und formkodiert, maximale Reinigungsleistung bei mittlerer Wasserhärte, spezielle Bleichkomponente sorgt für ein gutes Reinigungsergebnis bei Tee- und Kaffeerückständen	4 x 3,1 kg Block 9087490
	Apex Ultra NC Maschinenspülmittel in Blockform, ohne Chlor, farb- und formkodiert, für den Einsatz bei mittlerer Wasserhärte, sehr gute Reinigungsergebnisse und hocheffizient selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen, verhindert wirksam Protein- und Stärkeaufbau	4 x 3 kg Block 9087550
	Apex Metal Protection Maschinenspülmittel in Blockform mit Buntmetallschutz, farb- und formkodiert, für weiches bis mittelhartes Wasser, spezielle Komponenten schützen Aluminium, Kupfer, Bronze und andere Buntmetalle vor Korrosion in der Spülmaschine	4 x 3,1 kg Block 9080820
Klarspüler		
	Apex Rinse N Neutraler Klarspüler in Blockform, hervorragende Klarspülergebnisse bei Porzellan, Glas und Besteck, gute Leistung bei niedriger Wasserhärte, wirkt schaumdämpfend in der Spülmaschine und glanzverstärkend am Spülgut	2 x 1,1 kg Block 9087170
	Apex Rinse PL Klarspüler in Blockform, glänzende Ergebnisse für jegliches Spülgut, speziell für Kunststoffgeschirr entwickelt, wirkt schaumdämpfend in der Spülmaschine und glanzverstärkend am Spülgut, schneller Trocknungsprozess besonders bei Kunststoffgeschirr	2 x 1,1 kg Block 9087290
	Apex Rinse HD Klarspüler in Blockform für schwierige Wasserqualitäten, hervorragende Klarspülergebnisse bei Edelstahl und Porzellan, wirkt glanzverstärkend am Spülgut, schneller Trocknungsprozess	2 x 1,1 kg Block 9087230
Vortauchmittel		
	Apex Presoak Blockförmiger Besteck-Tauchreiniger, Besteck wird in einem Spülgang sauber, entfernt hartnäckigste Speisereste, verleiht Edelstahl- und Silberbesteck neuen Glanz, Speisesäuren und Salze werden neutralisiert und somit Lochfraßkorrosion vorgebeugt, farb- und formkodiert	3 x 1,8 kg Block 9089550

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Vortauchmittel		
 Apex Pot & Pan Soak	Blockförmiger Tauchreiniger, Töpfe, Pfannen und Behälter werden in einem Spülgang ohne Nachspülen sauber, auch hartnäckigste Speisereste und angebrannte Rückstände werden entfernt, hochwertige Inhaltsstoffe sorgen für eine rasche Fett- und Schmutzdurchdringung, farb- und formkodiert	3 x 2,27 kg Block 9089610
Handspülmittel		
 Apex Manual Detergent	Handspülmittel in Blockform, für die manuelle und materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starke Mechanik, hochwertige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung, farb- und formkodiert	2 x 1,36 kg Block 9079330
Solid Produktlinie		
Reiniger		
 Solid Clean S	Alkalisches Maschinenspülmittel für Weichwasser, NTA- EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung, gute entfettende Eigenschaften, verhindert Stärkeaufbau	4 x 4,5 kg Kapsel 9067210
 Solid Power XL	Alkalisches Maschinenspülmittel für Weichwasser, sehr gute entfettende Eigenschaften, entfernt zuverlässig aufgebaute Stärke sowie Tee- und Kaffeerückstände	4 x 4,5 kg Kapsel 9066570
 Solid Special	Maschinenspülmittel mit Bleichkomponente, enthält Aktivchlor, besonders gutes Stärke- und Proteinlösevermögen für hervorragende Spülergebnisse, schaumhemmend, nicht für Aluminium geeignet	4 x 4,5 kg Kapsel 9005960
 Solid Clean M	Alkalisches Maschinenspülmittel für mittelharte Wasserbedingungen, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung, höchsteffizient bei hartnäckigem Schmutz	4 x 4,5 kg Kapsel 9067170
 Solid Mega	Maschinenspülmittel mit Bleichkomponente, enthält Aktivchlor, entfernt Stärke- und Eiweißrückstände, gute Bleichleistung gegenüber Tee- und Kaffeerverschmutzungen, schaumhemmend, nicht für Aluminium geeignet	4 x 4,5 kg Kapsel 9005880
 Solid Protect	Mit Buntmetallschutz, daher besonders für Aluminium geeignet, optimal zum Einsatz bei Topfspülmaschinen, schaumhemmend	4 x 4,5 kg Kapsel 9005980
 Solid Clean H	Innovatives und hochkonzentriertes alkalisches Maschinenspülmittel für hohe bis sehr hohe Wasserhärten, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfreie Formulierung, entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Tee- und Kaffeerückstände	4 x 4,5 kg Kapsel 9070320
 Solid Hero	Formulierung mit hohem Aktivchloranteil, besonders zum Entfernen hartnäckiger Kaffee- und Teebeläge und bei hohen hygienischen Anforderungen, auch für den Einsatz bei höheren Wasserhärten geeignet, schaumhemmend, nicht für Aluminium geeignet	4 x 4,5 kg Kapsel 9005900
Desinfektion		
 Solid Des	Maschinenspülmittel mit Bleich- und Desinfektionskomponente, enthält Aktivchlor, löst starke Verschmutzungen in einem Spülgang, entfernt hartnäckige Tee- und Kaffeerückstände, schaumhemmend, nicht für Aluminium geeignet	4 x 4,5 kg Kapsel 9038360

Geschirrhgiene

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Klarspüler		
 Solid Clear Dry Clean	Klarspülmittel in Blockform, geeignet für Porzellan, Kunststoff, Glas und Metallgeschirr inkl. Silber, glänzende Klarspülergebnisse, schneller Trocknungsprozess, ohne zeitaufwändiges Nachpolieren, farb- und formkodiert	2 x 1,1 kg Block 9073580
Handspülmittel		
 Solid Pantastic Plus	Blockförmiges Handspülmittel, hoch effizient fettlösend, besonders sanft und hautschonend, Dosierung über Ecoplus Future Pot & Pan Dosiergerät	4 x 2,5 kg Kapsel 9031120
Maschinenspülmittel - Flüssig		
Produkte für weiches Wasser		
 Topmatic Perfect	Aktivchlor- und phosphatfrei, sehr gutes Stärke- und Eiweißlösevermögen, für das X-Streamtec Alka System, einem Reiniger-Direktsprühverfahren geeignet, nicht für Aluminium geeignet	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass 1 x 850 kg Container 9013990 9014000 9014120 9028630
 Topmatic Perfect ProTec	Aktivchlor- und phosphatfrei, sehr gutes Stärke- und Eiweißlösevermögen, für das X-Streamtec Alka System, einem Reiniger-Direktsprühverfahren geeignet, nicht für Aluminium geeignet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System 9063760
Produkte für mittelhartes Wasser		
 Topmatic Clean	Universeller Reiniger für alle Geschirrarten, NTA-, EDTA-, phosphat- und chlorfrei, zuverlässig wirksam bei Tee- und Kaffeeansammlungen, maximale Reinigungsleistung bei Hartwasserbedingungen, nicht für Aluminium geeignet	4 x 5 l Kanne 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass 9054860 9054920 9056130
 Trump Des	Desinfizierender Hochleistungsreiniger, entfernt hartnäckige Speisereste, Kaffee- und Teerückstände, sehr gutes Stärkelösevermögen und Bleichwirkung, nicht für Aluminium geeignet	1 x 25 kg Kanister 9012880
 Trump Des ProTec	Desinfizierender Hochleistungsreiniger, entfernt hartnäckige Speisereste, Kaffee- und Teerückstände, sehr gutes Stärkelösevermögen und Bleichwirkung, nicht für Aluminium geeignet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System 9067050
 Trump Event Special	Universell einsetzbarer Flüssigreiniger, chlor-, phosphat- und NTA-frei, innovative Inhaltsstoffe, um Wasserhärte zu binden, nicht für Aluminium geeignet	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass 9055240 9055250 9055260
Produkte für alle Wasserhärten		
 Topmatic Hero	Flüssigreiniger mit Bleichkomponente, enthält Aktivchlor, universell einsetzbar, löst wirksam Kaffee- und Teeablagerungen, besitzt ein gutes Stärkelösevermögen, nur für alkalifestes Spülgut, nicht für Aluminium geeignet	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass 1 x 850 kg Container 9013960 9013970 9013980 9029650
 Topmatic Hero ProTec	Flüssigreiniger mit Bleichkomponente, enthält Aktivchlor, universell einsetzbar, löst wirksam Kaffee- und Teeablagerungen, besitzt ein gutes Stärkelösevermögen, nur für alkalifestes Spülgut, nicht für Aluminium geeignet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System 9063750

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Produkte für alle Wasserhärten		
	Topmatic Universal Special Kraftvoller Flüssigreiniger mit ausgezeichneter Reinigungswirkung, verhindert den Aufbau von Stärkebelägen, phosphat-, aktivchlor- und NTA-frei, nicht für Bunt- und Leichtmetalle geeignet	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass 9054760 9054770 9054790
	Topmatic Universal Special ProTec Kraftvoller Flüssigreiniger mit ausgezeichneter Reinigungswirkung, verhindert den Aufbau von Stärkebelägen, phosphat-, aktivchlor- und NTA-frei, nicht für Bunt- und Leichtmetalle geeignet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System 9063770
	Trump Metal Pro Special Maschinenspülmittel mit Bunt- und Leichtmetallschutz, aktivchlorfrei, besonders für hartes Wasser geeignet, zum Einsatz auf allen Materialien einschließlich Aluminium	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister 9078650 9057220
	Trump Metal Pro Tec Maschinenspülmittel mit Bunt- und Leichtmetallschutz, aktivchlorfrei, besonders für hartes Wasser geeignet (ProTec Container zum Sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System 9077560
	Topmatic Promagic Universell einsetzbar, mit Aktivchlor und gutem Metallschutz, für empfindliches Spülgut wie Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Porzellan	1 x 12 kg Kanister 1 x 25 kg Kanister 1 x 250 kg Fass 9014010 9014020 9028370

Produkte für Gläserspülmaschinen:		
	Topmatic Crystal Special NTA- und phosphatfrei, besonders geeignet für empfindliches Geschirr, Glas und Porzellan, spezieller Reiniger für Gläser, bierschaumfreundlich, Dekorschutz	1 x 12 kg Kanister 9055940
	Trump XL Special Kraftvoller Reiniger, aktivchlor-, phosphat- und NTA-frei, geeignet bei mittelhartem Wasserbedingungen, auch sehr gut einsetzbar für die Gläserreinigung, nicht für Aluminium geeignet	4 x 5 l Kanne 1 x 23 kg Kanister 9054810 9095920
	Star Glass Optimal bei enthärtetem oder vollentsalztem Wasser, aktivchlor- und phosphatfreier Gläserreiniger, schützt empfindliches Glasdekor und gewährleistet eine stabile Bierschaumkrone	1 x 6 l Kanister 9005650

Klarspülmittel - Flüssig		
	Clear Dry Classic Neutrales Hochleistungsklarspülmittel für alle Geschirrarten wie z. B. Glas, Porzellan, Kunststoffgeschirr und Besteck, für weiche und mittlere Wasserhärte, schaumdämpfende Wirkung, glänzendes Geschirr ohne Nachbehandlung, erfordert kein zeitaufwendiges Polieren	2 x 5 l Kanne 9013660
	Clear Dry HD Hochkonzentrierter, saurer Klarspüler, mit sehr gutem Komplexbildungsverhalten und Benetzungsvermögen bei hartem Wasser, enthaltene Zitronensäure verhindert Kalkablagerungen in der Klarspülzone, mit schaumdämpfender Wirkung	2 x 5 l Kanne 9013690
	Clear Dry PL Neutraler Hochleistungsklarspüler mit besonderer Eignung bei Osmosewasser und Mischgeschirr, hervorragender Klarspül- und Trocknungseffekt bei Kunststoff-Spülgut und Polycarbonat, wirkt sehr gut schaumdämpfend	2 x 5 l Kanne 9013760

Geschirrhgiene

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Klarspülmittel - Flüssig			
 Clear Dry HDP Plus	Saurer Hochleistungsklarspüler, strahlende Ergebnisse bei schwierigen Wasserverhältnissen, reduziert wesentlich die Kalkbildung in der Klarspülzone, beschleunigter Trocknungsprozess minimiert das Hygienierisiko	2 x 5 l Kanne	9051130
 Toprinse clean	Neutraler Klarspüler mit sehr guten Trocknungseigenschaften und schaumdämpfender Wirkung, kein Nachtrocknen per Hand, für strahlend glänzendes Geschirr	2 x 5 l Kanne 1 x 20 kg Kanne 1 x 200 kg Fass	9046380 9075750 9075120
 Toprinse Jet	Neutraler Klarspüler, beschleunigt den Trocknungsprozess auf jedem Spülgut, herausragende konstante Klarspülergebnisse ohne Nachtrocknen aufgrund sehr guter Benetzungseigenschaften	2 x 5 l Kanne	9029770
 Toprinse HDP	Saurer Klarspüler, auch bei Wasser mit hohen Härten und Salzgehalten geeignet, mit guter schaumdämpfender Wirkung, verhindert Kalkablagerungen in der Klarspülzone und in den Düsen	1 x 20 kg Kanister 1 x 200 kg Fass 1 x 600 kg Container	9028590 9028600 9028610
 Toprinse HDP ProTec	Saurer Klarspüler, auch bei Wasser mit hohen Härten und Salzgehalten geeignet, mit guter schaumdämpfender Wirkung, verhindert Kalkablagerungen in der Klarspülzone und in den Düsen (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 200 kg ProTec System	9063790
 Toprinse Perfect	Neutraler Klarspüler für den universellen Einsatz, gute Benetzung, besonders für Spülgut aus Polycarbonat geeignet, glänzende Spülergebnisse, trocknet schnell das Spülgut, speziell bei enthärtetem Klarspülwasser	1 x 20 kg Kanister 1 x 200 kg Fass	9029610 9029620
 Toprinse Supra	Neutraler Klarspüler speziell für Mischgeschirr sowie Osmosewasser, sehr gute schaumdämpfende Wirkung, sehr gute Trocknung auf Kunststoff	1 x 20 kg Kanister 1 x 200 kg Fass	9030680 9030690
 Toprinse Supra ProTec	Neutraler Klarspüler speziell für Mischgeschirr sowie Osmosewasser, sehr gute schaumdämpfende Wirkung, sehr gute Trocknung auf Kunststoff (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 200 kg ProTec System	9063780
 Toprinse Uni	Universeller, saurer Klarspüler besonders für Untertisch- und Eintankmaschinen, auch für Haushaltsmaschinen geeignet, enthaltene Zitronensäure sorgt auch bei schlechten Wasserbedingungen für gute Klarspülergebnisse	4 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister	9029580 9029570
 Star Rinse	Klarspüler zum Einsatz in Gläserspülmaschinen mit vollentsalztem Wasser, erhält eine stabile Bierschaumkrone, schützt das Glasdekor	1 x 6 l Kanister	9042230
Tauchreiniger			
 Assure Plus	Flüssiger Besteck- und Silber-Tauchreiniger zur Besteckvorbehandlung im Tauchbad, löst angetrocknete Speisereste, entfernt elektrolytisch Anlauffarben auf Silber, schützt vor Besteckkorrosion	1 x 12 kg Kanister	9033190

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Tauchreiniger			
	Assure Powder Hochkonzentrierter, spezieller Pulverreiniger für die Vorbehandlung von Besteck, Silber-, und Edelstahlspülgut im Tauchbadverfahren, entfernt wirksam hartnäckig angetrocknete Speisereste und neutralisiert Speisesäuren für glänzendes, streifenfreies Besteck, schützt vor Besteckkorrosion	6 x 2,4 kg Flasche	9035200
	Dip-it Plus Granulierter Geschirr-Tauchreiniger, entfernt hervorragend Flecken und Beläge auf Porzellan- und Kunststoffgeschirr, zur Anwendung im Tauchbadverfahren, zur Grund- und Unterhaltsreinigung von z. B. Kaffee-, Getränke- und Suppenautomaten geeignet	6 x 2,4 kg Flasche	9036740
Pulver			
	Guardian Plus Staubfreies Reiniger-Granulat mit Bleichkomponente und gutem Stärkelösevermögen, enthält Aktivchlor, sehr anwenderfreundlich und universell einsetzbar, für alkalifestes Spülgut, nicht für Aluminium geeignet	20 x 1 kg Beutel 4 x 4,3 kg Sack 1 x 10 kg Eimer	9001770 9037010 9010700
	Perclin Universal Pulverförmiges universelles Maschinenspülmittel für alle Wasserhärten, Aktivsauerstoffanteil sorgt für eine besonders gute Entfernung von hartnäckigen Tee- und Kaffeerückständen, mit Buntmetallschutz, auch für Aluminium geeignet, Korrosionsschutz schont Spülgut und Maschinen	1 x 10 kg Trommel	9019170
Tabs			
	Eco-Clin Tabs 88 Reinigertabs für alle Wasserhärten, aktivchlorfrei, mit Korrosionsschutz für die Spülmaschine, löst hartnäckige Eiweiß- und Stärkebeläge und angetrocknete Speisereste, ist sehr wirksam gegen Kaffee- und Teerückstände, optimal für gewerblich genutzte Untertischmaschinen und kleine Eintankmaschinen (20 g pro Tab / 200 Tabs)	1 x 4 kg karton	9034300
 	Guardian Clean Spezielle Formulierung schützt vor Glaskorrosion, entfernt auch schwerste Verschmutzungen z. B. Eiweiß- und Stärkeaufbau, besonders wirksam bei Kaffee- und Teerückständen (20 g pro Tab / 200 Tabs) EU Ecolabel: DK/015/001	1 x 4 kg karton	9046400
Serviceprodukte - Maschinenspülen			
Reinigungsverstärker			
	X-Streamtec Shine Hochleistungsadditiv für Bandspülmaschinen mit Ecolab X-Streamtec Technologie auf Basis anorganischer Säure, hervorragende Spülergebnisse und stärkefreies glänzendes Geschirr, ausgezeichnete Reinigungsergebnisse in einem Spülgang	2 x 5 l Kanne 1 x 25 kg Kanister	9015120 9015140
	X-Streamtec Shine ProTec Hochleistungsadditiv für Bandspülmaschinen mit Ecolab X-Streamtec Technologie auf Basis anorganischer Säure, für stärkefreies, glänzendes Geschirr (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 250 kg ProTec System	9063740
	Ecobrite Oxy Flüssiges Bleichmittel auf Aktivsauerstoffbasis, geeignet für Waschmaschinen und für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, hervorragende Ergebnisse und hohe Ergiebigkeit, besonders umweltfreundlich, da vollständige Zersetzung zu Wasser und Sauerstoff	1 x 20 kg Kanister	9038180
Grundreiniger			
	Guardian Blitz Pulverförmiger Geschirrgrundreiniger, beseitigt Stärkebeläge und andere hartnäckige Geschirrverschmutzungen, wirkt ohne vorheriges Tauchbad, zur Anwendung in der Geschirrspülmaschine	6 x 2,4 kg Flasche	9038450

Geschirrhgiene

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Entkalker			
 Lime-A-Way Extra	Flüssiger Entkalker für gewerbliche Spülmaschinen, Boiler, Koch- und Warmhaltegeräte, entfernt mineralische Ablagerungen und Zementschleier auf Fußböden, frei von Salzsäure und Chloriden, nicht geeignet für Bunt- und Leichtmetalle sowie Marmor	2 x 5 l Kanne	9035260
 Strip-A-Way	Flüssiger Entkalker für das schnelle Entfernen von mineralischen Rückständen, Rostflecken, Urinstein und Zementschleier, frei von Salzsäure und Chloriden	2 x 5 l Kanne	9034890
 Strip-A-Way Powder	Schnelllöslicher Entkalker in Pulverform, löst Verkrustungen und Kalkablagerungen in gewerblichen Spül- und Waschmaschinen, auch geeignet zum Entfernen von Zementschleiern und Kalkrückständen auf säurefesten Materialien, sparsam im Verbrauch, frei von Salzsäure und Chloriden	1 x 12 kg Eimer	9031480
Entschäumer			
 Ecolab Foam Stop	Effektives Entschäumer-Konzentrat, löst nachhaltig Schaumprobleme bei der maschinellen Geschirrrreinigung, auch zur Vermeidung von Schaumbildung im Schmutzwassertank bei der Sprühextraktion, Teppichshampoonierung, maschinellen Grundreinigung und beim Einsatz im Reinigungsautomaten	1 x 5 l Kanister	3023690
Manuelle Spülmittel			
Blockmaterial / Solid			
 Apex Manual Detergent	Handspülmittel in Blockform, für die manuelle und materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starke Mechanik, hochwertige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung, farb- und formkodiert	2 x 1,36 kg Block	9079330
 Solid Pantastic Plus	Blockförmiges Handspülmittel, hoch effizient fettlösend, besonders sanft und hautschonend, Dosierung über Ecoplus Future Pot & Pan Dosiergerät	4 x 2,5 kg Kapsel	9031120
Pulver / Tabs			
 Pricol ultra	Universal-Pulverreiniger, hoch effizient fettlösend, zum manuellen Spülen, reinigt alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien	1 x 5,5 kg Trommel	9058040
 Rivonit Glass	Tab's für Schankbecken, macht gespülte Gläser glanzklar und griffsicher, Bierschaum kann sich voll entfalten und bleibt erhalten, reinigt hygienisch sauber	10 x 45 Tabs	9036240
Flüssig			
 Assert Classic	Reinigt alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien, parfüm- und farbstofffrei, hautfreundlich	6 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister	9020530 9027630
 Assert clean	Reinigt alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien, parfüm- und farbstofffrei, geprüfte Reinigungsleistung Ecolabel: DE/019/072	6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9031250 9031270

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Flüssig			
	Assert Lemon	Reinigt und entfettet Töpfe, Pfannen, Geschirr und wasserbeständige Oberflächen und andere Küchenutensilien, hautfreundlich, Spülgut trocknet selbsttätig glanzklar, mit frischem Zitronenduft	6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9032270 9031660
	Click	Reinigt alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien, parfümfrei	4 x 5 l Kanne 9007230
	Dishguard 71	Leistungsstarkes Handspülmittel, sehr ergiebig, gute Material- und Hautverträglichkeit, zur Reinigung von Töpfen, Pfannen, Porzellan etc.	4 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9008490 9017260
	Pantastic Balsam	Handspülmittel für empfindliche Hände, dermatologisch getestet, reinigt alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen wie Geschirr, Besteck, Töpfe, Pfannen und andere Küchenutensilien, ergiebig	2 x 5 l Kanne 9030160
	KitchenPro Manual	Hochkonzentriertes Handspülmittel im Beutel, für die manuelle und materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starkes Schrubben, hochwertige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung	2 x 2 l Beutel 9081910

EcoTemp Mietkonzept

	EcoTemp Mietkonzept	Profitieren Sie von einem Spülmaschinen Sorglos-Konzept, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wird. Mit EcoTemp bietet Ihnen Ecolab konstante Spülergebnisse und effiziente Arbeitsabläufe bei optimierten Verbrauchswerten für Wasser, Energie und Abfallbeseitigung. Mit unserem Service-Paket erhalten Sie eine Spülmaschine der neuesten Generation bei monatlicher Kostengarantie. Regelmäßige Wartungen, Trainings und kontinuierliche Unterstützung durch Ihren Ecolab Spezialisten reduzieren Reparaturen und Schadensfälle sowie Ihren operativen Aufwand. + Leistungsfähige Miet-Spülmaschine + Wärmerückgewinnung (AirConcept) + Wasseraufbereitung (Osmose) + Perfekt abgestimmte Dosiertechnik und Produkte + Ecolab Service = Ausgezeichnete Spülergebnisse	1 x 1 Stück EcoTemp
---	----------------------------	--	------------------------

Untertischspülmaschinen

	EcoTemp RO 18	Externes Osmosegerät für eine effiziente Wasseraufbereitung zur Versorgung von Spülmaschinen mit entsalztem Wasser. • Rohwasser wird unter hohem Druck gegen eine Membran geleitet, welche alle unerwünschten Verunreinigungen inkl. störende Salze (Kalk, etc.) zurückhält. • Dies führt in Kombination mit perfekt abgestimmten Produkten und Dosiertechnik zu erstklassigen Reinigungsergebnissen. • Das Modul wird seitlich neben die Maschine gesetzt, platzsparend und ganz nach den individuellen Bedürfnissen in der Spülküche.	1 x 1 Stück 10010538
	ET 8.1 Serie	Standard ohne Enthärtung Osmose in Rückwand Osmose in Sockel Osmose in Rückwand und AirConcept Osmose in Sockel und AirConcept	

Geschirrhigiene

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Haubenspülmaschinen		
	ET 15.1 Serie Standard Modell ----- Ausführung mit AirConcept ----- Ausführung mit Osmose ----- Ausführung mit Osmose und AirConcept	
	ET 17.1 Serie Standard Modell ----- Ausführung mit AirConcept ----- Ausführung mit Osmose ----- Ausführung mit Osmose und AirConcept	
Doppelkorbspülmaschinen		
	ET 22.1 Serie Standard Modell ----- Ausführung mit AirConcept ----- Ausführung mit Osmose ----- Ausführung mit Osmose und AirConcept	
Topf- und Utensilienspülmaschinen		
	Topf- und Utensilienspülmaschine FV 130.2 Einschubhöhe: 740mm Korbabmessung: 850 x 700 mm Maße geschlossen (BxHminxT): 1.030 mm x 1.785 mm x 895 mm ----- > Anschlussfertig > Pumpenanftlauf > Aqua-Stop-System > Korbleistung/Stunde:30/15/10, variabel > Integriertes Selbstreinigungsprogramm bei Tankentleerung > Wasserverbrauch: 5,8 Liter/Spülgang, variabel > Potenzialausgleich ist bauseitig zu stellen > Absicherung mind. 32 A > Inkl. 1 Geschirrkörbe > Monatlicher Mietpreis innerhalb eines 5 Jahres Vertag	
	Topf- und Utensilienspülmaschine FV 250.2 Einschubhöhe: 890mm Korbabmessung: 1310 x 700 mm Maße geschlossen (BxHminxT): 1490 mm x 1935 mm x 895 mm ----- Maße geöffnet: ----- > Anschlussfertig > Pumpenanftlauf > Aqua-Stop-System > Korbleistung/Stunde:30/15/7, variabel > Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung > Wasserverbrauch: 9 Liter/Spülgang, variabel > Potenzialausgleich ist bauseitig zu stellen > Absicherung mind. 32 A > Inkl. 1 Geschirrkörbe > Monatlicher Mietpreis innerhalb eines 5 Jahres Vertag	

Topf- und Utensilienspülmaschinen


Topf- und Utensilienspülmaschine DV270.2

Einschubhöhe: 650 mm
 Korbabmessung: 1310 x 690 mm
 Maße geschlossen (BxHminxT): 1490 mm x 1792 mm x 995 mm

Maße mit Haubenbügel: 1600 mm x 1792 mm x 1100 mm

- > Anschlussfertig
- > Pumpenanftlauf
- > Aqua-Stop-System
- > Korbleistung/Stunde:30/15/7, variabel
- > Automatische Selbstreinigung bei Tankentleerung
- > Wasserverbrauch: 9 Liter/Spülgang, variabel
- > Potenzialausgleich ist bauseitig zu stellen
- > Absicherung mind. 32 A
- > Inkl. 1 Geschirrkörbe
- > Monatlicher Mietpreis innerhalb eines 5 Jahres Vertrag

Wasserenthärtung


Externe Wasserenthärtung (Warmwasser)

- Zur Enthärtung von klarem, eisen- und manganfreiem Trinkwasser

- Nach dem Ionenaustauschprinzip arbeitende Einzelanlage
- Für Warmwasser von 1 bis 60 °C geeignet
- Installationskit enthalten
- Maße: 720 x 290 x 440 mm (HxBxT)

1 x 1 Stück

10095293


Externe Wasserenthärtung (Kaltwasser)

- Zur Enthärtung von klarem, eisen- und manganfreiem Trinkwasser

- Nach dem Ionenaustauschprinzip arbeitende Einzelanlage
- Für Kaltwasser von 1 bis 30 °C geeignet
- Installationskit enthalten
- Maße: 720 x 290 x 440 mm (HxBxT)

1 x 1 Stück

10004814

A series of horizontal dashed red lines for taking notes.



Küchenhygiene

Inhaltsverzeichnis

- KitchenPro Produktlinie
- Allzweckreiniger
- Desinfektion
- Fußbodenreiniger
- Edelstahlreiniger | -pflege
- Grillreiniger | Fettlöser
- Kalklöser
- Schaumreiniger
- Scheuermittel
- Spezialprodukte
- Handspülmittel siehe Kapitel Geschirrhigiene

Neben aufwändig und aromatisch zubereiteten Speisen sollte immer die Zufriedenheit und letztendlich das gesundheitliche Wohl der Gäste im Vordergrund einer jeden Bewirtung stehen. Ein wesentlicher Faktor dabei ist der Hygienestandard, der für die Qualität und den Service Ihres Hauses und das Wohlbefinden Ihrer Gäste steht. Mit Ecolab haben Sie jederzeit Ihre Küchenreinigung kompromisslos im Griff. Ein speziell auf die Küchenreinigung ausgelegtes Produktprogramm beinhaltet eine lückenlose Palette an leistungsstarken Produkten und Dosiersystemen für die Reinigung und Desinfektion.

Küchenhygiene

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
KitchenPro Produktlinie		
 KitchenPro Duo	Hochkonzentrierter, kraftvoller Allzweck- und Bodenreiniger im Beutel, hervorragende Benetzungseigenschaften, effektive und schnelle Entfernung von Fett- und Ölrückständen auf Böden und Oberflächen	2 x 2 l Beutel 9081970
 KitchenPro Floor	Hochkonzentrierter, alkalischer Fußbodenreiniger im Beutel, hohe Fettlösekraft, beseitigt organische Verschmutzungen, schaumarm, kurze Einwirkzeit	2 x 2 l Beutel 9081870
 KitchenPro Wash'n Walk	Innovativer Küchenbodenreiniger im Beutel, ohne Nachspülen, wirkt effektiv gegen Fett, spezielle Enzyme arbeiten während und nach der Anwendung und spalten alle Arten von Küchenfett	2 x 2 l Beutel 9081930
 KitchenPro AziDes	Hochkonzentrierter, saurer Desinfektionsreiniger im Beutel, hoher Schutz vor Mikroorganismen, wirkt gegen Bakterien und Hefen, reinigt und desinfiziert in einem Schritt, mit leicht kalklösender Wirkung, zur täglichen Anwendung	2 x 2 l Beutel 9082010
 KitchenPro Des	Hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger im Beutel, reinigt und desinfiziert in einem Schritt, zur täglichen Anwendung in allen Bereichen der Lebensmittelzubereitung, inaktiviert Keime, Pilze und Hefen, wirksam gegen Norovirus, begutachtet nach EN1276, EN1650 und EN13697	2 x 2 l Beutel 9081990
 KitchenPro DesSpecial	Hochkonzentrierter, kennzeichnungsfreier Desinfektionsreiniger im Beutel, Keime und Pilze im lebensmittelverarbeitenden Bereich werden inaktiviert, wirkt bakterizid und fungizid gemäß EN1276, EN1650, EN13697 und ist wirksam gegen Noroviren	2 x 2 l Beutel 9079720
 Greaselift	Ätzalkali-freier Grillreiniger und Fettlöser, schnellwirkend, kennzeichnungsfrei in der Anwendungslösung, entfernt starke Verschmutzungen an Öfen, Grills, Herd, Hauben und Entlüftungsöffnungen, haftet an vertikalen Oberflächen, es entstehen keine gefährlichen Dämpfe, nicht entzündlich	2 x 2 l Beutel 9079400
 KitchenPro Manual	Hochkonzentriertes Handspülmittel im Beutel, für die manuelle und materialschonende Geschirr- und Utensilienreinigung, schnelle Fettlösekraft ohne starkes Schrubben, hochwertige Inhaltsstoffe für die rasche Fett- und Schmutzdurchdringung	2 x 2 l Beutel 9081910

Allzweckreiniger

 Renolit	Kraftvoller, universeller Küchenreiniger und Entfetter, löst hervorragend Fett- und Ölverschmutzungen, angenehmer frischer Duft, gute Materialverträglichkeit	6 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister 9032960 9014520
 Renolit Clean S	EU-Flower zertifizierter Allzweckreiniger und Fettlöser, entfernt hartnäckige Verschmutzungen auf allen wasserbeständigen Materialien und Oberflächen EU Ecolabel: DE/020/425	2 x 5 l Kanne 9064160
 Renolit Citrus	Saurer Allzweckreiniger, Hochkonzentrat, zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen auf allen Geräten, Einrichtungsgegenständen, Edelstahlflächen und sonstigen säurefesten Oberflächen	4 x 5 l Kanne 9035140
 Renolit Surf	Saurer Allzweckreiniger, entfernt Kalk- und Edelstahlverfärbungen, beseitigt organische und anorganische Verschmutzungen, auch als Küchenbodenreiniger verwendbar	6 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister 9032980 9029380

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Allzweckreiniger		
 Allguard 10	Hochkonzentrat, Allzweckreiniger und Fettlöser, entfernt hartnäckige Verschmutzungen und Fettablagerungen	4 x 1 l Flasche 9008150
Desinfektion		
Desinfektionsreiniger		
 KitchenPro Oxy Des Concentrate	Hochkonzentrierter Desinfektionsreiniger, schnell wirksame Wasserstoffperoxid Formulierung mit einem breiten Wirkungsspektrum (bakterizid, viruzid, sporizid), Desinfektion und Reinigung in nur einem Schritt, frei von Duft- und Farbstoffen. speziell für eine Vielzahl verschiedener Oberflächen entwickelt	2 x 5 l Kanne 9092940
 KitchenPro Oxy Foam S	Gebrauchsfertiges Desinfektionsspray mit starker Reinigungsleistung, besonders schnell wirksame H ₂ O TM -Technologie, einfache Reinigung und Desinfektion in einem Schritt, für verschiedenste Oberflächen, breites Wirkungsspektrum, bakterizid, fungizid und sporizid (z. B. C. difficile, Norovirus), kurze Einwirkzeiten	6 x 750 ml Flasche 9092840
 Mikro-Quat Extra	Hochkonzentrat, parfüm- und farbstofffrei, hochwirksamer Desinfektionsreiniger, begutachtet nach DIN 10507 zur Reinigung von Sahne- und Speiseeismaschinen, begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1), VAH-gelistet	4 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9071480 9038380
 Mikro-Quat Classic	Hochkonzentrat, hochwirksamer Desinfektionsreiniger, begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1)	2 x 5 l Kanne 9044140
 Desguard 20	Hochkonzentrat, Desinfektionsreiniger, begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1), gegen Bakterien und Pilze im lebensmittelverarbeitenden Bereich	4 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9008190 9017140
 Sanichlor	Chlortabletten, zur hygienischen Reinigung und Desinfektion von Oberflächen in der Lebensmittelverarbeitung, zur Desinfektion von Salatwaschmaschinen, geringer mechanischer Aufwand, keine Schaumentwicklung	6 x 160 l karton 9065170
Desinfektionsmittel		
 Sirafan Speed	Gebrauchsfertiges Schnelldesinfektionsmittel ohne Nachspülen, begutachtet nach EN 1276, EN 1650, EN 13697, wirksam gegen Bakterien, Pilze und teilviruzid, wirksam gegen Norovirus und Grippe-Virus (H5N1, H1N1)	6 x 750 ml Flasche 2 x 5 l Kanne 9033070 9042730
 Eco-Bac Wipes	Desinfektionstücher in praktischer Jumbo-Box, auf Alkoholbasis, einfach und schnell in der Anwendung, begutachtet nach EN 1276, EN 1650 und EN 13697, wirksam gegen Grippe-Virus (H5N1, H1N1) Tuchgröße 29,5 x 17,7 cm	6 x 150 Tücher 9049750
Fußbodenreiniger		
 Regain	Bodenreiniger und Fettlöser, optimale Fettlösekraft, auch für Dunstabzugshauben und Kücheneinrichtungen verwendbar, in Bodenreinigungsmaschinen einsetzbar	2 x 5 l Kanne 9089510
 Regain Clean S	EU-Flower zertifizierter Bodenreiniger und Fettlöser, beseitigt mühelos organische Verschmutzungen wie Öl, Fett und Proteine, auch geeignet für Keramikflächen und Sicherheitsfliesen EU Ecolabel: DE/020/425	2 x 5 l Kanne 9064140

Küchenhygiene

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Fußbodenreiniger		
	Regain Enforce Alkalisches Reinigungsmittel mit Aktivchlor zur kraftvollen Bodenreinigung im Küchenbereich, gegen fett-, eiweiß- und stärkehaltige Verschmutzungen bei gleichzeitig sehr guter Bleichwirkung	1 x 10 l Kanister 9031700
	Regain Floor Alkalischer Küchenbodenreiniger, hervorragende Entfernung von organischen Verschmutzungen wie Fett oder Eiweiß, schaumarm, auch für Bodenreinigungsmaschinen geeignet	1 x 10 l Kanister 9031090
	Floorguard 30 Hochkonzentrat, alkalischer Fußbodenreiniger, hohe Fettlösekraft, beseitigt organische Verschmutzungen, einsetzbar in Bodenreinigungsmaschinen	4 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9008210 9017180
	Floorguard Special 31 Hochkonzentrat, saurer Küchenboden-Spezialreiniger, gegen hartnäckige mineralische Ablagerungen, salzsäurefrei	4 x 1 l Flasche 9008270
Edelstahlreiniger -pflege		
	Helios Brilliant Edelstahlreiniger, entfernt Wasserränder, Fett- und Kalkrückstände auf säurefesten Oberflächen, für Glaskeramikkochfelder geeignet, auch zur Entfernung von Metallabrieb auf Porzellan und Glaskeramik einsetzbar	6 x 500 ml Flasche 9012640
	Chromol Edelstahlpflegemittel, Schutz und Pflege von Edelstahlflächen, spezielle Formulierung schützt vor Wiederanschmutzung der Oberfläche, sehr sparsam im Gebrauch, Wasser perlt ab, Fingerabdrücke werden nicht mehr sichtbar	6 x 500 ml Flasche 9029390
	Polish Cleaner Pflegemittelspray für alle Edelstahlflächen, hervorragend geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken, hohe Materialverträglichkeit, sparsam im Verbrauch	12 x 500 ml Sprühdose 9006770
Grillreiniger Fettlöser		
	Greaselift RTU Anwendungsfertiger, ätzalkali-freier Grillreiniger und Fettlöser, kennzeichnungsfrei, schnellwirkend, entfernt starke Verschmutzungen an Öfen, Grills, Herd, Hauben und Entlüftungsöffnungen, haftet an vertikalen Oberflächen, es entstehen keine gefährlichen Dämpfe, nicht entzündlich	6 x 750 ml Flasche 9080580
	Absorbit Pulverförmiger Fett- und Schmutzlöser, speziell für Fritteusen, auch für die Reinigung von Backblechen und Filtern von Abzugshauben, mit Metallschutz	6 x 2,2 kg Flasche 9024210
	Grease Express Hochtemperatur-Grillreiniger, keine Abkühlzeit des Plattengrills notwendig, Reinigungstemperatur bis 175 °C, kürzere Reinigungszeit, ausgezeichnete Reinigungsleistung (Reinigungszubehör unter Anwendungshilfen Küche)	4 x 1 l Flasche 9027160
	Greasecutter Fast Foam Anwendungsfertiger, schnell wirkender Grillreiniger und Fettlöser in Schaumform, ideal zur Reinigung von senkrechten Flächen, löst hartnäckige Fettverschmutzungen und eingebrannte, verkohlte Fettrückstände, bis max. 80 °C anzuwenden, Schaumprüher verhindert Aerosolbildung	4 x 750 ml Flasche 9052810

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Grillreiniger Fettlöser			
	Greasecutter Plus	Fett- und Schmutzlöser, mit Metallschutz, entfernt eingebraunte Back-, Brat- und Grillrückstände, hochwirksame Tensidkombination durchdringt hartnäckige Verschmutzungen	4 x 5 l Kanne 9042690
	Greasestrip Plus	Fettlöser, besonders gute Haftung an senkrechten Flächen durch Gel, durchdringt selbst hartnäckige Fettrückstände, enthält Metallschutz	4 x 5 l Kanne 9004300
	Oven Cleaner Power	Hochkonzentrierter alkalischer Reiniger und Entfetter, speziell für den Einsatz in automatischen Reinigungssystemen in Heißluftgargeräten und Kombidämpfern geeignet, empfohlen von Electrolux	4 x 5 l Kanne 9019640
	Oven Rinse Power	Hochkonzentrierter Klarspüler für automatische Reinigungssysteme in Heißluftgargeräten und Kombidämpfern geeignet, empfohlen von Electrolux	2 x 5 l Kanne 9021430

Kalklöser			
	Sidosil	Intensiv-Kalklöser mit der Kraft der Zitrone, besonders für Kaffee- und Teeautomaten, sowie Wasser- und Kochkessel, Bain Marie, etc. geeignet, ohne Parfüm, farbstoff- und phosphatfrei, nicht auf Aluminium, Emaille und anderen säureempfindlichen Oberflächen anwenden	6 x 1 l Flasche 9038890
	Lime-A-Way Special	Entkalker für Wasser- und Kochkessel, Kaffee- und Teemaschinen sowie Kochutensilien, ohne Parfüm, farbstoff- und phosphatfrei, nicht auf Aluminium, Emaille und anderen säureempfindlichen Oberflächen anwenden	4 x 1 l Flasche 9037600
	Strip-A-Way	Flüssiger Entkalker für das schnelle Entfernen von mineralischen Rückständen, Rostflecken, Urinstein und Zementschleier, frei von Salzsäure und Chloriden	2 x 5 l Kanne 9034890

Schaumreiniger			
	FoamGuard Hero 10	Hochalkalischer chlorhaltiger Schaumreiniger, entfernt Fette, Öle und Verschmutzungen auf alkalischen und wasserbeständigen Oberflächen, beseitigt schnell und kraftvoll Fett-, Protein-, Blut-, Obstrückstände und -flecken, gute Haftung auf vertikalen und abgeschrägten Oberflächen	2 x 5 l Kanister 9075330
	FoamGuard Hydro 10	Schaumreiniger für Hartwasser, entfernt Fette, Öle, Proteine und Verschmutzungen auf alkalischen und wasserbeständigen Oberflächen, gute Haftung auf vertikalen und abgeschrägten Oberflächen	2 x 5 l Kanne 9075290
	FoamGuard Z	Saurer Schaumreiniger, entfernt Kalk, Fett und Salze von säure- und wasserbeständigen Oberflächen, regelmäßiger Einsatz einmal pro Woche verhindert den Kalkaufbau, gute Haftung auf vertikalen und abgeschrägten Oberflächen	2 x 5 l Kanne 3033790
	BacSurf EL 300	Neutraler Desinfektionsreiniger, ohne Parfüm, für alle wasserbeständigen Oberflächen wie Fußböden, Wände, Fliesen, Edelstahlgeräte- und einbauten, ausgezeichnete Haftung auf vertikalen und abgeschrägten Oberflächen	1 x 10 l Kanister 9073990

Küchenhygiene

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Scheuermittel			
	Perr active Scheuerpulver, hohes Fettlösevermögen, zur Reinigung stark verschmutzter Flächen aus Stein, Holz, Metall und Keramik, wie z. B. Böden, Wände, Fliesen, Töpfe, Pfannen, Schüsseln, angenehm frischer Zitronenduft	1 x 10 kg Trommel	9038570
	Rilan Mildes Scheuermittel mit hervorragendem Fett- und Öllösevermögen sowie einer hohen Netz-, Emulgier- und Dispergierwirkung, mit Frischeduft	6 x 750 ml Flasche	3024750
 	Rilan clean EU-Flower zertifiziertes, mildes Scheuermittel mit hervorragendem Fett- und Öllösevermögen, hohe Netz- und Emulgier-Dispergierwirkung EU Ecolabel: DE/020/427	6 x 500 ml Flasche	9050570
Spezialprodukte			
	Freezer Cleaner Tiefkühlreiniger, kein Abtauen notwendig, wirkt effizient bis -30 °C, hervorragende Reinigungsleistung, löst festsitzende Verschmutzungen in kurzer Zeit, auch einsetzbar in Bodenreinigungsmaschinen	2 x 5 l Kanne	9009590
	Ne-O-dor Biologischer Geruchsbinder und Geruchsvernichter, zum Einsatz in Abwassersystemen, Fettabscheidern, Mülltonnen etc.	6 x 750 ml Flasche 2 x 5 l Kanne	9006850 9006790
Handspülmittel siehe Kapitel Geschirrhgiene			



Housekeeping

Inhaltsverzeichnis

- Oasis Pro Produktlinie
- Penguin Produktlinie
- Spezialprodukte
- Wellness | Spa

Das heutige Gästelerlebnis geht über das bloße Hotelzimmer hinaus. Die Gäste möchten sich während ihres Aufenthaltes wie zu Hause fühlen. Die Erschaffung einer gemütlichen und sauberen Atmosphäre ist der Schlüssel, um diesen Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen und dass Gäste immer wieder kommen. Die Vielfalt der zu reinigenden Materialien im Hotelzimmer und öffentlichen Bereich erfordert hohe Ansprüche an das Reinigungspersonal und die Produkte. Ecolab bietet Ihnen systematische Problemlösungen für alle diese Bereiche, um die geforderten Reinigungs- und Hygienestandards zu erfüllen.

Housekeeping

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Oasis Pro Produktlinie		
 Oasis Pro Glass	Hochkonzentrierter schnelltrocknender Glasreiniger, für streifenfreien Glanz auf allen glänzenden Flächen wie Glas und Spiegeln	2 x 2 l Beutel 9091820
 Oasis Pro Multi	Hochkonzentrierter Allzweckreiniger, mit fortschrittlicher Nano-Technologie, dauerhafte Sauberkeit auf allen wasserbeständigen Oberflächen, wie Glas, Spiegeln, Edelstahl, Chrom und Kupfer	2 x 2 l Beutel 9091900
 Oasis Pro Floor	Hochleistungsreiniger für Fußböden, eignet sich für alle glänzenden Bodenbeläge, wie Marmor, Dolomit und Granit	2 x 2 l Beutel 9091920
 Oasis Pro Air Fresh	Geruchsneutralisator, Hochkonzentrat, schnell wirkend, für Raum und Textilien, besonders effektiv gegen Tabakgeruch, für einen sauberen und frischen Eindruck, Duftnote Air Fresh	2 x 2 l Beutel 9091860
 Oasis Pro White Cotton	Geruchsneutralisator, Hochkonzentrat, schnell wirkend, für Raum und Textilien, hinterlässt einen frischen Langzeitduft, für einen sauberen und frischen Eindruck, Duftnote White Cotton	2 x 2 l Beutel 9091840
 Oasis Pro 56 Premium	Hochkonzentrat, schnell wirkender Geruchsneutralisator, auch einsetzbar auf Textilien für saubere und frische Räume Duftnote Fresh Breeze (frisch, blumig)	2 x 2 l Beutel 9051860
 Oasis Pro Acid Bath	Hochkonzentrierter saurer Sanitär- und Badreiniger, entfernt effektiv Kalk und Seifenrückstände, für alle säurebeständigen Sanitäreoberflächen, mit frischem Duft	2 x 2 l Beutel 9091780
 Oasis Pro All Bath	Hochkonzentrierter Allzweck-Fettlöser und Badreiniger, leistungsstarker Reiniger, für alle säureempfindlichen Oberflächen im Sanitärbereich, geeignet für Marmor	2 x 2 l Beutel 9091800
 Oasis Pro 61D Premium	Hochkonzentrat, saurer Desinfektionsreiniger, löst leichte Kalk- und Seifenrückstände auf allen säurebeständigen Sanitäreoberflächen, Desinfektionswirkung geprüft gemäß EN 1276, EN 13697 und EN 1650, wirksam gegen Bakterien und Pilze	2 x 2 l Beutel 9051150
 Oasis Pro Toilet	WC-Reiniger Hochkonzentrat, mit hoher Viskosität, löst Kalk und organische Ablagerungen, effiziente Reinigung durch schmutzabweisende Wirkung	2 x 2 l Beutel 9091880
Penguin Produktlinie		
 Glasscare 40	Hochkonzentrat, Glas- und Allzweckreiniger, Kombiprodukt für alle wasserbeständigen Materialien und Oberflächen	4 x 1 l Flasche 9008290
 Freshcare 56	Hochkonzentrat, schnell wirkender Geruchsneutralisator, auch einsetzbar auf Textilien für saubere und frische Räume Duftnote Fresh Breeze (frisch, blumig)	4 x 1 l Flasche 9023030

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Penguin Produktlinie		
 Bathcare Special 61	Hochkonzentrat, saurer Sanitärreiniger, gegen Kalk und Seifenrückstände auf allen säurebeständigen Sanitäreoberflächen, beseitigt rückstandsfrei Wasserflecken und Seifenreste, reinigt und entkalkt in einem Arbeitsgang	4 x 1 l Flasche 9008430
Spezialprodukte		
 Spray Cleaner	Sprühreiniger für alle Glas-, Spiegel-, Keramik-, Kunststoff- und lackierten Flächen, Buntmetalle und Dekorationen mit Leder oder Faserstoffen, sparsam im Verbrauch, gute Materialverträglichkeit	12 x 500 ml Sprühdose 9005200
 Copper shine special	Buntmetall-Reiniger, materialfreundlich, zur Reinigung von Kupfer-, Messing-, und Bronzeoberflächen, Entfernung von Korrosionsflecken und Verfärbungen	6 x 500 ml Flasche 9042750
 Pro shine special	Möbelpolitur, zur Reinigung von Holzoberflächen sowie von polierten und lackierten Oberflächen, schützt vor Fingerabdrücken, Wasserspuren sowie Staub	6 x 500 ml Flasche 3029990
 Pep active	Spezial-Sprühreiniger, entfernt schnell und materialschonend z. B. Kugelschreiber, Filzstifte, fettige und ölige Rückstände auf abwischbaren Oberflächen, beseitigt Absatzstriche von unbeschichteten Bodenbelägen	6 x 500 ml Flasche 3021030
 Xense orange fresh	Duftspray, wirkt schnell und zuverlässig bei unangenehmen Gerüchen, hinterlässt einen frischen Langzeitduft nach Orange	6 x 500 ml Flasche 3021010
 Mould-Ex	Bad-Spezialreiniger, für Emaille-, Stein-, Edelstahl- und Kunststoffoberflächen, entfernt Stockflecken, wirkt bleichend, nicht auf Buntmetall (Aluminium) anwenden	4 x 1 l Flasche 9050970
  Sator	Desinfizierender Reiniger für den Sanitärbereich, reinigt, desinfiziert, bleicht und desodoriert in einem Arbeitsgang, entfernt effektiv durch Pilzbefall (<i>Aspergillus niger</i>) auftretende schwarze Verflechtungen, RK-gelistet	12 x 1 l Flasche 3004460
 Kristalin bio	Geruchsvernichter und Sanitärreiniger auf biologischer Basis, für alle wasserbeständigen Fußböden und Oberflächen, ideal für hochfrequentierte Toiletten, Vakuumtoiletten und wasserlose Urinale, bekämpft Gerüche schon bei der Entstehung	6 x 1 l Flasche 3050060 2 x 5 l Kanne 3027900
Wellness Spa		
  Laudamonium	Desinfektionsmittel auf QAV Basis, Hochkonzentrat, für den Einsatz auf hygienisch sensiblen Oberflächen (Pool & Spa), auch für säureempfindliche Oberflächen geeignet, begutachtet nach EN 13727	2 x 2 l Beutel 9078670
 Incidin Foam	Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion, keine Aerosolbildung, exzellente Schaumbildung bei angenehmem Geruch, bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), wirksam gegen Rota- und Polyoma/SV40-Viren, VAH-gelistet	16 x 750 ml Flasche 3046010 2 x 5 l Kanister 3013420

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Gebäudereinigung

Inhaltsverzeichnis

- Allzweckreiniger
- Schonreiniger
- Glasreiniger
- Sanitärreiniger
- Wischpflege
- Automatenreiniger
- Grundreiniger
- Selbstglanzdispersionen
- Teppichpflege
- Holz-Reinigung & Pflege
- Desinfektionsreiniger
- Spezialreiniger

Aufgrund jahrelanger Erfahrung im Segment Gebäudereinigung versteht Ecolab, wie wichtig Effizienz und Qualität der Reinigung im täglichen Geschäft für Ihren Betrieb sind. Mit maßgeschneiderten Programmen erzielen Sie die gewünschte Reinigungsqualität und erreichen gleichzeitig die notwendige Effizienz in Arbeitsabläufen, um Kosten innerhalb des vorgegebenen Budgets zu halten. Das größte Außendienst-Team in der Industrie berät Sie bezüglich der geeigneten Reinigungsverfahren, Materialien und Prozesse je nach den objektspezifischen Gegebenheiten.

Gebäudereinigung

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Allzweckreiniger			
	MAXX Magic2 	Ultranetzender Universal-Reiniger, zur manuellen und maschinellen Unterhalts- und Intensivreinigung, ideal für stark wasserabweisende oder poröse Oberflächen dank maximaler Benetzungseigenschaften, für ESD-Beläge geeignet, DIN 18032 geprüft, RE- und RK-gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 1 x 200 kg Fass 9084460 9084500 9089480
	Magic maxx	Ultranetzender Hochleistungsreiniger, rückstandsfreie Reinigung, für alle beschichteten und unbeschichteten Beläge, sowie Natur- und Kunststeine, besonders für glasierte und unglasierte Feinsteinzeugfliesen und hydrophobe Oberflächen geeignet, RK- und RE-gelistet	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3045460 3045440
	Magic maxx ProTec	Ultranetzender Hochleistungsreiniger, rückstandsfreie Reinigung, für alle beschichteten und unbeschichteten Beläge, sowie Natur- und Kunststeine, besonders für glasierte und unglasierte Feinsteinzeugfliesen und hydrophobe Oberflächen geeignet, RK- und RE-gelistet (ProTec Container zum sicheren Transport, Handhabung und Lagerhaltung)	1 x 200 kg ProTec System 9063960
	Energy clean S 	EU-Flower zertifizierter, tensidfreier Allzweckreiniger, geprüfte Reinigungsleistung, universelle Anwendung auf allen wasserbeständigen und textilen Bodenbelägen, für die manuelle und maschinelle Reinigung geeignet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanister 9066270 9080050
	Imi action plus	Allzweckreiniger Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, reinigt intensiv und schonend, löst auch stärkste Verschmutzungen, RK-gelistet	6 x 1 l Flasche 3021190
	Imi orange	Kraftvoller Allzweckreiniger, reinigt materialschonend und hinterlässt lang anhaltende Orangenfrische, beseitigt schnell und effektiv groben und fettigen Schmutz, auch zur Entfernung von Gummiabrieb und Verstrichungen	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3017530 3017570
	Imi TOP	Allzweckreiniger mit Frischduft, beseitigt schnell und porentief groben und fettigen Schmutz, angenehmer und lang anhaltender Duft	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3023920 3023930
Schonreiniger			
	MAXX Brial2 	Ultranetzender Glas- und Oberflächenreiniger, zum Einsatz auf allen abwaschbaren, glänzenden und empfindlichen Oberflächen wie z. B. Plexiglas geeignet, rückstandsfreie und streifenfreie Reinigungsergebnisse, auch zur Sprühereinigung bestens geeignet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9084380 9084400
	Brial maxx	Ultranetzender Glas- und Oberflächenreiniger, streifenfreie Reinigungsergebnisse, blaue Farbkodierung, universell einsetzbar z. B. auch auf Plexiglas	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3051980 3051960
	Brial action plus	Schonreiniger-Hochkonzentrat, echtes Hochkonzentrat, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, für alle glänzenden und empfindlichen Oberflächen, reinigt streifenfrei ohne Nachwischen	6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3021110 3034280
	Brial TOP	Schonreiniger, reinigt und trocknet rückstandsfrei, angenehmer Duft, zur Reinigung von glänzenden und empfindlichen Oberflächen	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3024910 3024940

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Glasreiniger			
	MAXX Windus C2 	Glas- und Oberflächenreiniger, wirksame Entfernung von Fettrückständen, hinterlässt streifenfreie, glänzende Oberflächen, hohe Materialverträglichkeit, enthält keine Farb- und Duftstoffe EU Ecolabel: DE/020/441	12 x 750 ml Flasche 2 x 5 l Kanne 9084640 9089490
	Clinil	Gebrauchsfertiger Fenster- und Glasreiniger, zur streifenfreien und intensiven Reinigung, reinigt schnell und effektiv, hervorragend geeignet zur Entfernung von Fingerabdrücken	1 x 10 l Kanister 3028180
Sanitärreiniger			
Saure Sanitärreiniger			
	Maxx Into2*	Kraftvoller Allround Hochleistungs-Sanitärreiniger für die tägliche und periodische Reinigung, besonders für stark frequentierte Sanitärräume geeignet, hoher Säureanteil sorgt für noch bessere Entkalkung, hoher Tensidanteil führt zu einer verbesserten Reinigungsleistung, hinterlässt einen frischen Duft	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9087880 9087900
	Maxx Into Citrus2*	Ultranetzender Hochleistungsreiniger, rückstandsfreie Reinigung, für alle beschichteten und unbeschichteten Beläge, sowie Natur- und Kunststeine, besonders für glasierte und unglasierte Feinsteinzeugfliesen und hydrophobe Oberflächen geeignet, RK- und RE-gelistet	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9087920 9087940
	MAXX Into Active 	Saurer Sanitärreiniger auf Basis einer innovativen und wirksamen Gel-Säure-Tensid-Kombination, viskose Formulierung mit ausgezeichneter Reinigung von sanitätspezifischen Verschmutzungen auch an vertikalen Oberflächen EU Ecolabel: DE/020/422	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 9096550 9096570
	Maxx Into Clean3	Sanitärreiniger für die tägliche Unterhaltsreinigung, kraftvolle natürliche Säuren mit angenehmem Duft, zur Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen im Sanitärbereich	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanister 9095890 9095870
	Into cool power	Sanitär-Kraftreiniger, lang anhaltender, frischer Duft, hohe Reinigungsleistung bei hoher Materialverträglichkeit, zur schnellen Entfernung aller sanitätspezifischen Verschmutzungen	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3013640 3027740
	Into active gel	Sanitär-Gelreiniger, löst spontan Kalk, Schmutz und Urinstein, optimale Haftung an senkrechten Oberflächen durch spezielle Gelformel, frischer Duft	12 x 1 l Flasche 3049750
	Into action plus	Sanitärreiniger-Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, für die tägliche Unterhaltsreinigung, angenehme Duftnote, RK-gelistet	6 x 1 l Flasche 3021210
	Into fresh	Sanitär-Kraftreiniger, löst spontan Kalk- und Urinstein, beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen, hinterlässt einen angenehmen, lang anhaltenden Duft	12 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister 3029710 3027720
	Into TOP	Sanitär-Kraftreiniger, löst spontan Kalk- und Urinstein, beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen, mit Frischduft, RK-gelistet	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 3029750 3027700

Gebäudereinigung

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.	
Saure Sanitärreiniger				
	Into citrus	Sanitär-Kraftreiniger, löst spontan Kalk- und Urinstein, beseitigt mühelos und streifenfrei alle Verschmutzungen, frischer Zitronenduft, RE-gelistet	12 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister 1 x 200 kg Fass	3029860 3027730 3005580
	Into maxx	Universal-Sanitärreiniger, für alle Anforderungen in der Sanitärreinigung, Dufttechnologie neutralisiert Schlechtgerüche, RK- und RE-gelistet	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	3028050 3043870
	Into XL fresh	Leistungsstarker Sanitärreiniger, löst Kalk und Urinstein, hinterlässt einen langanhaltenden Frischduft	12 x 1 l Flasche	3019900
Alkalische Sanitärreiniger				
	MAXX Into Alk2 	Alkalischer Sanitärreiniger, löst Seifenreste, Hautfett und Verschmutzungen, ideal für säureempfindliche Oberflächen im Sanitärbereich, hinterlässt einen angenehmen Frischduft, RK- und RE-gelistet EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9084740 9084760
WC-Reiniger				
	MAXX Into WC2 	WC-Reiniger, entfernt problemlos Kalk und Urinstein, ausgezeichnete Haftung dank Gel-Formel, hinterlässt einen angenehmen Frischduft und wirkt desodorierend, RK-gelistet EU Ecolabel: DE/020/422	12 x 750 ml Flasche	9084560
	Into WC	WC-Reiniger, wirkungsvolle Entfernung von Kalk- und Urinstein, Rostflecken und sonstigen mineralischen Ablagerungen auf säurefesten Oberflächen und Toiletten bis unter den Beckenrand	12 x 750 ml Flasche	3011250
Spezial Sanitärreiniger				
	Helotil	Kraftvoller Sanitär-Grundreiniger, beseitigt selbsttätig Rost, Urinstein und selbst hartnäckige Mörtel- und Seifenreste, materialverträglich, Phosphorsäurebasis, RK- und RE-gelistet	6 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister	9046480 3004650
	Diesin maxx 	Saurer Desinfektionsreiniger, hervorragende Kalklösekraft und Reinigungsleistung, geprüfte Desinfektionssicherheit gemäß EN 1276, EN 13697 und EN 1650, entfernt sanitärspezifische Verschmutzungen und desinfiziert in einem Arbeitsgang, RK- und RE-gelistet	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	3050100 3047920
	Energy Into	Amidosulfonsäurehaltiger Kalkbrecher, beseitigt mühelos jede Kalkablagerung, ideal zur Reinigung säureunempfindlicher Steinbeläge z.B. Granit, Feinsteinzeug, RK-gelistet	12 x 1 l Flasche	3008360
	Kristalin bio	Geruchsvernichter und Sanitärreiniger auf biologischer Basis, für alle wasserbeständigen Fußböden und Oberflächen, ideal für hochfrequentierte Toiletten, Vakuumtoiletten und wasserlose Urinale, bekämpft Gerüche schon bei der Entstehung	6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	3050060 3027900
	Mould-Ex	Bad-Spezialreiniger, für Emaille-, Stein-, Edelstahl- und Kunststoffoberflächen, entfernt Stockflecken, wirkt bleichend, nicht auf Buntmetall (Aluminium) anwenden	4 x 1 l Flasche	9050970

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Spezial Sanitärreiniger			
 	Sator Desinfizierender Reiniger für den Sanitärbereich, reinigt, desinfiziert, bleicht und desodoriert in einem Arbeitsgang, entfernt effektiv durch Pilzbefall (<i>Aspergillus niger</i>) auftretende schwarze Verflechtungen, RK-gelistet	12 x 1 l Flasche	3004460
Wischpflege			
 	MAXX Indur2 Ultranetzende Wischpflege mit ausgewogenen Pflegeanteilen, hohes Schmutztragevermögen, schaumgebremste Formulierung, wasserlösliche Polymere hinterlassen einen schmutzabweisenden Pflegefilm ohne Schichtaufbau, DIN 18032 geprüft EU Ecolabel: DE/020/425	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9084420 9084440
	Indur maxx Ultranetzende Wischpflege, maximale Reinigungsleistung, einzigartige Tensidbasis, hinterlässt schmutzabweisenden polierbaren Schutzfilm, automatengeeignet, DIN 18032 geprüft	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne 1 x 200 kg Fass	3052040 3052020 9075350
	Indur brillant plus Wischpflege-Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, ideal für glänzende und dispersionsbeschichtete Böden, als Cleaner und Wischpflege einsetzbar	6 x 1 l Flasche	3022530
	Indur TOP Wischpflegemittel, Hinterlässt einen schmutzabweisenden Schutzfilm, reinigt streifenfrei auch auf dispersionsbeschichteten Böden	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	3023010 3022670
	Indur ultra Universal-Wischpflege, strapazierfähiger, hochglänzender Pflegefilm, besonders rutschhemmend, auch zum Cleanern und Grundieren geeignet	2 x 5 l Kanne	3001480
	Satiné brillant plus Wischpflege-Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, hinterlässt einen rutschhemmenden Seidenglanzfilm, gut polierbar	6 x 1 l Flasche	3021200
	Satiné TOP Wischpflege auf Seifenbasis, schmutzabweisende Bodenpflege, reinigungsaktiv, hinterlässt einen antistatischen, rutschhemmenden, seidenmatten Schutzfilm, gut polierbar	2 x 5 l Kanne	3042130
	Idan brillant plus Wischpflege-Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, vielfältiges Anwendungsspektrum als intensive Erstpflege, Unterhaltsreinigung, Spraycleanern und im Reinigungsautomaten, seidenglänzender Pflegefilm	6 x 1 l Flasche	3024880
	Gloss Xpress plus Wischpflege-Hochkonzentrat, Nachfüllflasche, 1 Liter ergibt bis zu 1.000 Liter Reinigungsflotte, hohe Reinigungsleistung durch spezielle Tensidkombination, hervorragendes Benetzungsverhalten	6 x 1 l Flasche	3025740
	Gloss Xpress Schnelle Wischpflege, verhindert Schmutzanhaftung, kein Schichtaufbau, hinterlässt strahlenden Glanz	12 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	3002720 3023150

Gebäudereinigung

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Wischpflege			
 Es-te super	Spezial-Wischpflege, mit hohen Anteilen an Seifen und Wachsen, start rutschhemmend, geeignet für Böden in Fernmelde- und EDV-Anlagen	1 x 10 l Kanister	3004690
Automatenreiniger			
 Neomax star plus	Automatenreiniger-Hochkonzentrat, für die maschinelle Flächenreinigung glänzender und beschichteter Bodenbeläge, ideal für Gummi, Guminoppenbeläge und Industrieböden, trocknet optisch rückstandsfrei	6 x 1 l Flasche 1 x 10 l Kanister	3021120 3005410
 Neomax forte	Automatenreiniger, reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang, mit hochwertigen Seifen aus natürlichen Rohstoffen, hinterlässt einen seidenmatten Glanz	1 x 10 l Kanister	3020800
 Neomax BMR	Automatenintensivreiniger, für die tägliche Unterhaltsreinigung und für Grundreinigung konzipiert, hervorragende Reinigungs- und Fettlösekraft, speziell zur Gummiabriebentfernung	1 x 10 l Kanister	3023390
 Neomax S	Seifenbasierter Automatenreiniger, mit hochwertigen Seifen aus natürlichen Rohstoffen, mit Schmutzbremse, angenehm frische Duftnote	1 x 10 l Kanister 1 x 200 kg Fass	3020780 3020790
 Neomax N	Neutraler Automatenreiniger, ideal für glänzende Böden, hinterlässt keinen Rückstand, geeignet für alle Maschinentypen	1 x 10 l Kanister 1 x 200 kg Fass	3020770 3000760
 Neomax C	Automatenreinigerkonzentrat, für alle glänzenden und matten Böden, hinterlässt einen seidigen Glanz, schützt vor Wiederanschmutzung	1 x 10 l Kanister	3015050
 Neomax I	Automatenreinigerkonzentrat, für starke und fettige Verschmutzungen, für alkalibeständige Böden, wie PVC und Stein, speziell entwickelt für die industrielle Anwendung	1 x 10 l Kanister 1 x 200 kg Fass	3014790 3000700
 Neomax GMS	Hochleistungsautomatenreiniger, ausgezeichnetes Reinigungs- und Fettlösevermögen, verhindert Grauschleierbildung, für die tägliche Unterhaltsreinigung und für die Grundreinigung konzipiert, RK-gelistet	1 x 10 l Kanister 1 x 200 kg Fass	3024960 3024970
 Neomax clean	Neutraler Automatenreiniger, zur Reinigung aller wasserbeständigen Belagsarten z. B. Fliesen, Steinböden, Linoleum, PVC und Kautschuk, ideal für die tägliche Unterhalts- und Intensivreinigung	1 x 10 l Kanister	3055360
Grundreiniger			
 MAXX BenduroI2	Hochleistungs-Universalgrundreiniger, kein Nachspülen, effiziente Entfernung mehrschichtiger Polymerfilme, schaumarme Formulierung, kurze Einwirkzeit pH-Wert 10,1-10,6 (100%)	2 x 5 l Kanne	9093750

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Grundreiniger		
 MAXX Forte2	Universal-Grundreiniger, zur Grundreinigung von elastischen Bodenbelägen wie z. B. Linoleum- und Kautschukbelägen sowie zur Reinigung von Natur- und Kunststeinbelägen geeignet, pH-Wert eines Allzweckreinigers, hohe Materialverträglichkeit, schaumgebremst, RK-gelistet pH-Wert 10,1-10,5 (100%)	2 x 5 l Kanne 9084360
 Bendurool maxx	Kraftvoller Universal-Grundreiniger, ohne Nachspülen, für alle wasser- und alkalibeständigen Bodenbeläge und Oberflächen, nicht für Holz, Laminat oder textile Beläge, schnelles Entfernen mehrschichtiger Polymerpflegefilme, ausgezeichnete Materialverträglichkeit, RK-gelistet pH-Wert 9,0-10,0 (100%)	2 x 5 l Kanne 3024790
 Bendurool forte	Grundreiniger, für alle wasserbeständigen Böden, insbesondere auch für Linoleum geeignet, schaubremsend, daher auch in Reinigungsautomaten einsetzbar, RK-gelistet pH-Wert 10,-10,5 (100%)	1 x 10 l Kanister 1 x 200 l Fass 3004520 3004530
 Bendurool ultra	Kraftvoller Schmutzfresser, hochalkalischer Grundreiniger, gründliche Entfernung von Pflegemitteln und hartnäckigen Verschmutzungen, geruchsarm und ideal für sensible Bereiche pH-Wert 13,0-14,0 (100%)	2 x 5 l Kanne 3001260
 Bendurool top stripper	Gebrauchsfertiger Spray-Grundreiniger, für die problemlose und schnelle Entfernung von Nutzsichten pH-Wert 9,5-10,5 (100%)	2 x 5 l Kanne 3025570
 Muril	Industriereiniger, beseitigt schnell und gründlich extrem starke Verschmutzungen, für alle Lösungsmittel- und alkalibeständigen Böden- und Oberflächen, breites Wirkungsspektrum auch für die Hochdruckreinigung geeignet pH-Wert 13,3-13,9 (100%)	1 x 10 l Kanister 1 x 200 l Fass 3004630 3004640
Selbstglanzdispersionen		
 MAXX Isi2	Allround-Hochleistungsdispersion, hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften, hoher Schutz vor Verstrichungen sowie anderen Begehsuren, Anwendung auf restfeuchten Linoleumbelägen, TBEP- und Metallsalzfri, DIN 18032 geprüft	2 x 5 l Kanne 9084620
 MAXX Lodan2	Glänzende Hochleistungsdispersion für Krankenhäuser, hohe Beständigkeit gegenüber alkoholischen Haut- und Händedesinfektionsmitteln, Schutz vor Verstrichungen und anderen Begehsuren, hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften, für die Beschichtung restfeuchter Linoleumbeläge geeignet	2 x 5 l Kanne 9093710
 MAXX Care2	Matte Hochleistungsdispersion für Krankenhäuser, hohe Beständigkeit gegenüber alkoholischen Haut- und Händedesinfektionsmitteln, Schutz vor Verstrichungen und anderen Begehsuren, hervorragende Anwendungs- und filmbildende Eigenschaften, für die Beschichtung restfeuchter Linoleumbeläge geeignet	2 x 5 l Kanne 9093690
 Isi maxx	Allround-Hochleistungsdispersion, maximale Zeitersparnis auf Linoleumbelägen, leicht aufzutragen und zu restaurieren, frei von Metallsalzen und TBEP, hohe Strapazierfähigkeit, DIN 18032 geprüft	2 x 5 l Kanne 3053100
 MAXX Satin2	Seidenmatte Polymerdispersion, hinterlässt einen seidenmatten und trittsicheren Polymerpflegefilm, restaurierbar im Spray-Cleaner-Verfahren	2 x 5 l Kanne 9093730

Gebäudereinigung

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Selbstglanzdispersionen			
 Isi star	Langzeit-Dispersion, extrem strapazierfähiger Pflegefilm, dauerhaft schmutzabweisend bei sehr langer Standzeit, DIN 18032 geprüft	2 x 5 l Kanne	3022150
 Eco star / Isi clean	Metallsalzfreie Polymerdispersion, hohe Strapazierfähigkeit, rutschhemmend, widerstandsfähig gegen Begehpuren	2 x 5 l Kanne	3024890
 Gliz metallic	Langzeit-Polymer-Siegel, sehr strapazierfähige Kunststoff-Dispersion, unempfindlich gegen Anschmutzung, Verstrichung und Begehpuren, dauerhaft schmutzabweisend	1 x 10 l Kanister	3004070
 Gliz ultra	Rutschhemmende Hochglanz-Dispersion, als Grundier-Dispersion für High-Speed- bzw. Ultra-High-Speed-Verfahren geeignet, besonders trittsicher und strapazierfähig	1 x 10 l Kanister	3005670
 Gliz super	Grundier-Dispersion, Basisdispersion für alle Unterhaltsreinigungsverfahren, gibt schmutzabweisenden Selbstglanzfilm, hohe Strapazierfähigkeit	1 x 10 l Kanister	3004160
 Gemstar Laser	Mehrschicht-Hochglanz-Dispersion, sehr hoher Glanzechter 'wetgloss', strapazierfähiges und leicht polierbares Mehrschichtsystem, rutschhemmend	2 x 5 l Kanne	3022170
 Conductive star	Selbstglanzdispersion für leit- und ableitfähige Bodenbeläge, geprüft nach DIN EN 61340-5-1, DIN EN 1081 und DIN EN 1815, hervorragende ableitfähige und antistatische Eigenschaften, hohe Strapazierfähigkeit	2 x 5 l Kanne	3048100
 Tuklar	Mehrzweck-Dispersion, kann als Selbstglanzdispersion, Wischpflege sowie zum Cleanern eingesetzt werden, entspricht der Reinigungsempfehlung gemäß DIN18032	1 x 10 l Kanister	3004120
 Tuklar black	Polymer-Grundierer, für alle wasserbeständigen Böden die schwarz eingefärbt werden sollen, widerstandsfähiger Schutzfilm mit tiefem Selbstglanz, stark färbend mit hoher Deckkraft	2 x 5 l Kanne	3028510
Teppichpflege			
 Carpet Shampoo	Teppich-Shampoo, mit schmutz- und fettlösenden Wirkstoffen, pH-neutral eingestellt, äußerst geringe Wiederanschmutzung, angenehme Duftnote	2 x 5 l Kanne	3023020
 Carpet spray-ex	Kraftvoller Teppichreiniger, materialschonend, baut einen Schutz gegen Wiederanschmutzung auf, Anwendung je nach Verschmutzungsgrad im Sprühextraktions- oder Pad-Verfahren	2 x 5 l Kanne	3020980
 Carpet A	Teppich-Fleckenentferner, beseitigt wasserlösliche Flecken, z. B. alkoholische Getränke, frischen Kaffee, Tee, Schokolade, Eiscreme und Obstsaften, mit eingebautem Schutz gegen Wiederanschmutzung	6 x 500 ml Flasche	3005780

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Teppichpflege		
 Carpet B	Teppich-Fleckenentferner, beseitigt öl- und fetthaltige Flecken wie z. B. Buntstifte, Schuhcreme, Butter, Sahne, Bohnerwache und Teer, mit eingebautem Schutz gegen Wiederanschmutzung	6 x 500 ml Flasche 3018350
 Carpet Freeze	Kaugummivereiser-Spray, entfernt alte Kaugummireste von textilen Bodenbelägen, schnell und rückstandsfrei	6 x 500 ml Sprühdose 3028120
Holz-Reinigung & Pflege		
 Sigella star	Strapazierfähige Selbstglanzdispersion für versiegelte und geölte Holz- und Parkettböden, spezielle Polymerkombination, hohe Füllkraft, sehr gute Verlaufseigenschaften	2 x 5 l Kanne 3028100
 Sigella	Edelhartwachs, aromatenfrei, pflegebetont, gibt polierbaren Glanzfilm	1 x 10 l Kanister 3011060
Desinfektionsreiniger		
 DrySan Oxy	Gebrauchsfertige Sprühlösung für die Desinfektion und Reinigung von Oberflächen auf der einzigartigen Wirkstoffbasis Hi-Speed H ₂ O ₂ TM , kurze Einwirkzeiten, breites Wirkspektrum, frei von Duftstoffen, für eine Vielzahl verschiedener Oberflächen entwickelt	12 x 1 l Flasche 9095790
 DrySan Oxy Wipes	Gebrauchsfertige Tücher für die Desinfektion und Reinigung von Oberflächen auf der einzigartigen Wirkstoffbasis Hi-Speed H ₂ O ₂ TM , kurze Einwirkzeiten, breites Wirkspektrum, frei von Duftstoffen, für eine Vielzahl verschiedener Oberflächen entwickelt	6 x 160 l Tücher 1000733
Spezialreiniger		
 Energy Booster	Reinigungsverstärker, 35 %iger Phosphatgehalt, als Reinigungsverstärker für alle sauren und alkalischen Produkte, zur Teppichreinigung (Sprühextraktion, Shampooonierung), Wand- und Deckenreinigung	12 x 1 l Flasche 3027540
 Energy Forte	Intensivreiniger, für alle öl- und fetthaltigen Verschmutzungen, entfernt Nikotinflecken, für alle wasserbeständigen Böden insbesondere auch für Linoleum geeignet	12 x 1 l Flasche 3017800
 Ecolab Foam Stop	Effektives Entschäumer-Konzentrat, löst nachhaltig Schaumprobleme bei der maschinellen Geschirrrreinigung, auch zur Vermeidung von Schaumbildung im Schmutzwassertank bei der Sprühextraktion, Teppichshampooonierung, maschinellen Grundreinigung und beim Einsatz im Reinigungsautomaten	1 x 5 l Kanister 3023690
 Kehrin G	Reinigungs-Kehrmehl, reinigt intensiv, mit hochwertigen Ölen, für alle lösungsmittelbeständigen Belegarten	1 x 25 kg Kanister 3005760
 Pep-ex	Spezial-Fleckenentferner, entfernt Kugelschreiber, Filzstift, Bleistift, Stempelfarbe, Tinte auf Glas, Keramik, Metall, Stein, harten Kunststoffen usw., einfache Handhabung	6 x 500 ml Flasche 3026530

Gebäudereinigung

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Spezialreiniger		
 Pep active	Spezial-Sprühreiniger, entfernt schnell und materialschonend z. B. Kugelschreiber, Filzstifte, fettige und ölige Rückstände auf abwischbaren Oberflächen, beseitigt Absatzstriche von unbeschichteten Bodenbelägen	6 x 500 ml Flasche 3021030
 Strip-A-Way Powder	Schnelllöslicher Entkalker in Pulverform, löst Verkrustungen und Kalkablagerungen in gewerblichen Spül- und Waschmaschinen, auch geeignet zum Entfernen von Zementschleiern und Kalkrückständen auf säurefesten Materialien, sparsam im Verbrauch, frei von Salzsäure und Chloriden	1 x 12 kg Eimer 9031480
 Xense orange fresh	Duftspray, wirkt schnell und zuverlässig bei unangenehmen Gerüchen, hinterlässt einen frischen Langzeitduft nach Orange	6 x 500 ml Flasche 3021010



Hygiene- und Desinfektionslösungen

Inhaltsverzeichnis

■ Flächendesinfektion

■ Spill Kit

Wirkungsvolle Hygienemaßnahmen im Pflegebereich beeinflussen den Standard einer Einrichtung und maßgeblich die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner. Unter Berücksichtigung der RKI-Richtlinie und der Unfallverhütungsvorschriften minimieren ausgewogene Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen das Infektionsrisiko für Bewohner und Personal.

Hygiene- und Desinfektionslösungen

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Flächendesinfektion		
Konzentrate		
	Incidin Pro Aldehydfreies Konzentrat zur Flächendesinfektion, sehr gute Reinigungsleistung von Oberflächen aller Art, breites Wirkspektrum, bakterizid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) sowie begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren, kurze Einwirkzeit, niedrige Anwendungskonzentrationen, ohne Farb- und Duftstoffe, VAH-gelistet	400 x 20 ml Beutel 3076560 3 x 2 l Flasche 3076680 1 x 6 l Kanister 3076760 1 x 30 l Kanister 3076780
	Incidin Plus Aldehydfreies Flüssigkonzentrat mit patentiertem Wirkstoff Glucoprotamin zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, optimale Desinfektion und Reinigung, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), wirksam gegen Rota-, Adeno- und Polyoma/SV40-Viren, VAH-gelistet, RKI-gelistet (A)	400 x 20 ml Beutel 3012520 3 x 2 l Flasche 3011510 1 x 6 l Kanister 3011520
	Incidin Rapid Hocheffizientes Flüssigkonzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, viruzide Wirksamkeit auch bei Standardkonzentrationen, bakterizid, levurozid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren, VAH-gelistet	3 x 2 l Flasche 3040230 1 x 6 l Kanister 3025510
	Incidin Active Pulverförmiges Konzentrat zur schnellen, sporenwirksamen, aldehydfreien Flächendesinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, ohne Farb- und Duftstoffe, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen Noro-, Adeno- und Rotaviren, kurze Einwirkzeiten, niedrige Anwendungskonzentrationen, hohe Materialverträglichkeit, VAH-gelistet, RKI-gelistet (A,B)	24 x 160 g karton 3051870 4 x 1,5 kg Eimer 3051850
Fertiglösungen		
	Incidin Foam Gebrauchsfertiges Schaum-Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion, keine Aerosolbildung, exzellente Schaumbildung bei angenehmem Geruch, bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), wirksam gegen Rota- und Polyoma/SV40-Viren, VAH-gelistet	16 x 750 ml Flasche 3046010 2 x 5 l Kanister 3013420
	Incidin Liquid Gebrauchsfertiges Spray zur alkoholischen Schnelldesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen, duftstofffreie Rezeptur, gute Benetzung, schnelle und rückstandsfreie Abtrocknung, bakterizid, levurozid, tuberkoluzid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008) und begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren sowie Noroviren, VAH-gelistet	12 x 650 ml Flasche 3089320 12 x 1 l Flasche 3011340 2 x 5 l Kanister 3011350
	Incidin Oxy Foam Alkoholfreies Hi-Speed H O™ Desinfektions- und Reinigungsschaum Spray für Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, breites Wirkspektrum, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS, viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren, VAH-gelistet	6 x 750 ml Flasche 3082160
	Incidin OxyFoam S Gebrauchsfertiges sporizides Hi-Speed H O™ Desinfektions- und Reinigungsschaum Spray für Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, alkoholfreies Schaum Spray, besondere Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS, viruzid und sporizid, VAH-gelistet	6 x 750 ml Flasche 3082060 2 x 5 l Kanister 3087450
Tücher, vorgetränkt		
	Incidin Alcohol Wipe Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und alkoholbeständigen Flächen aller Art, Breites Wirkspektrum, einschließlich Norovirus, kombiniert mit kurzen Kontaktzeiten, Farb- und duftstofffrei.	6 x 50 Tücher 3092640 6 x 100 Tücher 3092600

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Tücher, vorgetränkt			
	Incidin OxyWipes S	Gebrauchsfertige sporizide Hi-Speed H O™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, alkoholfreie Tücher mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS, viruzid und sporizid, VAH-gelistet Tuchgröße 25 x 37 cm (Pack mit 50 Tüchern) Tuchgröße 20 x 20 cm (Pack mit 100 Tüchern)	6 x 50 l Tücher 6 x 100 l Tücher 3092040 3082240
	Incidin OxyWipes	Gebrauchsfertige Hi-Speed H O™ Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art, exzellente Materialverträglichkeit, alkoholfreie Tücher zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breiten Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger, bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV 2008), begrenzt viruzid PLUS, viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren, VAH-gelistet Tuchgröße 25 x 37 cm (Pack mit 50 Tüchern) Tuchgröße 20 x 20 cm (Pack mit 100 Tüchern)	6 x 50 l Tücher 6 x 100 l Tücher 3092080 3082360
	Sani-Cloth Active	Viruzide vorgetränkte Tücher zur Schnelldesinfektion von alkoholempfindlichen Flächen, alkohol- und aldehydfrei, besonders kurze Einwirkzeiten, mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und Viren gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV2008), begrenzt viruzid PLUS wirksam (gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren), VAH-gelistet Tuchgröße 13 x 22 cm (Dose und Nfp. mit 125 Tüchern) Tuchgröße 20 x 22 cm (Dose mit 200 Tüchern) Tuchgröße 24,5 x 30 cm (Eimer mit 225 Tüchern)	6 x 125 l Tücher 9 x 125 l Tücher 6 x 200 l Tücher 1 x 225 l Tücher 3051100 3051120 3051080 3051140
Tücher, trocken			
	Incidin Wipes FlexPack	Hygienischer Einweg-Tuchspender in stabiler Standtüte mit Tragegriff, transparente Seitenflächen zur Kontrolle des Verbrauchs, hochwertiges trockenes fusselfreies Premium-PET-Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln der Incidin Produktreihe, Verschlusskappe mit Aufklebern und Hygienesiegel in drei Farben, erfüllt die Anforderungen der VAH-Empfehlung für Risikobereiche im Krankenhaus Tuchgröße 20 x 38 cm	6 x 1 Stück (blau) 6 x 1 Stück (rot) 6 x 1 Stück (grün) 10049788 10049789 10049790
	Incidin Wipes Dispenser N	Wiederverschließbarer Tuchspender für Incidin Premium Wipes & Incidin Premium Wipes HygPack, absolut dicht, beständig gegenüber ausgewählten Ecolab Flächendesinfektionsmitteln	1 x 1 Stück 10033125
	Incidin Premium Wipes	Tuchrolle aus hochwertigem trockenem, fusselfreiem Vliestuch zur kombinierten Anwendung mit ausgewählten Flächendesinfektionsmitteln der Incidin Produktreihe Tuchgröße 20 x 38 cm	6 x 1 Tücher 10010279
	Incidin Premium Wipes HygPack	Bestehend aus einem Folienbeutel zum Einlegen in den Incidin Wipes Dispenser N, einer Tuchrolle (99 Tücher / Rolle) aus hochwertigem trockenem, fusselfreiem Vliestuch, sowie einem transparenten Deckel mit farbiger Kappe (wahlweise grün, rot oder blau), erfüllt die Anforderungen der VAH-Empfehlung für Risikobereiche im Krankenhaus	6 x 1 Stück (blau) 6 x 1 Stück (grün) 6 x 1 Stück (rot) 10032688 10032689 10032690

Hygiene- und Desinfektionslösungen

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Spill Kit		
	<p>Spill Kit</p> <p>Das Spill Kit ermöglicht die Beseitigung von Erbrochenem und anderen Ausscheidungen auf Oberflächen, um Kreuzkontamination zu vermeiden.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einweg-Vinyl-Handschuhe• Plastiksack• Schaufel• Sicherheitsbrille• Einweg-Schürze• Papiertücher <p>Sirafan Speed 6 X 750ml und Warnschild für nassen Boden sind separat zu bestellen.</p>	1 x 1 Stück 10200682



Hauseigene Wäscherei

Inhaltsverzeichnis

- Aquanomic Produktlinie
- Wäschereinigung - Flüssig
- Eltra Produktlinie
- Taxat Produktlinie
- Spezialprodukte

Unterschiedliche Kundenanforderungen verlangen unterschiedliche Behandlungen der Textilien. Angefangen bei einer Fleckenbehandlung über normale Waschprogramme bis hin zu desinfizierenden Waschverfahren. Das Ecolab Programm für hauseigene Wäschereien deckt alle Anforderungen einer maßgeschneiderten Wäschereinigung ab. Die leistungsorientierten Produkte und Verfahren beziehen neben dem wirtschaftlichen Aspekt auch immer die Umwelt mit ein.

Hauseigene Wäscherei

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Aquanomic Produktlinie		
Solid- Hohe Personalsicherheit und einfaches Handling		
	Aquanomic Solid Detergent Waschmittel in Blockform, Hochkonzentrat, mit phosphatfreier Formel, hervorragende Waschergebnisse, für weiße und strahlende Wäsche	4 x 4,08 kg Kapsel 9082840
	Aquanomic Solid Universal Detergent Hochkonzentriertes, schwach alkalisches Solid-Waschmittel, phosphatfreie Formel	2 x 3,5 kg Kapsel 9095350
	Aquanomic Solid Destainer Bleichmittelkonzentrat auf Aktivchlorbasis in Blockform, für hochwirksames Bleichen, hervorragende Fleckenentfernung	2 x 1,81 kg Kapsel 9082920
	Aquanomic Solid Oxy Fleckenentfernung in Blockform, farbschonende Fleckenentfernung, für einen optimalen Weißgrad bei gleichzeitigem Schutz der Textilien	2 x 1,36 kg Kapsel 9084240
	Aquanomic Solid Neutra-Plus Neutralisationsmittel in Blockform, Hochkonzentrat, für neutralen pH-Wert der Wäsche, phosphorfreie Formel sorgt für eine zuverlässige Wirkung bei unterschiedlichsten Waschbedingungen	2 x 2,72 kg Kapsel 9091580
	Aquanomic Solid Soft Hochleistungsweichspüler in Blockform, mit eingeschlossenen, lang anhaltenden Duftstoffen, für weiche Wäsche und antistatische Wirkung	2 x 2,72 kg Kapsel 9091180
Wäschereinigung - Flüssig		
Alleinwaschmittel		
	Ecobrite Magic Emulsion Hochkonzentriertes, flüssiges Alleinwaschmittel, löst auch hartnäckige Verschmutzungen ab 40 °C, geringe Schaumentwicklung, phosphatfrei, sorgt für hohen Weißgrad, hervorragende Waschergebnisse bei allen Waschbedingungen	1 x 25 kg Kanister 9076840
	Ecobrite Delicate Hochkonzentriertes flüssiges Feinwaschmittel, für Feinwäsche und empfindliche Textilien, höchste Schonung der Fasern, besonders geeignet für Wolle, pH-neutral und enzymfrei, lässt Farben heller und strahlender aussehen	1 x 20 kg Kanister 9040740
	Ecobrite Power Plus Hochkonzentrierter Waschkraftverstärker, entfernt hartnäckige Verschmutzungen einschließlich Fett- und Öl, mit optischem Aufheller, für besonders weiß strahlende Wäsche, hervorragende Waschergebnisse bei allen Waschbedingungen, wird in Kombination mit Alkali Waschkraftverstärkern eingesetzt	1 x 17 kg Kanister 9038160
	Ecobrite Super Silex Liquid Hochkonzentriertes enzymhaltiges neutrales Alleinwaschmittel, kraftvolle Formulierung, optimale Ergebnisse schon bei niedrigen Temperaturen, löst Fett, Öl und Eiweißflecken durch Enzymwirkung, verleiht weißer Wäsche Leuchtkraft und einen frischen, sauberen Duft, sanft zu allen Textilien durch einen neutralen pH-Wert	1 x 20 kg Kanister 9077640
	Turbo usona Flüssiges Spezialwaschmittel für Feinwäsche und Nassreinigung, hervorragend geeignet für die Naßreinigung empfindlicher Textilien, farbtreue und höchste Schonung für Feinwäsche, Wolle und andere empfindliche Textilien	1 x 20 kg Kanister 1017480

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Bleichwaschmittel und Desinfektion		
 Ecobrite Destainer	Bleichmittel auf Aktivchlorbasis, entfernt alle Arten von bleichbaren Flecken, sowie Schimmelflecken, ermöglicht das Bleichen auch bei niedrigen Temperaturen, hält Textilien weiß und hygienisch, erreicht hervorragende Waschergebnisse bei allen Wasserbedingungen	1 x 20 kg Kanister 9038170
 Ecobrite Oxy	Flüssiges Bleichmittel auf Aktivsauerstoffbasis, geeignet für Waschmaschinen und für gewerbliche Geschirrspülmaschinen, hervorragende Ergebnisse und hohe Ergiebigkeit, besonders umweltfreundlich, da vollständige Zersetzung zu Wasser und Sauerstoff	1 x 20 kg Kanister 9038180
 Ecobrite Perfekt	Flüssiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Bleichwirkung ab 30 °C, herausragende konstante Waschergebnisse aufgrund aufeinander abgestimmter innovativer Produktkomponenten, gewährleistet hohe Arbeitssicherheit, verhindert Produktverschwendung und teure Rückwäsche	1 x 20 kg Kanister 9040650
 Ecobrite Safe Bleach	Flüssiges Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, Niedertemperaturbleiche mit hygienischer Wirksamkeit, erreicht außerordentliche Bleichergebnisse zwischen 30 und 50 °C, ausgezeichnete Schutz bei Fein- und Buntwäsche	1 x 20 kg Kanister 9040660
 Ozonit	Bleich- und Desinfektionsmittel-Konzentrat, verstärkt die Wasch- und Bleichwirkung aller Waschmittel, bleicht schonend - ideal für Buntwäsche, beseitigt unangenehme Gerüche schon ab 40 °C	1 x 22 kg Kanister 1013000
 Ozonit Super	Desinfektionsmittel mit Bleichwirkung für Textilien und textile Medizinprodukte, zur Wäschedesinfektion bei 55 und 70 °C, steigert den Werterhalt der Textilien, Textil schonende Bleiche erzielt hohen Weißgrad, Wäschedesinfektionsmittel gemäß Medizinproduktgesetz	1 x 22 kg Kanister 1013230
 Turbo oxysan	Desinfektionsmittel für empfindliche Textilien, für die chemothermische Wäschedesinfektion ab 40 °C in Verbindung mit Turbo Usona, besonders textilschonend, für alle Textilien geeignet, die bei 40 °C waschbar sind, auch für waschbare Wolle, sehr gute desodorierende Wirkung	1 x 22 kg Kanister 1013890
Waschkraftverstärker		
 Ecobrite Alca	Hochkonzentrierter alkalischer Waschkraftverstärker, erhöht den pH-Wert der Waschflotte, kraftvolle Entfernung von Fett- und Eiweißverschmutzungen, zum Schutz empfindlicher Bauteile der Waschmaschine, Reißverschlüssen und Knöpfen	1 x 25 kg Kanister 9040700
 Ecobrite Booster Plus	Hochkonzentrierte alkalische Waschkomponente, flüssiger Waschkraftverstärker, phosphatfrei, erhöht den pH-Wert der Waschflotte, kraftvolle Entfernung von Fett- und Eiweißverschmutzungen, bestens geeignet zum Waschen von Küchenwäsche	1 x 25 kg Kanister 9040710
 Ecobrite Power	Tensid-Waschkraftverstärker, entfernt hartnäckige Verschmutzungen einschließlich Fett- und Öl, erhöht den Weißgrad der Textilien durch optischen Aufheller, beugt Strukturschäden vor, wird in Kombination mit Alkali-Waschkraftverstärkern eingesetzt	1 x 20 kg Kanister 9038150
 Ecobrite Power Color	Tensid-Waschkraftverstärker, entfernt hartnäckige Verschmutzungen einschließlich Fett- und Öl, besonders für Buntwäsche geeignet da ohne optischen Aufheller, beugt Strukturschäden vor, wird in Kombination mit Alkali-Waschkraftverstärkern eingesetzt	1 x 20 kg Kanister 9040670

Hauseigene Wäscherei

	Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Wäschefinish				
	Ecobrite Conditioner	Hochkonzentrierter Komplexbildner, phosphatfrei, verbessert die Waschergebnisse selbst bei schwierigen Waschbedingungen, komplexiert die Wasserhärte und den Schwermetallgehalt, beugt Ablagerungen auf den Textilien und der Waschmaschine vor, unterstützt die Bleichwirkung	1 x 20 kg Kanister	9040680
	Ecobrite Neutrasoft IT	Hochkonzentrierter neutralisierender Weichspüler, verbessert das Finish der Textilien, neutralisiert die Restalkalität, verleiht den Textilien einen angenehmen Griff, spült weich und neutralisiert gleichzeitig, wirkt antistatisch, reduziert die Spülbäder und spart Wasser	1 x 20 kg Kanister	9045410
	Ecobrite Neutraliser IT	Neutralisationsmittel, verbessert das Finish der Textilien, neutralisiert die Restalkalität, verleiht den Textilien einen angenehmen Griff, schützt vor Vergilbung der Fasern, eliminiert die Folgen von schlechten Wasserqualitäten, reduziert die Spülbäder	1 x 21 kg Kanister	9077670
	Ecobrite Softener Fresh	Verbessert das Finish der Textilien, hinterlässt einen angenehm frischen Duft, glättet Fasern und reduziert die Bügelzeit, für automatische Dosierung	1 x 20 kg Kanister	9027730
Eltra Produktlinie				
	Eltra	Desinfektions-Vollwaschmittel, für desinfizierendes Waschen von Textilien bei 60 und 70 °C, VAH-gelistet	1 x 6 kg Trommel 1 x 20 kg Sack	1011210 1011200
	Eltra 40 Extra	Desinfektionswaschmittel, wäscht, desinfiziert und entfernt Flecken faserschonend, hervorragende Waschleistung und Fleckenentfernung bereits bei 40 °C, nicht geeignet für Seide und Wolle, empfindliche Farben können sich im Verlauf wiederholter Wäsche aufhellen	1 x 8,3 kg Eimer	9092120
	mopEltra	Desinfizierendes Spezialprodukt für alle Wischtextilien, gelistet für die chemothermische Wäschedesinfektion gemäß RKI und VAH bei 60°C / 15 min., zeit- und energiesparendes Verfahren, extrem schaumarm, effektiver Schutz vor schneller Vergrauung, Inkrustation, Faserschädigung und Neutralsalzbildung	1 x 20 kg Sack	1011230
Taxat Produktlinie				
Universalwaschmittel				
	Taxat Clean	EU-Flower zertifiziertes Hochleistungs-Vollwaschmittel, hervorragende Waschleistung und Fleckenentfernung bereits bei 40 °C, für alle waschbaren Textilien außer Wolle und Seide, energie- und zeitsparend durch das kürzere Niedrigtemperatur-Verfahren EU Ecolabel: DK/006/001	1 x 15 kg Sack	1011840
	Taxat future	Hochleistungs-Vollwaschmittel für höchste Ansprüche, wäscht sauber bei 30/ 60/ 90 °C, hochwirksam gegen alle Flecken, hohe Waschkraftreserve für starke Verschmutzungen, besonders gut ausspülbar, mit Frischduft	1 x 10 kg Sack 1 x 20 kg Sack	1011460 1011430
	Taxat Profi	Vollwaschmittel, Aktiv-Kraft-Formel für Sauberkeit, Pflege und Hygiene, spezielle Flecklöserkombination, hervorragende Einspüleigenschaften, phosphatfrei, für alle Temperaturen	1 x 12,5 kg Trommel 1 x 20 kg Sack	1101030 1101040
	mop Taxat	Vollwaschmittel speziell für Mops, für alle Arten von Wischtextilien, z. B. Tücher und Bezüge aus Mikrofaser, Baumwolle und Mischgewebe, perfekte Lösung für alle Anforderungen der Mopwäsche, optimale Waschleistung schon bei 60 °C	1 x 15 kg Sack	1011860

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Bunt- und Feinwaschmittel		
	Taxat color Colorwaschmittel, Aktiv-Kraft-Formel für Sauberkeit, Pflege und doppelten Farberhalt, Schutz vor Farbübertragung, Farb-, Frische-Formel für lang anhaltende Farbtreue, hervorragende Einspüleigenschaften, phosphatfrei, für alle Temperaturen	1 x 12,5 kg Trommel 1 x 20 kg Sack 1104050 1104060
	Taxat angora Flüssiges Spezial-Feinwaschmittel mit hoher Faserschonung, für Feinwäsche und alle empfindlichen Textilien, angenehmer Wäscheduft	4 x 5 kg Kanne 1014000
Bleichmittel		
	Taxat Joker Special Spezial-Chlorbleichmittel für Problemflecken, für die nachträgliche Fleckenentfernung vorab gewaschener Wäsche, ideal für Gastronomie, Hotellerie, Altenheime, Krankenhäuser, Arztpraxen, für alle weißen und chlorecht gefärbten Textilien außer Wolle / Seide / Polyamid	1 x 2,5 kg Eimer 1013980
Waschkraftverstärker		
	Taxat Joker Fleckensalz mit 4fach Energie für fleckenreiche Weiß- und Buntwäsche, wirkt farb- und faserschonend, schützt vor unangenehmen Wäschegerüchen ab 30 °C, phosphatfrei	1 x 3 kg Eimer 1015210
	Taxat Plus Flüssiger Spezial-Fettlöser und Waschkraftverstärker, extrem gute Lösekraft bei hartnäckigen Fett- und Ölflecken, verbessert deutlich die allgemeine Waschleistung, phosphatfrei	4 x 5 kg Kanne 1015230
Wäschefinish		
	Taxat soft Hochwertiger Weichspüler mit intensiven Frischeduft, macht die Fasern geschmeidig, erleichtert Mangeln und Bügeln, wirkt antistatisch, einfache Handdosierung	3 x 2 l Flasche 4 x 5 l Kanne 9075400 1016050
Spezialprodukte		
	Eco-clin Super Vollwaschmittel für alle Wäschearten, Waschmaschinen und Temperaturbereiche, hervorragende Fleckentfernung bei allen Temperaturen, sehr gut ausspülbar, gibt der Wäsche frischen Duft	1 x 15 kg Sack 1011880
	Noxa Liquid Flüssige Wäschestärke, Naturstärke, verbessert die Mangelgängigkeit, angenehmer neutraler Duft, für alle Maschinentypen geeignet, leicht dosierbar, ökologisch zertifiziert	1 x 20 kg Kanister 1016280
	Saprit Protect Plus Hydrophobiermittel, für die Hydrophobierung von OP- Textilien, für die Hydrophobierung und Oleophobierung von Arbeitsbekleidung, für die Imprägnierung von Oberbekleidung, gibt Textilien schmutzabweisende Eigenschaften, über Pumpen dosierbar	1 x 20 kg Kanister 1 x 200 kg Fass 1016640 1016650
	StainBlaster Multi Purpose Fleckenentferner für Textilien, zur örtlichen Vorbehandlung der häufigsten Flecken wie Speisereste, Fett, Lippenstift und Körperflüssigkeiten	4 x 500 ml Flasche 9085190
	StainBlaster Rust Remover Fleckenentferner für Textilien, zur örtlichen Vorbehandlung von Rost und Metallflecken	4 x 500 ml Flasche 9085050

Notizen

A series of horizontal dashed lines for taking notes.



Personalhygiene

Inhaltsverzeichnis

- Händedesinfektion
- Waschlotion und -schaum
- Antimikrobielle Waschlotion und -schaum
- Hautpflege
- Hautschutz
- Spendersysteme und Zubehör

Die menschliche Hand ist das schwächste Glied in der Hygienekette und steht bei der Übertragung von pathogenen Keimen an erster Stelle. Mit Hilfe einer bewussten Hautreinigung und Händedesinfektion kann hier Abhilfe geschaffen werden. Ecolab bietet rundum Sicherheit mit zuverlässigen Produkten, die vor Arbeitsbeginn die Haut für den Umgang mit Wasser, Reinigungs- und Desinfektionsmitteln schützen. Produkte, die die Hände wirkungsvoll reinigen und desinfizieren - und Produkte, die vor Arbeitsbeginn und nach Beendigung der Arbeit die Hände schützen, pflegen und regenerieren, um sie gesund und leistungsfähig zu erhalten.

Personalhygiene

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Händedesinfektion		
 <p>Nexa Spirigel Complete</p> 	Alkoholisches Händedesinfektionsgel, ohne Farb- und Duftstoffe, gute Hautbenetzung durch geringe Viskosität, ideal zur häufigen Anwendung, VAH-gelistet	6 x 750 ml Kartusche 9086310
 <p>Epicare DES</p> 	Händedesinfektion, parfüm- und farbstofffrei, besonders für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet, VAH- gelistet, geprüft nach EN1500, wirksam gegen Noroviren und Grippe-Virus (H5N1, H1N1)	6 x 500 ml Flasche 6 x 1 l Flasche 9054480 9057860
 <p>Skinman complete pure</p> 	Viruzides Händedesinfektionsmittel, für den täglichen Gebrauch, frei von Farb- und Duftstoffen, besonders hautverträglich, breites Wirkspektrum, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) und viruzid (inkl. Rota-, Noro- und Parvoviren) gem. RKI-Empfehlung 01/2004, RKI-gelistet (A)	50 x 100 ml Flasche 24 x 500 ml Flasche 12 x 1 l Flasche 3077470 3077490 3077510
 <p>Skinman complete</p> 	Viruzides Händedesinfektionsmittel, für den täglichen Gebrauch, ohne Farbstoff, besonders hautverträglich, begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid (inkl. Noro-, Rota- und Parvoviren) gem. RKI-Empfehlung 01/2004, RKI-gelistet (A)	50 x 100 ml Flasche 24 x 500 ml Flasche 12 x 1 l Flasche 3060780 3060760 3060740
 <p>Skinman soft</p> 	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, verbindet hautschonende Händedesinfektion und Hautpflege, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV), wirksam gegen Rotaviren, RKI-gelistet (A)	50 x 100 ml Flasche 24 x 500 ml Flasche 12 x 1 l Flasche 1 x 5 l Kanister 3017350 3017360 3017370 3017380
 <p>Skinman Soft Protect FF</p> 	Viruzides, besonders hautfreundliches Händedesinfektionsmittel für die Routine mit Vitamin E, Glycerin & Panthenol, Farb- und duftstofffreies Händedesinfektionsmittel für den ganzjährigen Einsatz. Viruzide Wirksamkeit in nur 30 Sekunden sowie wirksam gegenüber Noroviren in 15 Sekunden	50 x 100 ml Flasche 24 x 500 ml Flasche 12 x 500 ml Flasche 12 x 1 l Flasche 1 x 5 l Kanister 3080590 3079490 3079550 3079600 3079590
 <p>Skinman Soft Protect FF</p>  	Viruzides, besonders hautfreundliches Händedesinfektionsmittel für die Routine mit Vitamin E, Glycerin & Panthenol, Farb- und duftstofffreies Händedesinfektionsmittel für den ganzjährigen Einsatz. Viruzide Wirksamkeit in nur 30 Sekunden sowie wirksam gegenüber Noroviren in 15 Sekunden	1 x 16 kg Kanister 1 x 820 kg Container 2345570 2345590
 <p>Manodes GP</p>  	Flüssiges Händedesinfektionsmittel nach EN 1500 (inkl. Wirksamkeit gegen das Coronavirus: 2 x 3 ml/60 Sekunden), kann für alle Bereiche mit Ausnahme der Behandlung und Pflege von Patienten im Gesundheitswesen verwendet werden. empfohlene Formel der Weltgesundheitsorganisation (WHO).	1 x 16 kg Kanister 2345430
 <p>Spitacid</p> 	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, sehr gute Hautverträglichkeit auch bei häufiger Anwendung, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren, RKI-gelistet (A)	50 x 100 ml Flasche 24 x 500 ml Flasche 12 x 1 l Flasche 1 x 5 l Kanne 3045630 3003840 3003850 3003860
 <p>Skinman Clear</p> 	Hygienische und chirurgische Händedesinfektion, sehr gute Hautverträglichkeit, ohne Zusatz von Duft- und Farbstoffen, wirksam gegen Bakterien (inkl. TB) und Hefen, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV), begrenzt viruzid PLUS wirksam gegen Noro-, Adeno- sowie Rotaviren, RKI-gelistet (A)	50 x 100 ml Flasche 24 x 500 ml Flasche 12 x 1 l Flasche 1 x 5 l Kanister 3046030 3033670 3033690 3046050
 <p>Kitteltaschenflaschen-Halter</p>	Manuelle Halterung für 100 ml Flaschen Händedesinfektion, zur praktischen Befestigung an der Arbeitskleidung	1 x 25 Stück 10050929

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Waschlotion und -schaum			
	Nexa Foam 1 Milde Schaum-Waschlotion, sanfte Reinigung bei hoher Hautverträglichkeit, ideal für öffentliche Bereiche, mit angenehm frischem Duft	6 x 750 ml Kartusche	9085980
	Nexa Foam 2 Schaum-Waschlotion ohne Duft- und Farbstoffe, besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, ausgewogene Inhaltsstoffe für eine optimale Reinigung, für häufiges Händewaschen geeignet	6 x 750 ml Kartusche	9086000
	Nexa Soap 2 Schonende Hand- und Haut-Waschlotion, ohne Duft- und Farbstoffe, zusätzliche feuchtigkeitsspendende Wirkung	6 x 750 ml Kartusche	9086080
	Epicare 1 Hautschonende Waschlotion, mit Parfüm, hervorragend geeignet für den Einsatz im Gästebereich	12 x 500 ml Flasche 3 x 5 l Kanne	9025450 9003010
	Epicare 2 Hautschonende Waschlotion, parfüm- und farbstofffrei, besonders für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet	12 x 500 ml Flasche 3 x 5 l Kanne	9025470 9003050
	Manisoft Schonende und hautfreundliche Reinigung der Hände auch bei häufigem Waschen, besonders vor der chirurgischen oder nach der hygienischen Händedesinfektion, geeignet zum Waschen, Duschen und Baden, seifen- und alkalifei mit frischem Duft	24 x 500 ml Flasche 12 x 1 l Flasche 1 x 6 l Kanister	3087070 3087050 3087110
	Manisoft foam Ergiebiger Reinigungsschaum mit dezentem Duft, für alle Hauttypen gut geeignet, wasser- und produktsparende Hände- und Körperreinigung, seifen- und alkalifrei	24 x 400 ml Flasche 12 x 800 ml Flasche	3039260 3039280
Antimikrobielle Waschlotion und -schaum			
 	Nexa Epicare 5C Antimikrobielle Waschlotion, frei von Triclosan, schonende Reinigung mit zuverlässiger Desinfektion, feuchtigkeitsspendende Wirkung schützt die Haut vor dem Austrocknen, VAH-gelistet	6 x 750 ml Kartusche	9086250
	Epicare 3 Hygienische Waschlotion, parfüm- und farbstofffrei, unterstützt den natürlichen pH-Wert der Haut, besonders für lebensmittelverarbeitende Bereiche geeignet	12 x 500 ml Flasche 3 x 5 l Kanne	9063800 9063840
 	Epicare 5C Antimikrobielle Waschlotion, frei von Triclosan, schonende Reinigung mit zuverlässiger Desinfektion, feuchtigkeitsspendende Wirkung schützt die Haut vor dem Austrocknen, ohne Parfüm und Farbstoff, VAH-gelistet	6 x 500 ml Flasche 6 x 1 l Flasche 2 x 5 l Kanne	9080630 9081400 9080690
	Skinsan Scrub N Antimikrobielle Waschlotion zur Hand- und Ganzkörperwaschung, geeignet zur MRSA/ORSA Dekolonisierung, breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren, ohne Farb- und Duftstoffe, besonders hautverträglich, kein Abwaschen notwendig	24 x 500 ml Flasche	3083220
	Skinsan Scrub N Foam Antimikrobieller Waschschaum zur Hand- und Ganzkörperwaschung, geeignet zur MRSA/ORSA Dekolonisierung, breites Wirkspektrum gegen Bakterien, Hefen und behüllte Viren, ohne Farb- und Duftstoffe, besonders hautverträglich, kein Abwaschen notwendig	12 x 200 ml Flasche	3083380

Personalhygiene

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Hautpflege			
 Epicare 7	Parfümfreie Pflegelotion, besonders als Hautpflegeprodukt nach der Arbeit in Lebensmittelverarbeitenden Bereichen geeignet	12 x 500 ml Flasche	9025570
 Epicare 9	Parfümierte Handcreme, regeneriert und pflegt irritierte und beschädigte Haut, feuchtigkeitsregulierende Wirkstoffe, praktische 200 ml Tube für unterwegs oder auf dem Reinigungswagen	12 x 200 ml Tube	9054460
 Silonda	Öl-in-Wasser-Emulsion, zur Hautpflege beanspruchter und trockener Haut, reguliert Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut ohne störende Rückstände, zur Patientenpflege geeignet	24 x 500 ml Flasche	3038870
 Silonda sensitive	Öl-in-Wasser-Emulsion, parfümfreie Pflege, speziell für empfindliche Haut, enthält pflegende Öle die den Feuchtigkeits- und Fettgehalt der Haut regulieren, zur Patientenpflege geeignet	24 x 500 ml Flasche	3038970
Hautschutz			
 Epicare Hand Protect	Hautschutzpräparat gegen Fett, Öl, saure und alkalische Lösungen, parfüm- und farbstofffrei, auch für Lebensmittel verarbeitende Bereiche geeignet, zum Schutz der Haut vor und während der Arbeit	12 x 100 ml Tube 6 x 500 ml Flasche	9047690 9047670
 Silonda lipid	Wasser-in-Öl-Emulsion, zum Schutz von Haut und Händen, schützt und regeneriert die Haut, die besonderen Belastungen ausgesetzt ist, verbessert gezielt die Hautelastizität, zur täglichen Pflege	50 x 100 ml Tube 24 x 500 ml Flasche	3008770 3041070
Spendersysteme und Zubehör			
Berührungslose Dosierspender			
 Nexa berührungsloser Dosierspender, weiß	Energieeffizienter Dosierspender für 750 ml Flaschen aus der Nexa-Serie, inkl. 3 Alkali-Mangan Batterien Typ C, weiß, bei Bedarf abschließbar Spendermaße: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück	10034386
 Nexa berührungsloser Dosierspender, schwarz	Energieeffizienter Dosierspender für 750 ml Flaschen aus der Nexa-Serie, inkl. 3 Alkali-Mangan Batterien Typ C, schwarz, bei Bedarf abschließbar Spendermaße: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück	10038304
 Berührungsloser Dosierspender C3	Elektronischer Spender für Handseife/-desinfektionsmittel mit nachfüllbarem 1,2 l Behälter Spendermaße: 265 x 169 x 102 mm	1 x 1 Stück	10055178
Manuelle Dosierspender			
 Nexa manueller Dosierspender, weiß	Dosierspender mit Druckknopf für 750 ml Flaschen aus der NEXA-Serie, erweiterbar zur Ellbogen Bedienung, weiß, bei Bedarf abschließbar Spendermaße: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück 1 x 6 Stück	10034385 10034446
 Nexa manueller Dosierspender, schwarz	Dosierspender mit Druckknopf für 750 ml Flaschen aus der NEXA-Serie, erweiterbar zur Ellbogen Bedienung, schwarz, bei Bedarf abschließbar Spendermaße: 236 x 140 x 102 mm	1 x 1 Stück	10038306

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Manuelle Dosierspender		
	Zubehör für Nexa manueller Dosierspender Ellbogen-Bedienhebel, zur Erweiterung des manuellen Dosierspenders (weiß und schwarz), ermöglicht die Produktdosierung ohne Verwendung der Hände Spendermaße: 236 x 140 x 180 mm	1 x 6 Stück (grau) 10050906
	Maximum 2 Seifenspender, für alle 500 ml Flaschen der Epicare-Serie und handelsüblichen Einwegflaschen Spendermaße: 105 x 270 x 200 mm	1 x 1 Stück 10000005
	Maximum 10 Seifenspender, für alle 1 L Flaschen der Epicare-Serie und handelsüblichen Einwegflaschen, abschließbar Spendermaße: 345 x 102 x 207 mm	1 x 1 Stück 10191159
	Manueller Dosierspender Mit nachfüllbarer Flasche, Fassungsvermögen 500 ml	1 x 1 Stück 10054743
	Mit nachfüllbarer Flasche, Fassungsvermögen 1 l	1 x 1 Stück 10054742
	Dermados 2 Wandspender Wandspender zur wirtschaftlichen Applikation für Händedesinfektion, Wasch- und Pflegelotion sowie Reinigungsschaum, universell einsetzbar, funktionssicher Dermados S für 500 ml Flaschen	1 x 1 Stück 10000004
	Dermados L für 1 Liter Flaschen	1 x 1 Flasche 10004423
	Dermados L für 1 Liter Flaschen (abschließbar)	1 x 1 Flasche 10000021
	Dermados F für 400 ml Flaschen	1 x 1 Stück 10097150
	Dermados LF für 800 ml Flaschen	1 x 1 Stück 10001437
Handhygienestationen		
	Nexa Station Mobile Station zur Händedesinfektion, flexibel an vielerlei Standorten einsetzbar, kundenindividuelle Gestaltung von Hintergrund, Botschaft und Firmenlogo möglich Station exkl. Nexa berührungsloser Dosierspender Maße: 1003 x 340 x 280 mm	1 x 1 Stück 10034851
	Edelstahl Hygienestation Edelstahl Hygienestation in perlgestrahlter Optik, mobiler Desinfektionsstand zur Platzierung in Eingangsbereichen, vor Toiletten, Küche oder anderen hygiene relevanten Bereichen. Maße: 1458 x 400 x 400 mm (Stand) / 1458 x 174 x 45 mm (Säule)	1 x 1 Stück 10240102
	Mobile Teleskop-Handhygienestation Höhenverstellbar für maximale Flexibilität, geeignet für berührungslosen oder manuellen Dosierspender, mit integrierter Abtropfschale Maße: 1.300-1.650 x 330 x 365 mm	1 x 1 Stück 10054721
	Dermados Station Touchfree Stand-alone-Gerät mit berührungsloser Bedienung zur sicheren Anwendung von Händedesinfektionsmitteln, sparsamer Einsatz von 5/20-Liter-Ecolab-Kanistern durch verbesserte Kanisterentleerung Maße: 370 x 617 x 1312 mm	1 x 1 Stück 10240138
Zubehör Spendersysteme		
	Auffangschale Nexa Spender Auffangschale für Nexa, zusätzliche Sicherheit gegen Produktverschüttungen	1 x 1 Stück (weiß) 1 x 1 Stück (schwarz) 10032305 92022989

Personalhygiene

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Zubehör Spendersysteme			
	Auffangschale Nexa Station	Auffangschale für Nexa Station	1 x 1 Stück 10042510
	Auffangschale	Auffangschale für Dermados Wandspender S/L/I/F/LF, Zubehör zur sicheren Applikation von Händedesinfektion, Wasch- und Pflegelotionen sowie Reinigungsschaum, einfache und schnelle Montage ohne Bohren, aus kratz- und schlagfestem Kunststoff, leicht zu reinigen und desinfizieren Maße ca. 130 mm x 180 mm x 190 mm (B x T x H) Platzbedarf Wandspender mit Tropfschale H = 375 mm	10 x 1 Stück 10099826
	Austauschpumpen	Austauschpumpen für Dermados und Maximum Wandspender, entsorgen statt aufbereiten für hygienisch saubere Spender in Sekunden, einfaches Austauschen der Pumpeneinheit spart Zeit, es ist kein zusätzliches Desinfektionsmittel notwendig	50 x 1 Stück 10000169
		- 10009735: für 1000 ml	50 x 1 Stück 10009735
		- 10010782: für 400 ml	50 x 1 Stück 10010782
		- 10001674: für 800 ml	50 x 1 Stück 10001674
	Flaschenhalter	Wandhalterung für 500 ml Flasche	20 x 1 Stück 10200491
	Dosierpumpe	Dosierpumpe zur manuellen Dosierung, 1 ml pro Hub	50 x 1 Stück 10000015
		• 10000015: für 500 ml Flasche	50 x 1 Stück 10017479
		• 10017479: für 1000 ml Flasche	
	Maximum 3	Abschließbarer Papiertuchspender Maße: 345 x 365 x 140 mm	1 x 1 Stück 10000035
		Papierhandtücher für Maximum 3 Papiertuchspender 15 x 250 Tücher, 25 x 23 cm pro Tuch	1 x 15 Stück 10000006



Reinigungssysteme und -textilien

Inhaltsverzeichnis

- Reinigungswagen
- Fahreimer
- Wischsysteme und -bezüge
- polifix® Reinigungstücher und Schwämme
- Staubmop
- Waschnetze
- Fensterprogramm

Reinigungsgeräte erhöhen die Effizienz bei der täglichen Unterhaltsreinigung sowie der periodischen Grundreinigung. Ecolab hält ein breites Sortiment an Lösungen für Reinigungsanforderungen in allen Bereichen bereit. Ergonomische Reinigungshilfen und qualitativ hochwertige Geräte mit langer Lebensdauer erleichtern die Arbeit und helfen, Zeit und Kosten zu sparen.

Reinigungssysteme und -textilien

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Reinigungswagen		
	<p>Mobilette Vario maxx Healthguard 1</p> <p>Für vorgetränkte Reinigungstextilien, geschlossen 1 x 1 Stück</p> <p>Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 113 (119) cm</p> <p>Grundmodule</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105146: Hauptmodul, blau • 10105142: Abfallmodul, blau • 10105032: Ergogriff, grau • 10150200: Stoßschutz Set, grau, • 10105107: Kleinteile <p>Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105022: Abfallrahmen 1 x 120 L • 10105023: Abfalltrenner, grau • 10105027: Deckel Abfallmodul, grau <p>Boxen/Schubladen/Eimer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105053: Tablett, grau • 10105041: Eimer 5 L, rot • 10105040: Eimer 5 L, blau • 10105042: Eimer 5 L, gelb • 10105044: Eimer 5 L, weiß • 10105055: Schublade groß 30 cm, grau • 10105054: Schublade klein 13 cm, grau • 10105057: Mopbox, blau • 10105058: Mopbox, rot <p>Clips und Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105028: Ablagerost, grau • 10105030: Stielhalterclip, grau • 10150204: Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau • 10105029: Hakenclip, grau • 10150203: Hakenclip mit Aufnahmeplatte, grau • 10105051: Flaschenschablone 1, grau <p>Verkleidungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105007: Tür rechts groß, grau • 10105003: Tür links groß, grau • 10105015: Tür rechts klein, grau • 10105011: Tür links klein, grau • 10105019: Abdeckung Hauptmodul, grau 	10102510
	<p>Mobilette Vario maxx Healthguard 2</p> <p>Für vorgetränkte Reinigungstextilien, offen 1 x 1 Stück</p> <p>Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 113 (119) cm</p> <p>Wie Mobilette Vario maxx Healthguard 1, aber ohne Türen</p>	10102513
	<p>Mobilette Vario maxx Hygiene</p> <p>Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 113 (119) cm 1 x 1 Stück</p> <p>Grundmodule</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105148: Halbmodul, blau • 10105142: Abfallmodul, blau • 10105032: Ergogriff, grau • 10150200: Stoßschutz Set, grau • 10105107: Kleinteile <p>Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105022: Abfallrahmen 1 x 120 L • 10105023: Abfalltrenner, grau • 10105027: Deckel Abfallmodul, grau <p>Presse</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105104: Desinfektionswanne <p>Boxen/Schubladen/Eimer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105053: Tablett, grau • 10105041: Eimer 5 L, rot • 10105040: Eimer 5 L, blau • 10105042: Eimer 5 L, gelb • 10105044: Eimer 5 L, weiß • 10105055: Schublade groß 30 cm, grau • 10105057: Mopbox, blau <p>Clips und Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105028: Ablagerost, grau • 10105030: Stielhalterclip, grau • 10150204: Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau • 10105029: Hakenclip, grau • 10150203: Hakenclip mit Aufnahmeplatte, grau <p>Verkleidungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105007: Tür rechts groß, grau • 10105003: Tür links groß, grau 	10102514

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Reinigungswagen		
	<p>Mobilette Vario maxx Classic 1</p> <p>Für klassisches Nasswischen, geschlossen Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 113 (119) cm Grundmodule</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105147: Halbmodul, grau • 10105141: Abfallmodul, grau • 10105032: Ergogriff, grau • 10150200: Stoßschutz Set, grau • 10105107: Kleinteile <p>Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105022: Abfallrahmen 1 x 120 L • 10105023: Abfalltrenner, grau • 10105024: Deckel Abfallmodul, blau <p>Presse</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105098: Vertikalpresse, grau <p>Boxen/Schubladen/Eimer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105053: Tablett, grau • 10105041: Eimer 5 L, rot • 10105040: Eimer 5 L, blau • 10105055: Schublade groß 30 cm, grau • 10105054: Schublade klein 13 cm, grau <p>Clips und Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105028: Ablagerost, grau • 10105030: Stielhalterclip, grau • 10150204: Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau • 10105029: Hakenclip, grau • 10150203: Hakenclip mit Aufnahmeplatte, grau <p>Verkleidungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105004: Tür rechts groß, blau • 10105000: Tür links groß, blau 	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10102881</p>
	<p>Mobilette Vario maxx Classic 2</p> <p>Für klassisches Nasswischen, offen Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 113 (119) cm Wie Mobilette Vario maxx Classic 1, aber ohne Türen</p>	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10102882</p>
	<p>Mobilette Vario maxx Fastpress 1</p> <p>Für klassisches Nasswischen mit Flachpresse, geschlossen Abmessungen (L x B x H): 153 x 54 x 113 (119) cm Grundmodule</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105148: Halbmodul, blau • 10105142: Abfallmodul, blau • 10105032: Ergogriff, grau • 10150200: Stoßschutz Set, grau • 10105107: Kleinteile <p>Entsorgung</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105022: Abfallrahmen 1 x 120 L • 10105023: Abfalltrenner, grau • 10105027: Deckel Abfallmodul, grau <p>Presse</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10107081: Flachpresse <p>Boxen/Schubladen/Eimer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105053: Tablett, grau • 10105041: Eimer 5 L, rot • 10105040: Eimer 5 L, blau • 10105042: Eimer 5 L, gelb • 10105055: Schublade groß 30 cm, grau • 10105057: Mopbox, blau <p>Clips und Zubehör</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105028: Ablagerost, grau • 10105030: Stielhalterclip, grau • 10150204: Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte, grau • 10105029: Hakenclip, grau • 10150203: Hakenclip mit Aufnahmeplatte, grau <p>Verkleidungen</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10105007: Tür rechts groß, grau • 10105003: Tür links groß, grau 	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10102883</p>
	<p>Mobilette Vario maxx Fastpress 2</p> <p>Für klassisches Nasswischen mit Flachpresse, offen Abmessungen (L x B x H): 153 x 54 x 113 (119) cm Wie Mobilette Vario maxx Fastpress 1, aber ohne Türen</p>	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10104606</p>

Reinigungssysteme und -textilien

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Grundmodelle Mobilette Vario maxx		
	Hauptmodul Maße (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm	Hauptmodul grau ohne Griff 1 x 1 Stück 10105145 Hauptmodul blau ohne Griff 1 x 1 Stück 10105146
	Hauptmodul mini Maße (L x B x H): 44,5 x 54 x 113 cm	Hauptmodul mini blau ohne Griff 1 x 1 Stück 10018307
	Halbmodul Maße (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm	Halbmodul blau ohne Griff 1 x 1 Stück 10105148
		Halbmodul grau ohne Griff 1 x 1 Stück 10105147
	Abfallmodul Maße (L x B x H): 44,5 x 54 x 113 cm	Abfallmodul grau ohne Griff 1 x 1 Stück (grau) 10105141
		Abfallmodul blau ohne Griff 1 x 1 Stück (blau) 10105142
		Abfallmodul grau mit Schiene ohne Griff 1 x 1 Stück (grau) 10105143
		Abfallmodul blau mit Schiene ohne Griff 1 x 1 Stück (blau) 10105144
Zzgl. Kleinteile 10105107 (immer bei einem Grundmodell dazu bestellen)		
Zubehör Mobilette Vario maxx		
	Eimer 5 l	Eimer 5 l 1 x 1 Stück (blau) 10105040
		Maße (L x B x H): 22 x 16,7 x 23,5 cm 1 x 1 Stück (rot) 10105041
		1 x 1 Stück (gelb) 10105042
		1 x 1 Stück (grün) 10105043
		1 x 1 Stück (weiß) 10105044
	Eimer 6 l	Eimer 6 l 1 x 1 Stück (blau) 10000063
		Maße (L x B x H): 31 x 19 x 21 cm 1 x 1 Stück (gelb) 10000068
		1 x 1 Stück (rot) 10000070
		1 x 1 Stück (grün) 10000139
		1 x 1 Stück (weiß) 10000141
	Sieb für Eimer	Sieb für Eimer 6 l, grau 1 x 1 Stück 10105038
		Sieb für Eimer 5 l, grau 1 x 1 Stück 10105045
	Hakenclip	Hakenclip mit Aufnahmeplatte Für die Montage an den Seitenwänden 1 x 1 Stück 10150203
		Hakenclip ohne Aufnahmeplatte 1 x 1 Stück 10105029
	Stielhalterclip	Stielhalterclip ohne Aufnahmeplatte 1 x 1 Stück 10105030
		Aufnahmeplatte Clip Für die Montage der Haken- und Stielhalterclips an den Seitenwänden 1 x 1 Stück 10105031
		Stielhalterclip mit Aufnahmeplatte Für die Montage an den Seitenwänden 1 x 1 Stück 10150204
	Waschnetzhalter	Rechteck, Kunststoff 1 x 1 Stück (grau) 10105064
		Dreieck, Metall 1 x 1 Stück 10108186

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Zubehör Mobilette Vario maxx		
	Schublade klein Schublade klein 13 cm Maße (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 13 cm	1 x 1 Stück 10105054
	Schublade groß Schublade groß 30 cm Maße (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 30 cm	1 x 1 Stück 10105055
	Mopbox Mopbox Maße (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 19 cm	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (rot) 10105057 10105058
	Einsatz für Mopbox	1 x 1 Stück (grau) 10105059
	Deckel für Mopbox	1 x 1 Stück (grau) 10105060
	Sieb für Mopbox	1 x 1 Stück (grau) 10105061
	Abschließbare Box Abschließbare Box inkl. Deckel und Schlüssel Maße (L x B x H): 47,5 x 33,5 x 19 cm	1 x 1 Stück (grau) 10105062
	Deckel für abschließbare Box inkl. Schlüssel	1 x 1 Stück (grau) 10105063
	Abfallrahmen Abfallrahmen 1 x 120 l, passend für das Abfall- und Hauptmodul, bis zu zwei Abfallrahmen können eingesetzt werden	1 x 1 Stück (grau) 10105022
	Abfalltrenner Abfalltrenner	1 x 1 Stück (grau) 10105023
	Deckel Abfallmodul Deckel Abfallmodul	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (rot) 1 x 1 Stück (gelb) 1 x 1 Stück (grau) 10105024 10105025 10105026 10105027
	Abdeckung Hauptmodul Abdeckung Hauptmodul inkl. Schlüssel	1 x 1 Stück (blau) 10105016
		1 x 1 Stück (rot) 10105017
		1 x 1 Stück (gelb) 10105018
1 x 1 Stück (grau) 10105019		
	Abdeckung Hauptmodul 2, für die Konfiguration Hauptmodul mit Griff ohne Abfallmodul, inkl. Schlüssel	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (grau) 10047824 10105033
	Werbetafel Aluminiumträger, Tafel aus Kunststoff Maße (L x B x H): 78 x 28 x 3 cm	1 x 1 Stück 10105021
	Rolle Rolle mit Durchmesser 125 mm, inkl. Montagematerial	1 x 1 Stück 10105080
	Rolle mit Durchmesser 125 mm, mit Bremse ausgestattet, inkl. Montagematerial	1 x 1 Stück 10105081
	Rolle mit Durchmesser 100 mm, zusätzlich zu den Standardrollen 125 mm bestellbar, inkl. Montagematerial	1 x 1 Stück 10000726

Reinigungssysteme und -textilien

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Zubehör Mobilette Vario maxx		
	Handgriff Ergogriff Standard, für die Montage an der hohen Seite des Hauptmoduls	1 x 1 Stück 10105032
	Ergogriff kurz, für die Montage an der niedrigen Seite des Hauptmoduls, grau (L x W x H): 36 x 10 x 5 cm	1 x 1 Stück 10105089
	Tür inkl. Scharniere, Magnete, Schlüssel Tür links groß	1 x 1 Stück (blau) 10105000
		1 x 1 Stück (rot) 10105001
		1 x 1 Stück (gelb) 10105002
		1 x 1 Stück (grau) 10105003
	Tür rechts groß	1 x 1 Stück (blau) 10105004
		1 x 1 Stück (rot) 10105005
		1 x 1 Stück (gelb) 10105006
		1 x 1 Stück (grau) 10105007
	Tür links klein	1 x 1 Stück (blau) 10105008
		1 x 1 Stück (rot) 10105009
1 x 1 Stück (gelb) 10105010		
1 x 1 Stück (grau) 10105011		
Tür rechts klein	1 x 1 Stück (blau) 10105012	
	1 x 1 Stück (rot) 10105013	
	1 x 1 Stück (gelb) 10105014	
	1 x 1 Stück (grau) 10105015	
Türanschlag Kombi für Abfallmodul (2er Set)	1 x 2 Stück 10105046	
Mobilette Vario flexx Reinigungsstation		
	Mobilette Vario flexx Universal Halbmodul, blau inkl. Stoßschutz, grau Abmessungen (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm Lieferumfang: • 10009620: Spannrahmenset 2 x 70 l, blau • 10105054: Schublade klein 13 cm, grau • 10105053: Tablett, grau • 10105040: Eimer 5 l, blau, • 10105041: Eimer 5 l, rot, • 10105028: Ablagerost, grau • 10105029: Hakenclip, grau, • 10105030: Stielclip, grau	1 x 1 Stück 10007839
	Mobilette Vario flexx Vorrückung Halbmodul, blau inkl. Stoßschutz, grau Abmessungen (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm Lieferumfang: • 10009620: Spannrahmenset 2 x 70 l, blau • 10105054: Schublade klein 13 cm, grau • 10105053: Tablett, grau • 10105040: Eimer 5 l, blau, • 10105041: Eimer 5 l, rot, • 10105045: Sieb für Eimer 5 l, grau • 10105057: Mopbox, blau, • 10105058: Mopbox, rot, • 10105061: Sieb für Mopbox, grau • 10105028: Ablagerost, grau • 10105029: Hakenclip, • 10105030: Stielclip, grau	1 x 1 Stück 10007858
	Mobilette Vario flexx Parat Halbmodul, blau inkl. Stoßschutz, grau Abmessungen (L x B x H): 126 x 54 x 113 cm Lieferumfang: • 10009620: Spannrahmenset 2 x 70 l, blau • 10105054: Schublade klein 13 cm, grau • 10105053: Tablett, grau • 10105040: Eimer 5 l, blau, • 10105041: Eimer 5 l, rot, • 10105028: Ablagerost, grau • 10105029: Hakenclip, grau, • 10105030: Stielclip, grau • 10007821: Doppelfahreimer mit Kopplungsmechanismus	1 x 1 Stück 10007827


Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.	
Zubehör Mobilette Vario flexx			
	Spannrahmenset 2 x 70 l Vario flexx	1 x 1 Stück	10009620
	Spannrahmenset 1 x 120 l Vario flexx	1 x 1 Stück	10011520
	Deckel für Spannrahmenset 2 x 70 l	1 x 1 Stück (blau)	10000032
	Deckel für Spannrahmenset 1 x 120 l, Vario flexx	1 x 1 Stück (blau)	10000777
	Adapter für Staubsauger auf Grundplatte	1 x 1 Stück	10010267
	Stielhalter schmal (für Durchmesser 15 - 20 mm)	1 x 1 Stück	10004031
	Stielhalter mit Clip, für die Installation an den Seitenwänden des Wagens jeweils die Aufnahmeplatte 10105031 dazu bestellen	1 x 1 Stück	10000091
Mobilette Standard Reinigungsstation			
	Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Wannen aus Polypropylen, Lenkrollen 100 mm Abmessungen (L x B x H): 120 x 60 x 104,5 cm Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 10000774: Spannrahmen 2 x 70 l, grau • 10011623: Klappanhänger 55 cm, grau • 10000063: Eimer 6 l, blau • 10000070: Eimer 6 l, rot • 10004880: Eimer 15 l, blau • 10000391: Eimer 15 l, rot • 10000076: Hakenclip, 2 Stk. • 10000071: Stielclip • 10011808: Kunststoffpresse, grau • 10010830: Halterahmen f. Presse, grau 	1 x 1 Stück	10009754
	Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Wannen aus Polypropylen, Lenkrollen 100 mm Abmessungen (L x B x H): 73 x 40 x 104,5 cm Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • Spannrahmen 1 x 70 l, grau • 10000063: Eimer 6 l, blau • 10000070: Eimer 6 l, rot • 10000076: Hakenclip, 2 Stk. 	1 x 1 Stück	10000236
Mobilette Vario fiXX Reinigungsstation			
	Ausreichende Aufbewahrungsmöglichkeiten für Reinigungsprodukte und -zubehör sowie Verbrauchsmaterial, mit Vertikalpresse und Doppeleimersystem ausgestattet, Gewicht: 19,5 kg Abmessungen (L x B x H): 118 x 59 x 99 cm (92 x 55 x 99 cm eingeklappter Spannrahmen)	1 x 1 Stück	10022425
	Eignet sich bestens für die Büroreinigung sowie Müllentsorgung, farbkodiertes 6 L Eimersystem für die hygienische Trennung der Reinigungslösungen, Gewicht: 14,0 kg Abmessungen (L x B x H): 83 x 51 x 99 cm	1 x 1 Stück	10022426

Reinigungssysteme und -textilien

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Mobilette Vario fiXX Reinigungsstation		
 Mobilette Vario fiXX III	Reinigungsstation analog zu Mobilette Vario fiXX I, ausgestattet mit vier 5 L Eimern (blau, rot, gelb, weiß)	1 x 1 Stück 10052271
miniLette Cleaning Reinigungsstation		
 miniLette Cleaning	Systemwagen für die Reinigung und Entsorgung, perfekte Lösung für die Oberflächenreinigung, manuelle Bodenreinigung und Müllentsorgung in kleinen bis mittleren Reinigungsobjekten Abmessungen (L x B x H): 105 x 41 x 83 cm Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 10000063: Eimer 6 l, blau, • 10000070: Eimer 6 l, rot, • 10000572: Eimer 18 l, rot, • 10007082: Ablagewanne 40 cm, • 10006907: Entsorgungseinheit 70 l, grau, • 10000076: Hakenclip, • 10000071: Stielclip, • 10000029: Kunststoffpresse, blau Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> • 10000047: Waschnetzhalter • 10004929: Hygieneplanhalter 	1 x 1 Stück 10092923
Fahreimer		
 Fahreimer Perfekt Mono	40 x 59 cm, Grundgestell aus leichtem Kunststoff, fadengestützte Lenkrollen 75 mm Durchmesser, Edelstahlpressenaufhängung, Eimer mit Literskala 18 l blau und 6 l rot, Gewicht ca. 8,9 kg	1 x 1 Stück 10000287
 Fahreimer Perfekt Duo	69 x 39, 5 cm, Grundgestell aus leichtem Kunststoff, fadengestützte Lenkrollen 75 mm Durchmesser, Edelstahlpressenaufhängung, Eimer mit Literskala 18 l blau und rot Gewicht ca. 10 kg	1 x 1 Stück 10000011
 Fahreimer Standard Mono	40 x 59 cm, Pressenaufhängung aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Lenkrollen 50 mm Durchmesser, Eimer mit Literskala 18 l blau und 6 l rot, Gewicht ca. 7 kg	1 x 1 Stück 10006899
 Fahreimer Standard Duo	69 x 39,5 cm, Pressaufhängung aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Lenkrollen 50 cm Durchmesser, Eimer mit Literskala 18 l blau und rot, Gewicht ca. 8,1 kg	1 x 1 Stück 10000285
 MiniLette	Passend für alle Fahreimer Perfekt und Standard sowie für die miniLette Cleaning, zusätzlicher Stauraum für Reinigungsutensilien, problemlose Fixierung	1 x 2 Stück (blau) 10005103
 Fahreimer Rasant Xpress	Leichte und ergonomische Handhabung, patentierte, verschleißfreie Flachpresse, Eimer mit Literskala 18 l blau und rot, Gewicht ca. 9,0 kg Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> • 10000343: Xpress Halter, 38 cm, 25 Stk. • 10000227: Xpress Bezug, 38 cm, 25 Stk. • 10000028: Deichsel • 10000216: Alustiel 1,40 m, 25 Stk. • 10005103: MiniLette • 10007304: Flachpresse 	1 x 1 Stück 10031002

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Fahreimer			
	Rasant Xpress Starterpaket Komplettes System für zeitsparendes Wischen, vollflächiger Mikrofaserbezug, saug- und speicherfähiges Viskosematerial im Wischbezug Lieferumfang: Rasant Xpress Fahreimer 1 Stk., Bezüge 2 Stk., Halter und Alustiel je 1 Stk. Zubehör: • 10000343 Rasant Xpress Halter, 38 cm, 25 Stk. • 10000227 Rasant Xpress Bezug, 38 cm, 25 Stk. • 10031002 Rasant Xpress Doppelfahreimer, 1 Stk.	1 x 1 Stück	10005096
	Blizzard Combipack Komplettes Set für wirtschaftliches Nasswischen Lieferumfang: • 10000287: Fahreimer Perfekt Mono • 10000218: Blizzard Halter • 10000009: Blizzard Bezug, 40 cm • 10177428: Alustiel	1 x 1 Stück	10000643
	Fahreimer Bucket 56 x 35,5 x 25,5 cm, Polypropyleneimer mit 30 l Fassungsvermögen inkl. Lenkrollen und Tragebügel, rippenverstärkte Raste zum Einhängen aller Presstypen, Gewicht Presse ca. 6,4 kg Zubehör: • 10005331: Bucketsiebauflage, rot • 10012153: Bucketsiebauflage, blau	1 x 1 Stück	10000317
Zubehör Fahreimer Perfekt und Standard			
	Deichsel Deichsel Montageset für 6 l Eimer an Deichsel	1 x 1 Stück 1 x 1 Stück	10000028 10009239
	Eimer 6 l Eimer 6 l Maße (L x B x H): 31 x 19 x 21 cm	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (gelb) 1 x 1 Stück (rot) 1 x 1 Stück (grün) 1 x 1 Stück (weiß)	10000063 10000068 10000070 10000139 10000141
	Eimer 18 l Zubehör zu Fahreimer, Farbe: blau Zubehör zu Fahreimer, Farbe: rot	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (rot)	10000550 10000572
	Kunststoffpresse groß, blau Kunststoffpresse groß, blau	1 x 1 Stück (blau)	10006751
	Kunststoffpresse klein Kunststoffpresse klein, (KPR2)	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (rot)	10000029 10006668
	Kunststoffpresse klein, grau Kunststoffpresse klein, grau	1 x 1 Stück (grau)	10011808

Reinigungssysteme und -textilien

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.	
Wischsysteme und -bezüge				
Rasant® Wischsysteme				
	Rasant® Xpress Mini Starterpaket blau-rot	Komplettes System für zeitsparendes Wischen, durch gezieltes Auspressen kann die benötigte Wassermenge leicht reguliert werden, hervorragende Reinigungsleistung durch vollflächigen Mikrofaserbezug, ideal für Büro- und Treppenhausreinigung, einstufiges Wischen möglich, Lieferumfang: Rasant Xpress Mini Eimer, Rasant Xpress Mini Halter und Bezug (30 cm), Alustiel Zubehör:	1 x 1 Stück 1 x 1 Stück	10001173 10004915
		<ul style="list-style-type: none"> • 10072629: Rasant Xpress Mini Halter, 5 Stück • 10038166: Rasant Xpress Mini Bezug, 5 Stück 		
	Rasant® 360	Wischsystem mit 3,5 l Vorratstank, für kleine Flächen sowie das punktuelle Nasswischen, ermöglicht eine gezielte Abgabe der in dem Dosierstiel integrierten Reinigungslösung, einsetzbar mit rasanTEC-Bezügen, inkl. Wandmontage- und Mobilettenhalterung, passt auf jede Mobilette Vario maxx, Vario flexx und Standard	1 x 1 Stück	10092917
		Rasant 360 Starterpaket bestehend aus 1 x Rasant 360 5 x rasanTEC Mono star Bezügen 1 x blauen polifix Microclin Tuch zur Reinigung des Gerätes	1 x 1 Stück	10011680
Rasant® rasanTEC Wischbezüge				
	Rasant® Basic	Wischbezug Polyester/Baumwolle, recyceltes Baumwollgarn, gute Reinigungsleistung und Gleiteigenschaften, graues Einfassband, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Außenposament mit Fransen	50 x 1 Bezüge (40 cm) 50 x 1 Bezüge (50 cm)	10108484 10108451
		Flächenleistung: ca. 20/26 m ²		
	Rasant® Bezug	Wischbezug aus Polyester/Baumwolle, recycelt, hohe Qualität, Baumwollgarn, hohe Flächendeckung, gute Reinigungsleistung, Bezug mit Schlingen, Außenveredelung mit Fransen, Farbfahnen,	50 x 1 Stück (40 cm) 50 x 1 Stück (50 cm)	10109204 10072880
		Flächenausbeute: ca. 24/32 m ² .		
	Rasant® Perfekt	Wischbezug Polyester/Baumwolle, recyceltes, hochwertiges Baumwollgarn, sehr hohe Wasseraufnahme, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Außenposament mit Fransen, blaues Einfassband, Farbfahnen	50 x 1 Bezüge (40 cm) 50 x 1 Bezüge (50 cm)	10200505 10000016
		Flächenleistung: ca. 28/36 m ²		
	Rasant® Perfect Care	Wischbezug aus Polyester-/Baumwoll-Mischung, speziell entwickelt für Krankenhäuser und Altenpflegeheime, ideal für Nasswischen und Desinfektion, eignet sich besonders für stark frequentierte Bereiche	50 x 1 Stück	10049948
		Flächenleistung: ca. 30 m ²		
	Rasant® Combitec	Wischbezug Polyester/Baumwolle mit Mikrofaserstreifen, recyceltes Polyester-/Baumwollgarn, Deckblatt mit getufteten Schlingen, Außenposament mit Mikrofaserstreifen, Farbfahnen	50 x 1 Bezüge (50 cm) 50 x 1 Stück	10000003 10000000
		Flächenleistung: ca. 20/30 m ²		
	Rasant® Micro Basic	Mikrofaserwischbezug, lange einwandfreie und hygienische Optik durch blau melierte Färbung, gutes Gleitverhalten, sehr gleichmäßige Benetzung, geringes Gewicht, vollflächiger Mikrofaserplüsch	50 x 1 Bezüge (40 cm) 50 x 1 Bezüge (50 cm)	10200999 10109100
		Flächenleistung: ca. 24/36 m ²		

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Rasant® rasanTEC Wischbezüge			
	Rasant® Micro Top Mikrofaserwischbezug, sehr hohe Reinigungs- und Flächenleistung, gute Wasseraufnahme, sehr gutes Gleitverhalten, PES-Taschen und PES-Deckblatt, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 36/44 m ²	50 x 1 Bezüge (40 cm) 50 x 1 Bezüge (50 cm)	10051902 10051903
	Rasant® Top Care Mikrofaserbezug, speziell entwickelt für Krankenhäuser und Altenpflegeheime, leichtes Mikrofaser-Mischgewebe sorgt für erstklassige Reinigungsergebnisse, gleichmäßige Benetzung und sehr gute Gleiteigenschaften Flächenleistung: ca. 26 m ²	50 x 1 Stück	10049947
	Rasant® Micro Scrub Mikrofaser-Scheuerbezug zur Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen und vergrauten Böden, durch die Kombination aus leicht abrasiven Fasern und Mikrofasermaterial wird Schmutz schnell gelöst und in die Mikrofaser aufgenommen, stumpf und grau wirkende Böden erhalten wieder eine optimale Optik	10 x 1 Stück	10051117
	Rasant® Micro Mikrofaserwischbezug mit hoher Wasseraufnahme durch eingenähtes Wasserdepot, vollflächiger Mikrofaservelours innen, Mikrofaserlippen außen, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 32 m ²	25 x 1 Stück	10000008
	rasanTEC Mono Star Hochleistungswischbezug Mono, modernste Mikrofaser mit hoher Lebensdauer, hervorragendes Gleitverhalten, hohe Wasseraufnahme für hohe Flächenleistung, geringes Bezugsgewicht für weniger Waschkosten, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 20 m ²	50 x 1 Stück	10000001
	rasanTEC Ultra Care Hochleistungswischbezug, speziell entwickelt für Krankenhäuser und Altenpflegeheime, Gleitstreifen sorgen für wenig Reibung und ermöglichen angenehmes Arbeiten, Kapillarwirkung sorgt für eine erhöhte Wasseraufnahme und -abgabe, gleichmäßige Benetzung mit guter Schmutzlösekraft für mehr Hygienesicherheit, hervorragende Reinigungsleistung Flächenleistung: ca. 20 m ²	50 x 1 Stück	10049949
	rasanTEC Hygiene Plus Hochleistungswischbezug Hygiene plus, Einfassung aus Mikrofaserfransen für ein Höchstmaß an Hygiene und Aktionsradius, hervorragendes Gleitverhalten, optimiertes Reinigen von Kanten und überstellten Bereichen, geringes Bezugsgewicht für weniger Waschkosten, Farbfahnen Flächenleistung: ca. 30 m ²	50 x 1 Stück	10200046
	Kundenindividuelle Bezüge	Kundenindividueller Wischbezug 40/50 cm mit Druck, 1 x 500 Bezüge Mindestbestellmenge: 500 Stück. Sprechen Sie Ihren Fachberater bei Interesse an.	Nr. siehe Preisliste
Stiele und Halter			
	Rasant® Halter Kunststoffklapphalter für Rasant® Bezüge, selbsttätige Verriegelung durch Magnetverschluss, problemloses, schnelles Wechseln der Bezüge, Reparatur-Set bei Bedarf vorhanden 10005041	25 x 1 Stück (40 cm) 25 x 1 Stück (50 cm)	10177427 10000007


Reinigungssysteme und -textilien

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Stiele und Halter			
	rasanTEC Magnetklapphalter	Spezialhalter für das rasanTEC System, 40 cm, Abwerfen der Bezüge ohne Bücken, mit Magnetverschluss, vollflächige Auflage, extrem stabil, autoklavierbar: max. 20 min bei 120 °C Ersatzteile: Reparatur-Set Halter 10005041 Haken 10017719	25 x 1 Stück (40 cm) 10177429
	Alustiel	für alle handelsüblichen Halter und Geräte, 1400x25mm Ersatz Handgriff, blau Alustiel und Z-Stiel	25 x 1 Stück 10177428 1 x 1 Stück 10072746
	Z-Alustiel	140 cm, ergonomisch geformt, für alle handelsüblichen Halter und Geräte	25 x 1 Stück 10000342
	Teleskopstiel 1	Länge 97 - 160,5 cm, stufenlos höhenverstellbar, fester Kugelgriff, für alle handelsüblichen Halter und Geräte	1 x 1 Stück 10026672
	Teleskopstiel 2	Länge 85 - 143 cm, stufenlos höhenverstellbar, rechts und links arretierbar, für alle handelsüblichen Halter und Geräte	1 x 1 Stück 10000298
Nass- und Feuchtwischsysteme			
	Monsun	360 g, Baumwollmop mit Fransenband, breites Mittelband, hohe Wasseraufnahme und Schmutztragevermögen, 20 % Synthetik, 80 % Baumwolle	50 x 1 Bezüge 10004422
	Tornado	400 g, Baumwollmop aus Grobgarn mit Fransenband, spezialgezwirnt in offener Drehung, hohes Wasseraufnahmevermögen, 20 % Synthetik, 80 % Baumwolle	50 x 1 Stück 10107019
	Orkan	450 g, Nasswischmop, spezialgezwirnt in harter Drehung, höchste Wasseraufnahmefähigkeit, 20 % Synthetik, 80 % Baumwolle	50 x 1 Stück 10000238
	Mop-Kunststoffhalter	Korrosionsbeständiger Edelstahlbügel, bruchstabil und schlagfestes Nylon mit Versteifungsrippen, gewährleistet einen gute Halt und leichtes Auswechseln des Mops	25 x 1 Stück 10000239
	Star	100 % reine Baumwolle, spezialgezwirnt, Kombination aus dichtem Fransenbesatz und formstabilem Deckblatt, hohes Schmutztragevermögen, lange Haltbarkeit, ohne Band, 60 cm, für Klapphalter 10004816	50 x 1 Bezüge (60 cm) 10200626
	Star	100 % reine Baumwolle, spezialgezwirnt, Kombination aus dichtem Fransenbesatz und formstabilem Deckblatt, hohes Schmutztragevermögen, lange Haltbarkeit, 160 cm mit Band, für starre Halter, 160 cm (HH160) 10070342	10 x 1 Stück 10070269

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Nass- und Feuchtwischsysteme			
	Korsar ohne Band, 60 cm	Synthetik, sehr gute Staubbinding durch elektrostatische Aufladung, strapazierfähig, sehr haltbar, äußerst leicht zu führen, waschbar bei max 40 °C mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler	25 x 1 Bezüge 10108501
	Korsar, mit Band, 160 cm	Synthetik, sehr gute Staubbinding durch elektrostatische Aufladung, strapazierfähig, sehr haltbar, äußerst leicht zu führen, waschbar bei max 40 °C mit Feinwaschmittel ohne Weichspüler	10 x 1 Bezüge 10005102
	Klapphalter	Klapphalter für Feuchtwisch-Bezug Star, ideal zum schnellen wechseln stabile, verzinkte Ausführung, drehbar, 60 cm	25 x 1 Stück (60 cm) 25 x 1 Stück (85 cm) 10073549 10001068
	Halter	Halter für Star, Korsar, Gazetücher und Reinigungsvliese, stabile und verzinkte Ausführung, für Feuchtwischbezüge ab 160 cm Arbeitsbreite	5 x 1 Stück (160 cm) 10070342
polifix® Reinigungstücher und Schwämme			
	polifix® Profireinigungstuch	38 x 38 cm, Polyurethantuch mit lederähnlichen Eigenschaften, einwandfreies Reinigungsergebnis ohne Schlieren und Streifen, für eine anwendungssichere und hygienische Oberflächenreinigung	10 x 10 Stück (blau) 10 x 10 Stück (rot) 10 x 10 Stück (gelb) 10 x 10 Stück (grün) 10000221 10000223 10000225 10000248
	polifix® microclin	40 x 40 cm, Mikrofaserstoff, flauschige und griffige Faser, hochwertige Mikrofaser, für die Nass-, Feucht- und Trockenreinigung, hohe Wasseraufnahme, lange Lebensdauer, waschbar bis 95 °C	10 x 5 Stück (blau) 10 x 5 Stück (rot) 10 x 5 Stück (gelb) 10 x 5 Stück (grün) 10000013 10000017 10000026 10000031
	polifix® microclin eco	32 x 32 cm, Mikrofaserstoff, gute Reinigungsleistung durch modernes Mikrofasergerewe, für Nass-, Feucht- und Trockenreinigung auf allen leicht bis mittelstark verschmutzten Oberflächen, waschbar bis 95 °C	10 x 5 Stück (blau) 10 x 5 Stück (rot) 10 x 5 Stück (gelb) 10 x 5 Stück (grün) 10000025 10000030 10000037 10000060
	polifix® micro fleece	30 x 45 cm, Mikrofaserstoff, griffiger Vliesstoff, strahlendes Reinigungsergebnis auf allen empfindlichen und hochglänzenden Oberflächen, insbesondere Spiegel und Glas, waschbar bis 95 °C	10 x 10 Stück (blau) 10 x 10 Stück (gelb) 10 x 10 Stück (rot) 10 x 10 Stück (grün) 10001088 10001122 10001150 10001342
	polifix® Schwammtuch	21 x 25 cm, saugstark, geschmeidig, farbecht, wasch- und kochfest, fusselfrei	20 x 10 Stück (gelb) 20 x 10 Stück (blau) 20 x 10 Stück (rot) 10004424 10200753 10200802
	polifix® Riesenschwammtuch	31,5 x 25,7 cm, saugstark, geschmeidig, farbecht, wasch- und kochfest, fusselfrei	10 x 10 Stück (rot) 10 x 10 Stück (gelb) 10 x 10 Stück (blau) 10004819 10004881 10200801
	polifix® HandTEC	Mikrofaserhandschuh, ausgezeichnete Reinigungskraft, hohe Wasseraufnahme, gleichmäßige Wasserabgabe, vereinfachtes Reinigen von Oberflächen und Wänden, auch zur punktuellen Teppichdetachur geeignet	50 x 1 Stück 10005939

Reinigungssysteme und -textilien

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
polifix® Reinigungstücher und Schwämme			
	polifix® Saniterschwamm	Weißes Pad, zum schonenden Nassreinigen im Sanitärbereich, 125 x 70 x 45 mm (PSA20)	10 x 10 Stück 20 x 10 Stück 10200799 10200800
	polifix® Scheuerschwamm	Grünes Pad, leicht abrasiv, entfernt hartnäckige Verschmutzungen 145 x 90 x 45 mm (100 Stück) 125 x 70 x 45 mm (200 Stück)	10 x 10 Stück 20 x 10 Stück 10200803 10200754
	polifix® Topfschwamm	Schwarzes Pad, stark abrasiv, entfernt Angebranntes und hartnäckige Verkrustungen 90 x 70 x 45 mm	20 x 10 Stück 10108542
Staubmop			
	polifix Microclin flex	Biegsamer Staubmop mit waschbarem 100 % Mikrofaserbezug, ideal für Ecken, Schränke und Hängekörper, maximale Reichweite, waschbar bis 95 °C, kombinierbar mit Teleskopstiel 10000298 Starterkit: 1 flexibles Mop Grundgestell und 1 Stück Mikrofaser-Wechselbezug	1 x 1 Stück 10000118
		Ersatzbezüge	1 x 5 Stück 10000137
		Teleskopstieladapter	1 x 1 Stück 10093851
	Magnetic Handwischer	Ersatzbezug Staubmop, mit großer Reichweite, Synthetikbezug besitzt eine gute Staubbinding durch elektrostatische Aufladung, waschbar bis 40 °C	20 x 1 Stück 20 x 1 Stück 10004737 10072716
Waschnetze			
	Waschnetze	Waschnetz groß für Wischbezüge, 90 x 70 cm, waschbar bis 95 °C, praktischer Tankaschnellverschluss Waschnetz klein für Wischtücher, 51 x 40 cm, waschbar bis 95 °C, praktischer Tankaschnellverschluss	1 x 1 Stück (blau) 1 x 1 Stück (rot) 10000043 10000077
		Waschnetz klein für Wischtücher, 51 x 40 cm, waschbar bis 95 °C, praktischer Tankaschnellverschluss	1 x 1 Stück (grün) 1 x 1 Stück (gelb) 1 x 1 Stück (rot) 1 x 1 Stück (blau) 10108441 10108443 10200563 10200564
Fensterprogramm			
	Wasserschieber	Robuste Metallhalterung mit hochwertigen Moosgummi	10 x 1 Stück (43 cm) 10 x 1 Stück (55 cm) 10000074 10000067
	Wischerstrip inkl. Bezug	Lange haltbarer und waschbarer Bezug, leichter Aluminiumhalter, Kunststoffgriff	10 x 1 Stück (35 cm) 10 x 1 Stück (45 cm) 10000664 10000811
	Ersatzbezüge für Wischerstrip	Ersatzbezug, latexbeschichtet und fusselfrei, hohe Wasseraufnahme- und Speicherkapazität, waschbar bis max. 60 °C	1 x 1 Stück (35 cm) 1 x 1 Stück (45 cm) 10097149 10000333

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Fensterprogramm		
	Fensterwischer Handgerecht geformter und verstellbarer Griff, Spezialwischgummi mit Halbschnitt, leichte, stabile Chromstahlkonstruktion	25 x 1 Stück 10000061
	Schiene mit Gummi	25 x 1 Stück (35 cm) 10000078 25 x 1 Stück (45 cm) 10000337
	Gummistreifen	100 x 1 Stück (35 cm) 10200625 100 x 1 Stück (45 cm) 10109194
	<hr/>	
		Teleskopstange 2-tlg. Leichte und stabile Stange aus eloxiertem Aluminium, auf verschiedene Arbeitshöhen ausziehbar
<ul style="list-style-type: none"> • Länge 2,5 m (10092502) • Länge 4,0 m (10000794) 		
	Trimmhalter mit Fensterklinge Sicherheitsklingen mit Schutzkappe, aus rostfreiem Stahl, zur Befestigung an der Teleskopstange 2-tlg.	10 x 1 Stück 10005211

A series of horizontal dotted lines for taking notes.



Anwendungs- und Dosierhilfen

Inhaltsverzeichnis

- Anwendungshilfen Housekeeping
- Anwendungshilfen Küche
- Anwendungshilfen Wäscherei
- Drucksprühflaschen
- Dosierhilfen
- Leerflaschen
- Dosierflaschen Hochkonzentrat

Ecolab unterstützt Sie mit Anwendungshilfen beim einfachen, sicheren, ökologischen und ökonomischen Einsatz unserer Produkte.

Anwendungs- und Dosierhilfen

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Anwendungshilfen Housekeeping			
	Mikrofaserbezug 30 cm	Zubehör für Housekeeping Reinigungs-Kit, Mischung aus Polyester und Mikrofaser für verbesserte Reinigungsleistung, lange einwandfreie und hygienische Optik durch blau melierte Färbung, starker Klettverschluss, waschbar bis 60 °C	1 x 10 Stück 10038926
	Housekeeping Tragekorb	Housekeeping Tragekorb ohne Einsatz	1 x 1 Stück 10022816
	Zubehör Housekeeping Tragekorb (1)	Einsatz für Tragekorb, Standard	1 x 1 Stück 10096579
	Zubehör Housekeeping Tragekorb	Einsatz für Tragekorb, Toilettenbürste	1 x 1 Stück 10096567
	Zubehör Housekeeping Tragekorb (3)	Zusatzbehälter zum Anklemmen	1 x 1 Stück 10021375
Anwendungshilfen Küche			
	Rollenspender	Wirtschaftliche Lösung für die hygienische Tücherbenutzung, aus schlagfestem weißen Kunststoff, leicht zu reinigendes Gehäuse, flexible Befestigungsmöglichkeit für Wand, Tisch oder Reinigungswagen	1 x 1 Stück 10092902
	Einwegtuchrolle für Rollenspender	Einwegtücher aus 100 % Zellulose, 75 Tücher pro Rolle, alle 38 cm perforiert, mit hoher Flüssigkeitsaufnahme	1 x 6 Stück 10004748
	Schwammtuchrolle für Rollenspender	Wiederverwendbare waschbare Schwammtücher, 55 Stück auf einer Rolle, perforiert alle 20 cm zum bequemen Abreißen mit einer Hand	1 x 4 Stück 10004752
	Grease Express	Grillreinigungspad und Stiel	1 x 1 Stück 10000389
		Grillreinigungspad Nachfüllpack	1 x 15 Stück 10000351
		Grillabzieher	1 x 1 Stück 10000278
	Wandhalterung	Für KitchenPro Oxy Wipes S im Flowpack, praktische, passgenaue und stabile Wandhalterung, zur einfachen Entnahme der Tücher aus dem Flowpack	1 x 6 Stück 10033877
Anwendungshilfen Wäscherei			
	OPL Lagercontainer (Eimer & Deckel)	Eimer zur Lagerung von pulverförmigen Wäschereiprodukten Volumen: 38 Liter	1 x 1 Stück 10020174
		Deckel	1 x 1 Stück 10020172

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Drucksprühflaschen		
	Druckpumpenzerstäuber "Rivotit" Zum gleichmäßigen und schnellen Auftragen von flüssigen Reinigern, nicht für säure- und lösemittelhaltige Produkte geeignet!	2 x 1 Stück 10004883
	Drucksprühflasche 1,5 L mit Verlängerung Hilfsmittel für die Entfernung von Kalk, Back-, Brat- und Grillrückständen wie z. B. von Konvektomaten, Friteusen, Backöfen, Kippbratpfannen, Grillgeräten und Arbeitsflächen sowie zur Flächendesinfektion	1 x 1 Stück 10004905
Dosierhilfen		
	Ausgießhahn Für 5 Liter Kanne	12 x 1 Stück 10000080
	Für 10 Liter Kanister	25 x 1 Stück 10002082
	Für 20, 25 und 30 Liter Kanister	1 x 1 Stück 10023104
	Für 20 Liter Kanister	1 x 1 Stück 10054618
	Dosierpumpen 25 ml Hub für 10 Liter Kanister	1 x 1 Stück 10000079
	30 ml Hub für 5 Liter Kanister	1 x 1 Stück 10000125
	50 ml Hub für 5 Liter Kanister	1 x 1 Stück 10015794
	Dosieraufsatz Dosieraufsatz für 1 Liter Flasche mit Skalierung, 60 ml	6 x 1 Stück 10200425
	Dosieraufsatz für 1 Liter Flasche mit Skalierung, 20 ml	12 x 1 Stück 10200426
	Nachfüllflasche 1 Liter Mit 1000 ml Dosierskala	50 x 1 Stück 10013033
	Sprühflasche oval, Neutral 650 ml Sprayflasche, oval, ohne Aufdruck	1 x 6 Stück 10036414
	Sprühflasche rund 500 ml Flasche, rund, ohne Aufdruck	1 x 6 Stück 10036398
	Sprühpumpe weiss Sprühkopf für 650 ml Sprühflaschen	12 x 1 Stück 10108446
	Sprühpumpe rot Schaumsprühkopf für 650 ml Sprühflaschen	1 x 3 Stück 10002489
	Hebelhandpumpe Hebelhandpumpe für 200 Liter Fass	1 x 1 Stück 10015328

Anwendungs- und Dosierhilfen

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Leerflaschen		
	Sprühflasche, ohne Verschlüsse	Leere 650 ml Sprühflasche "MAXX Indur2" 1 x 12 Stück 10033853
		Leere 650 ml Sprühflasche "MAXX Into Alk2" 1 x 12 Stück 10033854
		Leere 650 ml Sprühflasche "MAXX Magic2" 1 x 6 Stück 10036466
		Leere 650 ml Sprühflasche "MAXX Brial2" 1 x 6 Stück 10036467
		Leere 650 ml Sprühflasche "Kristalin" 1 x 6 Stück 10036470
		Leere 650 ml Sprühflasche "Magic Maxx" 1 x 6 Stück 10036472
		Leere 650 ml Sprühflasche "MAXX Into" 1 x 6 Stück 10036475
		Leere 650 ml Sprühflasche "Into" 1 x 6 Stück 10036477
		Leere 650 ml Sprühflasche "Indur" 1 x 6 Stück 10036478
		Leere 650 ml Sprühflasche "Clinil" 1 x 6 Stück 10036479
Leere 650 ml Sprühflasche "Brial" 1 x 6 Stück 10036486		

Dosierflaschen Hochkonzentrat		
	Dosierflaschen	Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Idan brillant plus" 1 x 3 Stück 10013857
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Imi action plus" 1 x 3 Stück 10014214
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Into action plus" 1 x 3 Stück 10014224
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "GlossXpress plus" 1 x 3 Stück 10014253
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Indur brillant plus" 1 x 3 Stück 10014256
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Neomax star plus" 1 x 3 Stück 10014265
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Brial action plus" 1 x 3 Stück 10014284
		Leere 1 Liter Dosierhilfe für "Satine brillant plus" 1 x 3 Stück 10014291



Dosiergeräte

Inhaltsverzeichnis

- Dosiertechnik Apex
- Dosiertechnik Solid
- Dosiertechnik Reiniger
- Reinigertechnologie für Mehrtankband Geschirrspülmaschinen
- Zentraldosieranlagen ZDA
- Online Spülmaschinen Management System
- Schaum- und Sprühereinigungsgeräte
- Dosiertechnik Küche | Housekeeping
- Dosiertechnik Wäscherei
- Dosiertechnik Desinfektionsmittellösung
- Dosier- und Befüllsystem

Die ausgereiften und in der Praxis bewährten Dosiergeräte von Ecolab werden den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht. Ecolab bietet alles für eine bedarfsgerechte Dosierung. Zeit-, mengen- bzw. leitwert gesteuerte Dosiersysteme sorgen z. B. in der Geschirreinigung für hygienisch einwandfreies Geschirr und wirtschaftliches Spülen.

Dosiergeräte

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Dosiertechnik Apex		
 <p>Apex I/O Box (Steuereinheit inkl. Controller)</p>	<p>Innovatives Dosiersystem zum maschinellen Geschirrspülen mit einem kompletten Produktsortiment in Blockform. Für den Einsatz bei gewerblichen Spülmaschinen (außer Untertischmaschinen). Das in Folie verpackte Reinigerkonzentrat bietet eine äußerst einfache und sichere Handhabung. Der Apex Controller erfasst und dokumentiert alle hygiene-relevanten und betriebswirtschaftlichen Daten des Spülprozesses. Die Erfassung der Verbrauchsdaten erfolgt in Echtzeit und garantiert Kosteneffizienz bei optimalen Reinigungsergebnissen.</p>	1 x 1 Stück 10019609
 <p>Apex Detergent Dosiergerät</p>	<p>Dosiergerät für blockförmiges Maschinenspülmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für den Einsatz bei Maschinen der neusten Generation in Kombination mit dem Apex Rinse Dosiergerät und Apex I/O Box • Computergesteuerte Dosierung sowie das Leermeldesystem garantieren gleichbleibende saubere Ergebnisse • Einfach in der Handhabung • Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechslung • Sicher für den Anwender (kein Mischen der Produkte möglich, kein lästiges Hantieren von sperrigen Produktgebinden, handlicher Block in Folienverpackung) 	1 x 1 Stück 10019605
 <p>Apex Rinse Dosiergerät</p>	<p>Dosiergerät für blockförmiges Klarspülmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für den Einsatz bei Maschinen der neusten Generation in Kombination mit dem Apex Detergent Dosiergerät und Apex I/O Box • Computergesteuerte Dosierung sowie das Leermeldesystem garantieren gleichbleibende saubere Ergebnisse • Einfach in der Handhabung • Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechslung • Sicher für den Anwender (kein Mischen der Produkte möglich, kein lästiges Hantieren von sperrigen Produktgebinden, handlicher Block in Folienverpackung) 	1 x 1 Stück 10019606
 <p>Apex Manual RTU Dosiergerät</p>	<p>Dosiergerät für blockförmiges Handspülmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisches Dosiersystem für die Herstellung anwendungsfertiger Lösung • Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung • Sichere Verbrauchskostenkontrolle • Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechslungen • Einfach und sicher in der Anwendung 	1 x 1 Stück 10034948
 <p>Apex Pot & Pan Dosiergerät RTU</p>	<p>Dosiergerät für blockförmigen Tauchreiniger (Töpfe & Pfannen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisches Dosiersystem für die zeit- und mengengesteuerte Dosierung • Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung • Sichere Verbrauchskostenkontrolle • Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechslungen • Einfach und sicher in der Anwendung 	1 x 1 Stück 10050810
 <p>Apex Presoak RTU Dosiergerät</p>	<p>Dosiergerät für blockförmigen Besteck-Tauchreiniger</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hydraulisches Dosiersystem für die Herstellung anwendungsfertiger Lösung • Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung • Sichere Verbrauchskostenkontrolle • Farb- und Formkodierung zur Vermeidung von Produktverwechslungen • Einfach und sicher in der Anwendung 	1 x 1 Stück 10034947
Dosiertechnik Solid		
 <p>Ecoplus SDR-ST</p>	<p>Dosiergerät für Solid Maschinenspülmittel und Klarspüler, speziell für den Einsatz bei Programmautomaten (außer Untertischmaschinen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exakte Dosierung durch eingebaute induktive Leitfähigkeitsmessung, durch Mikroprozessorsteuerung und verschmutzungsabhängiger Produktdosierung • Leicht verständlich und bedienbar durch das benutzerfreundliche 4-Farbendisplay mit selbsterklärenden, sprachbasierten Symbolen • Akustische und optische Leermeldung • Die SDR-ST verfügt über eine eingebaute Klarspülpumpe 	1 x 1 Stück 10016138

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Dosiertechnik Solid		
	Ecoplus SDRX Dosiergerät für Solid Maschinenspülmittel und Klarspüler <ul style="list-style-type: none"> • Speziell für den Einsatz bei Transportmaschinen • Exakte Dosierung durch eingebaute induktive Leitfähigkeitsmessung, durch Mikroprozessorsteuerung und verschmutzungsabhängiger Produktdosierung • Erfassung und Dokumentation aller betriebsrelevanten Verbrauchsdaten, Temperaturen und auftretenden Fehlern. • Leicht verständlich und bedienbar durch das benutzerfreundliche 4-Farbendisplay mit selbsterklärenden, sprachbasierten Symbolen • Akustische und optische Leermeldung • Die SDRX verfügt über eine eingebaute Klarspülpumpe 	1 x 1 Stück 10016149
	Solid Clear Dry Dosiergerät Dosiergerät für blockförmiges Klarspülmittel <ul style="list-style-type: none"> • In Kombination mit dem Produkt Solid Clear Dry Clean (für Porzellan, Glas und Besteck) • Alarm bei niedrigem Füllstand (100% Restentleerung) • Einfach in der Handhabung • Sicher für den Anwender (farbkodiert, kein Mischen möglich, kein lästiges Hantieren von sperrigen Produktgebinden, 1,1 kg Block in Folienverpackung) 	1 x 1 Stück 10018008
	Ecoplus Future Pot & Pan Dosiergerät für blockförmige Handspülmittel & Tauchreiniger <ul style="list-style-type: none"> • Zeit- und mengengesteuerte Dosierung per Knopfdruck • Exakte Dosierung ohne Produktverschwendung – sichere Verbrauchskostenkontrolle • Kein Produktkontakt mit dem Konzentrat durch Solid Kapsel Technologie • Kein Stromanschluss erforderlich durch integriertes langlebige Batteriepaket 	1 x 1 Stück 10008150
Dosiertechnik Reiniger		
	Ecoplus LXRI CE Leitfähigkeitsgeregeltes, kombiniertes Flüssigreiner- und Klarspülerdosiergerät <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Einhaltung der erforderlichen Reinigerkonzentration durch integrierten Leitfähigkeitsregler • Frei programmierbare, tages- und wochenzeitabhängige Dosierung inkl. Vordosierung durch Mikroprozessorsteuerung • Visualisierung der Betriebszustände durch LCD Display am Dosiergerät 	1 x 1 Stück 10108523
	Ecodos L Flüssigreinerdosiergerät <ul style="list-style-type: none"> • Kombinierbar zum Dosiergerät mit ECORINSE L • Wahlweise zeit- und leitwertgesteuert • Akustische und optische Leermeldung 	1 x 1 Stück 10000096
	Ecodos C Leitfähigkeitssteuergerät für Maschinenspülmitteldosiergeräte <ul style="list-style-type: none"> • Leitfähigkeitsgeregelte Dosierung • Einsetzbar in Kombination mit Dosiergeräten für flüssige, pulverförmige oder blockförmige Maschinenspülmittel 	1 x 1 Stück 10001085
Reinigertechnologie für Mehrtankband Geschirrspülmaschinen		
	X-Streamtec System mit Gehäuse / ohne Gehäuse Die X-Streamtec Technologie ist ein patentiertes Sprühsystem, das in Mehrtankmaschinen zum Einsatz kommt und beste Spülergebnisse bei schwierigsten Bedingungen garantiert. X-Streamtec ist die einzige Reinigungstechnologie, die einen säurehaltigen Hochleistungszusatz mit einem alkalischen Reiniger kombiniert. <ul style="list-style-type: none"> • Echter Problemlöser bei extremen Stärkeaufkommen z.B. in Altenheimen, Krankenhäusern • Keine Grundreinigung mehr nötig • Keine Belastung des Spülgutes mit hochalkalischer Reinigerlösung, dadurch hohe Materialverträglichkeit • Niedriger Abwasser pH-Wert • Für alle Wasserhärten geeignet 	1 x 1 Stück 10000706

Dosiergeräte

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Reinigertechnologie für Mehrtankband Geschirrspülmaschinen		
 <p>X-Streamtec alka System mit Gehäuse / ohne Gehäuse</p>	<p>Das X-Streamtec alka Verfahren ist ein von Ecolab entwickeltes Reinigungsverfahren für Mehrtankspülmaschinen zur Intensivreinigung von Geschirr. Aufgrund der besonderen Dosiertechnik (Alkalische Direktbesprühung) kann im allgemeinen auf eine konventionelle Tankdosierung in der Spülmaschine verzichtet werden, außer bei der Erstbefüllung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sehr gute Spülergebnisse durch alkalische Direktbesprühung • Stärkehaltige Anschmutzungen und andere hartnäckige Rückstände wie Kaffee/Tee werden rückstandslos entfernt • System reduziert den Verbrauch von Wasser, Reiniger und Energie • Niedrige Gesamtkosten 	1 x 1 Stück 10108517
Zentraldosieranlagen ZDA		
 <p>Solid Central Dosing System</p>	<p>Dosieranlage zur Versorgung von mehreren gewerblichen Spülmaschinen mit Reinigern in Blockform. Die Anlage zeichnet sich durch leichte Handhabung und hohe Funktionssicherheit aus. Die ferngesteuerte Dosierung macht die Platzierung der Reiniger außerhalb der Küche in einem separaten Dosierraum möglich und sorgt damit für eine sichere Umgebung.</p>	1 x 1 Stück 10005002
Online Spülmaschinen Management System		
 <p>360° Xplorer</p>	<p>Das Online Spülmaschinen Management System ist in der Lage, 24 Stunden - 7 Tage in der Woche größere Einheiten im Bereich der Lebensmittelverarbeitung zu managen. Dieses System ermöglicht die gesamte Prozessanalyse, indem es wichtige Prozessparameter wie Wasch- und Nachspültemperatur, Wasser- und Energieverbrauch dokumentiert. Unser Fachberater erarbeitet zusammen mit Ihnen die notwendigen Hygieneüberwachungs- und Alarmsysteme, die Sie zum Erreichen Ihrer Ziele benötigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zugang zu allen wichtigen HACCP Informationen immer dann, wenn Sie diese benötigen - 24 Stunden am Tag - 7 Tage pro Woche • Das Werkzeug, das die Grundlage bildet bis zu 20 % Einsparung an Ressourcen zu erzielen, nicht nur für den Augenblick, sondern gerade auch im langjährigen Einsatz • Sowohl individualisierte als auch Standardhygiene- und Effizienzreports stehen zur Verfügung 	1 x 1 Stück 10010659
Schaum- und Sprühreinigungsgeräte		
 <p>Topmater J20-1 BA/ Topmater J20-2 BA</p>	<p>Kompaktes Injektor-Sprühreinigungsgerät für Reinigungs- und Desinfektionsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerfreundliche Handhabung • Selbstansaugung und -entlüftung des Reinigungsmittels • Bedarfsoptimierte Einstellung verhindert Unterdosierung oder kostspielige Überdosierung • Selbstschließende Dinga-Pistole, hilft Wasser und Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu sparen, Spritzschlauch 20 m • Umschaltfunktion zum Nachspülen mit Wasser • Umschaltfunktion zwischen Produkt 1 und 2 (nur Version J20-2) • Systemtrenner BA-195 EN 1717, Flüssigkeitskategorie 4, DVGW-geprüft 	1 x 1 Stück 10095928
 <p>Topmater J20-2P</p>	<p>Kompaktes Sprühreinigungsgerät für Reinigungs- und Desinfektionsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Benutzerfreundliche Handhabung • Selbstansaugung und -entlüftung des Reinigungsmittels • Bedarfsoptimierte Einstellung verhindert Unterdosierung oder kostspielige Überdosierung • Selbstschließende Dinga-Pistole, hilft Wasser und Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu sparen • Umschaltfunktion zum Nachspülen mit Wasser • Umschaltfunktion zwischen Produkt 1 und 2 	1 x 1 Stück 10095929
 <p>Topmater J40-1</p>	<p>Mittels volumetrischer Pumpe betriebenes Zumischgerät zur automatischen Erstellung gebrauchsfertiger Lösungen von Reinigungsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der J40 dient zur einfachen Oberflächensprühreinigung • Dosierspektrum 0,2 - 2 % • Mittels Umschalthebel kann zwischen "Produkt" oder "Reinwasser" gewählt werden 	1 x 1 Stück 10109134

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Schaum- und Sprühreinigungsgeräte		
 <p>Topmater J40-1 BA/ Topmater J40-2 BA</p>	<p>Injektor-Sprühreinigungsgerät für Reinigungs- und Desinfektionsmittel</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für die Sprühreinigung und Desinfektion von Flächen • Benutzerfreundliche Handhabung • Einhaltung der Konzentration durch hydraulisch arbeitende Pumpe • Selbstansaugung und -entlüftung des Reinigungsmittels • Bedarfsoptimierte Einstellung verhindert Unterdosierung oder kostspielige Überdosierung • Selbstschließende Dinga-Pistole, hilft Wasser und Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zu sparen, Spritzschlauch 20 m • Umschaltfunktion zum Nachspülen mit Wasser • Umschaltfunktion zwischen Produkt 1 und 2 (nur Version J40-2) • Systemtrenner BA-195 EN 1717, Flüssigkeitskategorie 4, DVGW-geprüft 	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10109135</p>
 <p>Penguin Foam 1P BA Penguin Foam 1P CA</p>	<p>Schaumreinigungsgerät speziell für die Reinigung und Desinfektion</p> <ul style="list-style-type: none"> • Exakte Dosierung • Einfache Handhabung und sichere Anwendung im Objekt • Reinigungsstarker Schaum und Nachspülen mit klarem Wasser möglich • Wirtschaftliche und ökologische Reinigungsergebnisse • Für optimale Schaumreinigungsergebnisse empfehlen wir unsere FoamGuard Produkte • Schlauchlänge: 15 m, Arbeitsbereich: 2,5 bis 7 bar • Zertifizierung: EN 1717 • Größe Dosiereinheit: 38 x 26 x 12 cm • Gewicht: 2 kg 	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10005880</p>
 <p>Nito Clean Ergo</p>	<p>Schaumreinigungsgerät zur Nassreinigung von Sanitäranlagen, Küchen und Werkstätten, wirtschaftliche Reinigung durch bedarfsgerechte Dosierung, keine Aerosol-Bildung, für kaltes und warmes Wasser bis 60 ° C geeignet, einfach in der Anwendung, ergonomisches Design</p> <p>Lieferumfang Schaumreinigungsset:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktbehälter 1,35 Liter mit Injektor • Ergonomische Griffpistole • Wasserschlauch 10 m • Strahlrohr • Dosierdüsen • Anschlüsse 	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10021182</p>
Dosiertechnik Küche Housekeeping		
 <p>Penguin Mini Dosiergerät</p>	<p>Dosiergerät für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Herstellung von gebrauchsfertigen Lösungen aus Hochkonzentraten • Flexibles System für Becken-, Eimer- und Flaschenbefüllung • Exakte Dosierung (integrierte Zeitverzögerung verhindert Überdosierung durch mehrmaliges Dosieren) • Leichte Handhabung und hohe Arbeitssicherheit • Kombinierbar mit Penguin Flaschenhalter, Penguin Beutelhälter oder Penguin Kannenhälter • Kein Wasseranschluss notwendig <p>Penguin Mini Abfüllvarianten:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 x Flaschenbefüllung 1 x Beckenbefüllung 1 x Eimerbefüllung 	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10018649</p>
 <p>Penguin Mini Hybrid Dosiergerät</p>	<p>Dosiergerät für Grillreiniger und Fettlöser</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zur Herstellung einer gebrauchsfertigen Lösung des Produktes Greaselift (Hochkonzentrat) • Exakte Dosierung durch integriertes Zeitverzögerungs-System • Einfach in der Handhabung • Sicher für den Anwender • Farbkodierung für eine leichte und richtige Abfüllung • Geringer Platzbedarf • Kein Wasseranschluss notwendig 	<p>1 x 1 Stück</p> <p>10018648</p>

Dosiergeräte

Produktname	Produkteigenschaften	Artikelnr.
Dosiertechnik Küche Housekeeping		
	Penguin Pro Dosiergerät Dosiergerät für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte <ul style="list-style-type: none"> • Flexibles System für Flaschen-, Becken- und Eimerbefüllung • Durch individuell einstellbare Dosierung durch Dosiertips, wirtschaftliche und ökologische Reinigungsergebnisse • Leichte Handhabung und hohe Arbeitssicherheit • Geeignet für alle Hochkonzentrate • Kombinierbar mit Penguin Flaschenhalter, Penguin Beutelhalter oder Penguin Kannenhalter • Wasseranschluss notwendig • Sicherungskombination DVGW-geprüft und EN 1717 	1 x 1 Stück 1000012
	Penguin 4U Dosiergerät Dosiergerät für die ökonomische Dosierung von maximal vier Hochkonzentraten <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Bedienung, sprachenfrei durch Piktogramme, dadurch keine Verwechslungsgefahr • Durch individuell einstellbare Dosierung durch Dosiertips, wirtschaftliche und ökologische Reinigungsergebnisse • Es können bis zu vier verschiedene Produktlösungen abgefüllt werden • Kombinierbar mit Penguin Flaschenhalter, Penguin Beutelhalter oder Penguin Kannenhalter • Sicherungskombination DVGW-geprüft und EN 1717 Penguin 4U Abfüllvarianten: 4 x Eimerbefüllung 4 x Flaschenbefüllung 3 x Flaschen- und 1 x Eimerbefüllung 2 x Flaschen- und 2 x Eimerbefüllung	1 x 1 Stück 10001331
	Penguin 4U 2+2 Dosiergerät für 4 Produkte (2 Flaschen-, 2 Eimerbefüllung)	1 x 1 Stück 10093571
	Penguin 4U 4HF Dosiergerät für 4 Produkte (4 Eimerbefüllung)	1 x 1 Stück 10005806
	Penguin 1 L Produktbehälter Produktvorratsbehälter für 1 Liter Penguin Flaschen <ul style="list-style-type: none"> • Kein Produktmissbrauch durch verschließbaren Produktvorratsbehälter • Produktbehälter im hochwertigen Kunststoffgehäuse • Hohe Anwendungssicherheit, da kein Produktkontakt • Einfache Handhabung gewährleistet ein sicheres und schnelles Wechseln der Kannen 	1 x 1 Stück 10100496
	Penguin 5 L Kannenhalter Produktvorratsbehälter für 5 Liter Kannen <ul style="list-style-type: none"> • Kein Produktmissbrauch durch verschließbaren Produktvorratsbehälter • Kannenhalter im hochwertigen Kunststoffgehäuse • Hohe Anwendungssicherheit, da kein Produktkontakt • Einfache Handhabung gewährleistet ein sicheres und schnelles Wechseln der Kannen 	1 x 1 Stück 10200190
	Penguin 2 L Beutelhalter Produktvorratsbehälter für Ecolab 2-Liter Konzentratbeutel <ul style="list-style-type: none"> • Einfache Handhabung gewährleistet ein sicheres und schnelles Wechseln des Produktbeutels • Hohe Anwendungssicherheit, da kein Produktkontakt • Kein Produktmissbrauch durch abschließbaren Produktvorratsbehälter • Installation von drei Penguin Beutelhaltern nebeneinander möglich 	1 x 1 Stück 10100494
	Oasis Pro Dosiergerät Dosiergerät für Reinigungs- und Desinfektionsprodukte <ul style="list-style-type: none"> • Einzigartiges Dosiergerät für das Housekeeping / Unterhaltsreinigung • Verschließbarer Vorratsbehälter • Befüllung von Flaschen und Eimern mit einer Hand • Kostenkontrolle und exakte Dosierung • Schneller und leichter Austausch von Konzentratbeutel (2 Liter) • Geringer Platzbedarf erforderlich • Sicherungskombination DVGW-geprüft (DIN 1988) 	1 x 1 Stück 10200657

Produktname	Produkteigenschaften		Artikelnr.
Dosiertechnik Wäscherei			
	Aquasonic Solid Dispenser	Einheitliche und zuverlässige Ergebnisse, keine kostspieligen Stillstandzeiten die beim Einsatz von Schlauchpumpen auftreten können, umfassende Transparenz des Waschprozesses mit nützlichen Informationen wie die Anzahl der Waschgänge, Datum, Uhrzeit und verwendetes Waschprogramm Lieferumfang: 1 x Aquagator Controller / 3 x Programmwahlschalter / 3 x Maschineninterface	1 x 1 Stück 10033660
	Aquasonic Solid 4th Product Dispenser	Aquasonic Solid 4th Product Dosiergerät für das 4te Produkt (in Verbindung mit dem Haupt-Dosiergerät)	1 x 1 Stück 10033661
	Smart Dose II	Automatisches Flüssigdosiersystem für 5-20 kg Waschmaschinen <ul style="list-style-type: none"> • 20 Programme wählbar für hohe Flexibilität • Mit der Membranpumpeneinheit können 4-6 Produkte dosiert werden • Sehr hohe Dosiergenauigkeit durch innovative Membranpumpentechnologie • Das Display ermöglicht eine einfache Programmwahl und zeigt Anwendungshinweise an • Signalsteuerung durch elektrische Signale oder alternativ durch Feuchtesensor • Leerstandsmeldung integriert • Einspülmodul optional • Automatische Kontrolle, dadurch keine Produktverschwendung und teure Rückwäsche 	1 x 1 Stück 10051525
Dosiertechnik Desinfektionsmittellösung			
	DG Dosiergeräte	Stationäres, robustes Dosiergerät zur Herstellung von wässrigen Desinfektionsmittellösungen mit extrem hoher Dosiergenauigkeit im Einstellbereich von 0,25- 3,0%, einfache Bedienung, hohe Wiederholgenauigkeit, Systemtrennung nach DIN EN 1717 bietet absoluten Schutz vor Rücksog von Desinfektionsmitteln in das Trinkwasserleitungsnetz <ul style="list-style-type: none"> • 10093566: DG 1 EPDM 	1 x 1 Stück 10093566
		- 10004655: DG 2-di	1 x 1 Stück 10004655
		- 10026604: DG 3.1 (1-türig)	1 x 1 Stück 10026604
		- 10026605: DG 3.2 (2-türig)	1 x 1 Stück 10026605
Dosier- und Befüllsystem			
	Maxi Quik Fill 200	Befüll- und Dosiersystem für kleine und mittlere Reinigungsautomaten, Fassungsvermögen 200 Liter, für Objekte mit ca. 5.000-6.500 m ² zu reinigender Fläche, Befüllgeschwindigkeit 60 Liter pro Minute, automatische Dosierung Abmessung (BxHxT): 140 x 140 x 65 cm Zeiteinsparung pro Befüllung (gegenüber 1/2 Zoll Wasserleitung) <ul style="list-style-type: none"> • 40 Liter Reinigungsflotte: 2,7 Minuten • 60 Liter Reinigungsflotte: 4,0 Minuten • 80 Liter Reinigungsflotte: 5,3 Minuten • 100 Liter Reinigungsflotte: 6,6 Minuten • 150 Liter Reinigungsflotte: 9,5 Minuten • 200 Liter Reinigungsflotte: 12,7 Minuten 	1 x 1 Stück 10000734
	Maxi Quik Fill 300	Befüll- und Dosiersystem für große Reinigungsautomaten, Fassungsvermögen 300 Liter, für Objekte mit ab 6.500 m ² zu reinigender Fläche, Befüllgeschwindigkeit 200 Liter pro Minute, automatische Dosierung Abmessung 300 (BxHxT): 140 x 225 x 80 cm Zeiteinsparung pro Befüllung (gegenüber 1/2 Zoll Wasserleitung) <ul style="list-style-type: none"> • 100 Liter Reinigungsflotte: 7,8 Minuten • 150 Liter Reinigungsflotte: 11,85 Minuten • 200 Liter Reinigungsflotte: 15,7 Minuten • 300 Liter Reinigungsflotte: 23,5 Minuten • 500 Liter Reinigungsflotte: 44,1 Minuten 	1 x 1 Stück 10000631

360° Xplorer	63	Ecodos C	73	Into XL fresh	28	Oasis Pro Toilet	22
Abdeckung Hauptmodul	74	Ecodos L	73	Isi maxx	31	Oasis Pro White Cotton	22
Abfallmodul Maße (L x B x H): 44,5 x 54 x 113 cm	55	Ecolab Foam Stop	10, 33	Isi star	32	OPL Lagercontainer (Eimer & Deckel)	68
Abfallrahmen	55	Ecoplus Future Pot & Pan	73	Kehrin G	33	Orkan	62
Abfalltrenner	55	Ecoplus LXRI CE	73	KitchenPro AziDes	16	Oven Cleaner Power	19
Abschließbare Box	55	Ecoplus SDR-ST	72	KitchenPro Des	16	Oven Rinse Power	19
Absorbit	18	Ecoplus SDRX	73	KitchenPro DesSpecial	16	Ozonit	41
Adapter für Staubsauger	57	Eco star / Isi clean	32	KitchenPro Duo	16	Ozonit Super	41
Allguard 10	17	EcoTemp Mietkonzept	11	KitchenPro Floor	16	Pantastic Balsam	11
Alustiel	62	EcoTemp RO 18	11	KitchenPro Manual	11, 16	Penguin 1 L Produktbehälter	76
Apex Detergent Dosiergerät	72	Edelstahl Hygienestation	49	KitchenPro Oxy Des Concentrate	17	Penguin 2 L Beutelhalter	76
Apex I/O Box (Steuereinheit inkl. Controller) 72	72	Eimer 5 l	54	KitchenPro Oxy Foam S	17	Penguin 4U 2+2	76
Apex Manual Detergent	5, 10	Eimer 6 l	54, 59	KitchenPro Wash'n Walk	16	Penguin 4U 4HF	76
Apex Manual RTU Dosiergerät	72	Eimer 18 l	59	Kitteltaschenflaschen-Halter	46	Penguin 4U Dosiergerät	76
Apex Metal Protection	4	Einwegtuchrolle für Rollenspender	68	Klapphalter	63	Penguin 5 L Kannenhalter	76
Apex Pot & Pan Dosiergerät RTU	72	Eltra	42	Kristalin bio	23, 28	Penguin Foam IP BA Penguin Foam IP CA... 75	75
Apex Pot & Pan Soak	5	Eltra 40 Extra	42	Kundenindividuelle Bezüge	61	Penguin Mini Dosiergerät	75
Apex Power	4	Energy Booster	33	Kunststoffpresse groß, blau	59	Penguin Mini Hybrid Dosiergerät	75
Apex Power NC	4	Energy clean S	26	Kunststoffpresse klein, grau	59	Penguin Pro Dosiergerät	76
Apex Power Xtra	4	Energy Forte	33	Laudamonium	23	Pep-ex	33
Apex Power Xtreme	4	Energy Into	28	Lime-A-Way Extra	10	Pep active	23, 34
Apex Presoak	4	Epicare 1	47	Lime-A-Way Special	19	Perclin Universal	9
Apex Presoak RTU Dosiergerät	72	Epicare 2	47	Magic maxx	26	Perr active	20
Apex Rinse Dosiergerät	72	Epicare 3	47	Magic maxx ProTec	26	polifix Microclin flex	64
Apex Rinse HD	4	Epicare 5C	47	Magnetic Handwischer	64	polifix® HandTEC	63
Apex Rinse N	4	Epicare 7	48	Manisoft	47	polifix® microclin	63
Apex Rinse PL	4	Epicare 9	48	Manisoft foam	47	polifix® microclin eco	63
Apex Ultra	4	Epicare DES	46	Manodes GP	46	polifix® micro fleece	63
Apex Ultra NC	4	Epicare Hand Protect	48	Manueller Dosierspender	49	polifix® Profireinigungstuch	63
Aquanomic Solid 4th Product Dispenser	77	Ersatzbezüge für Wischerstrip	64	Maximum 2	49	polifix® Riesenschwammtuch	63
Aquanomic Solid Destainer	40	Es-te super	30	Maximum 3	50	polifix® Sanitärschwamm	64
Aquanomic Solid Detergent	40	ET 8.1 Serie	11	Maximum 10	49	polifix® Scheuerschwamm	64
Aquanomic Solid Dispenser	77	ET 15.1 Serie	12	Maxi Quik Fill 200	77	polifix® Schwammtuch	63
Aquanomic Solid Neutra-Plus	40	ET 17.1 Serie	12	Maxi Quik Fill 300	77	polifix® Topfchwamm	64
Aquanomic Solid Oxy	40	ET 22.1 Serie	12	MAXX BenduroL2	30	Polish Cleaner	18
Aquanomic Solid Soft	40	Externe Wasserenthärtung (Kaltwasser)	13	MAXX Brial2	26	Pricol ultra	10
Aquanomic Solid Universal Detergent	40	Externe Wasserenthärtung (Warmwasser)	13	MAXX Care2	31	Pro shine special	23
Assert Classic	10	Fahreimer Bucket	59	MAXX Forte2	31	rasanTEC Hygiene Plus	61
Assert clean	10	Fahreimer Perfekt Duo	58	MAXX Indur2	29	rasanTEC Magnetklapphalter	62
Assert Lemon	11	Fahreimer Perfekt Mono	58	Maxx Into2*	27	rasanTEC Mono Star	61
Assure Plus	9	Fahreimer Rasant Xpress	58	MAXX Into Active	27	rasanTEC Ultra Care	61
Assure Powder	8	Fahreimer Standard Duo	58	MAXX Into Alk2	28	Rasant Xpress Starterpaket	59
Auffangschale	50	Fahreimer Standard Mono	58	Maxx Into Citrus2*	27	Rasant® 360	60
Auffangschale Nexa Spender	49	Fensterwischer	65	Maxx Into Clean3	27	Rasant® Basic	60
Auffangschale Nexa Station	50	Flaschenhalter	50	MAXX Into WC2	28	Rasant® Bezug	60
Ausgießbahn	69	Floorguard 30	18	MAXX Isi2	31	Rasant® Combitex	60
Austauschpumpen	50	Floorguard Special 31	18	MAXX Lodan2	31	Rasant® Halter	61
BacSurf EL 300	19	FoamGuard Hero 10	19	MAXX Magic2	26	Rasant® Micro	61
Bathcare Special 61	23	FoamGuard Hydro 10	19	MAXX Satin2	31	Rasant® Micro Basic	60
BenduroL forte	31	FoamGuard Z	19	MAXX Windus C2	27	Rasant® Micro Scrub	61
BenduroL maxx	31	Freezer Cleaner	20	Mikro-Quat Classic	17	Rasant® Micro Top	61
BenduroL top stripper	31	Freshcare 56	22	Mikro-Quat Extra	17	Rasant® Perfect Care	60
BenduroL ultra	31	Gemstar Laser	32	Mikrofaserbezug 30 cm	68	Rasant® Perfekt	60
Berührungsloser Dosierspender C3	48	Glasscare 40	32	Minilette	58	Rasant® Top Care	61
Blizzard Combipack	59	Gliz metallic	32	miniLette Cleaning	58	Rasant® Xpress Mini Starterpaket blau-rot... 60	60
Brial action plus	26	Gliz super	32	Mobile Teleskop-Handhygienestation	49	Regain	17
Brial maxx	26	Gliz ultra	32	Mobilette Standard Parat	57	Regain Clean S	17
Brial TOP	26	Gloss Xpress	29	Mobilette Standard Universal	57	Regain Enforce	18
Carpet A	32	Gloss Xpress plus	29	Mobilette Vario fixX I	57	Regain Floor	18
Carpet B	33	Greasecutter Fast Foam	18	Mobilette Vario fixX II	57	Renolit	16
Carpet Freeze	33	Greasecutter Plus	19	Mobilette Vario fixX III	58	Renolit Citrus	16
Carpet Shampoo	32	Grease Express	18	Mobilette Vario flexX Parat	56	Renolit Clean S	16
Carpet spray-ex	32	Greaselift	16	Mobilette Vario flexX Universal	56	Renolit Surf	16
Chromol	18	Greaselift RTU	18	Mobilette Vario maxx Classic 1	53	Rilan	20
Clear Dry Classic	7	Greasestrip Plus	19	Mobilette Vario maxx Classic 2	53	Rilan clean	20
Clear Dry HD	7	Guardian Blitz	9	Mobilette Vario maxx Fastpress 1	53	Rivonit Glass	10
Clear Dry HDP Plus	8	Guardian Clean	9	Mobilette Vario maxx Fastpress 2	53	Rolle	55
Clear Dry PL	7	Guardian Plus	9	Mobilette Vario maxx Healthguard 1	52	Rollenspender	68
Click	11	Hakenclick	54	Mobilette Vario maxx Healthguard 2	52	Sani-Cloth Active	37
Clinil	27	Halbmodul Maße (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm	54	Mobilette Vario maxx Hygiene	52	Sanichlor	17
Conductive star	32	Halter	63	Monsun	62	Saprit Protect Plus	43
Copper shine special	23	Handgriff	56	Mop-Kunststoff- halter	62	Satiné brillant plus	29
Deckel Abfallmodul	55	Hauptmodul Maße (L x B x H): 81,5 x 54 x 113 cm	54	Mopbox	55	Satiné TOP	29
Deckel Spannrähmenset	57	Hauptmodul mini Maße (L x B x H): 44,5 x 54 x 113 cm	54	mopEltra	42	Sator	23, 29
Deichsel	59	Hauptmodul	54	mop Taxat	42	Schublade groß	55
Dermados 2 Wandspender	49	Hebelhandpumpe	69	Mould-Ex	23, 28	Schublade klein	55
Dermados Station Touchfree	49	Helios Brillant	18	Muril	31	Schwammtuchrolle für Rollenspender	68
Desguard 20	17	Helotil	28	Nachfüllflasche 1 Liter	69	Sidosil	19
DG Dosiergeräte	77	Housekeeping Tragekorb	68	Ne-O-dor	20	Sieb für Eimer	54
Diesin maxx	28	Idan brillant plus	29	Neomax BMR	30	Sigella	33
Dip-it Plus	9	Imi action plus	26	Neomax C	30	Sigella star	33
Dishguard 71	11	Imi orange	26	Neomax clean	30	Silonda	48
Dosieraufsatz	69	Imi TOP	26	Neomax forte	30	Silonda lipid	48
Dosierflaschen	70	Incidin Active	36	Neomax GMS	30	Silonda sensitive	48
Dosierpumpe	50	Incidin Alcohol Wipe	36	Neomax I	30	Sirafan Speed	17
Dosierpumpen	69	Incidin Foam	23, 36	Neomax N	30	Skinman Clear	46
Druckpumpenzerstäuber "Rivonit"	69	Incidin Liquid	36	Neomax S	30	Skinman complete	46
Drucksprühflasche 1,5 L mit Verlängerung... 69	69	Incidin Oxy Foam	36	Neomax star plus	30	Skinman complete pure	46
DrySan Oxy	33	Incidin Oxy Foam S	36	Nexa berührungsloser Dosierspender, schwarz	48	Skinman soft	46
DrySan Oxy Wipes	33	Incidin OxyWipes	37	Nexa berührungsloser Dosierspender, weiß... 48	48	Skinman Soft Protect FF	46
Eco-Bac Wipes	17	Incidin OxyWipes S	37	Nexa Epicare 5C	47	Skinsan Scrub N	47
Eco-clin Super	43	Incidin Plus	36	Nexa Foam 1	47	Skinsan Scrub N Foam	47
Eco-Clin Tabs 88	9	Incidin Premium Wipes	37	Nexa Foam 2	47	Smart Dose II	77
Ecobrite Alca	41	Incidin Premium Wipes HygPack	37	Nexa manueller Dosierspender, schwarz	48	Solid Central Dosing System	74
Ecobrite Booster Plus	41	Incidin Pro	36	Nexa manueller Dosierspender, weiß	48	Solid Clean H	5
Ecobrite Booster Plus	41	Incidin Rapid	36	Nexa Soap 2	47	Solid Clean M	5
Ecobrite Conditioner	42	Incidin Wipes Dispenser N	37	Nexa Spirigel Complete	46	Solid Clean S	5
Ecobrite Delicate	40	Incidin Wipes FlexPack	37	Nexa Station	49	Solid Clear Dry Clean	6
Ecobrite Destainer	41	Indur brillant plus	29	Nito Clean Ergo	75	Solid Clear Dry Dosiergerät	73
Ecobrite Magic Emulsion	40	Indur maxx	29	Noxa Liquid	43	Solid Des	5
Ecobrite Neutraliser IT	42	Indur TOP	29	Oasis Pro 56 Premium	22	Solid Hero	5
Ecobrite Neutrasoft IT	42	Indur ultra	29	Oasis Pro 61D Premium	22	Solid Mega	5
Ecobrite Oxy	9, 41	Into action plus	27	Oasis Pro Acid Bath	22	Solid Pantastic Plus	6, 10
Ecobrite Perfekt	41	Into active gel	27	Oasis Pro Air Fresh	22	Solid Power XL	5
Ecobrite Power	41	Into citrus	28	Oasis Pro All Bath	22	Solid Protect	5
Ecobrite Power Color	41	Into cool power	27	Oasis Pro Dosiergerät	76	Solid Special	5
Ecobrite Power Plus	40	Into fresh	27	Oasis Pro Floor	22	Spannrähmenset	57
Ecobrite Safe Bleach	41	Into maxx	28	Oasis Pro Glass	22	Spill Kit	38
Ecobrite Softener Fresh	42	Into TOP	27	Oasis Pro Multi	22	Spitacid	46
Ecobrite Super Silex Liquid	40	Into WC	28			Spray Cleaner	23



Preisänderungen und technische Verbesserungen vorbehalten – Abbildungen nicht verbindlich DE-DE Produktkatalog Institutional 2021_DE-de_11JAN21

Ecolab Inc.
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
Tel.: +49 (0)2173-599-1900

ECOLAB[®]
Everywhere It Matters.™